

送風機(可搬型)/送風機(防爆型)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数です。

環境改善機器

スイデン **送風機“ジェットスイファン”(ステンレス製)** 別作可能 修理可能 CO2 95.35



特長 ●ケーシングは湿気や腐食に強いステンレス製です。
●モーター表面は防食塗装仕上げです。
用途 ●造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接ヒュームの排気。
仕様 ●電源コード長さ:2m ●50/60Hz兼用 ●一台から異電圧に別作対応
製造国 ●日本

発注単位1台 練スイデン[509200]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	風量(m ³ /min)		適合ダクト径(mm)	騒音値(dB(A))50/60Hz	ハネ径(mm)	ファン翼数(枚)	外形寸法(mm)幅×奥行×高さ	質量(kg)	実績(前年比%)
						50Hz	60Hz							
161-4393	SJF-300CP-1	¥68,875	¥73,400	単相100	430/570	47	54	320	81/84	288	4	390×330×423	12	129(81)
161-4396	SJF-300CP-2	¥68,875	¥73,400	単相200	440/580	47	54	320	81/84	288	4	390×330×423	12	17(425)
161-4397	SJF-300CP-3	¥68,875	¥73,400	三相200	410/560	47	54	320	81/84	288	4	390×330×423	12	61(113)

☎商品のお問い合わせ:0120-285-240

集じん機

ヒュームコレクタ

オイルミスト除去装置

油水分離機

送風機

エアカーテン

換気扇

圧縮減容機

焼却炉

騒音対策用品

ソーラーパネルシステム

スイデン **送風機“ジェットスイファン”** 別作可能 修理可能 CO2 63.57



特長 ●空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備し、効率のよい送風を実現します。
●安全ガードはフィンガーテストを行った安全性の高いガードを採用しています。
用途 ●酸素欠乏、窒息事故防止。 ●ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。
●造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接・ヒュームの排気。
仕様 ●電源コード長さ:2m
製造国 ●台湾

RSシリーズ 練スイデン[509200]

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	風量(m ³ /min)		適合ダクト径(mm)	騒音値(dB(A))50/60Hz	ハネ径(mm)	ファン翼数(枚)	材質	質量(kg)	実績(前年比%)
						50Hz	60Hz							
353-7579	SJF-200RS-1	¥31,375	¥33,400	単相100	170/260	20	24	230	77.5/80.0	200	6	ハネ:樹脂	8.0	1109(106)
422-5925	SJF-200RS-1A	¥34,500	¥36,700	単相100	145/200	20	24	230	76.4/80.1	200	6	ハネ:アルミ	7.9	87(483)
353-7587	SJF-200RS-2	¥31,375	¥33,400	単相200	175/270	20	24	230	77.5/80.0	200	6	ハネ:樹脂	8.0	104(117)
353-7595	SJF-250RS-1	¥34,500	¥36,700	単相100	265/370	35	40	280	83.5/87.0	250	6	ハネ:樹脂	9.1	642(105)
423-0608	SJF-250RS-1A	¥36,125	¥38,500	単相100	230/310	35	40	280	80.8/83	250	6	ハネ:アルミ	9.2	25(192)
353-7609	SJF-250RS-2	¥34,500	¥36,700	単相200	265/360	35	40	280	83.5/87.0	250	6	ハネ:樹脂	9.1	103(122)
353-7617	SJF-300RS-1	¥36,750	¥39,200	単相100	405/560	50	58	320	80.0/83.0	288	4	ハネ:樹脂	12.8	1975(111)
353-7625	SJF-300RS-2	¥36,750	¥39,200	単相200	415/530	50	58	320	80.0/83.0	288	4	ハネ:樹脂	12.8	142(118)
353-7633	SJF-300RS-3	¥36,750	¥39,200	三相200	380/520	50	58	320	80.0/83.0	288	4	ハネ:樹脂	12.8	387(122)
494-6316	SJF-300RS-1P	¥39,125	¥41,700	単相100	405/560	50	58	320	80.0/83.0	288	4	ハネ:樹脂	12.8	263(111)

注意 ●SJF-300RS-1Pのみボックシングラブリ付(日動工業(株)製)です。

☎商品のお問い合わせ:0120-285-240

省エネ・低騒音タイプ 練スイデン[509200]

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	風量(m ³ /min)		適合ダクト径(mm)	騒音値(dB(A))50/60Hz	ハネ径(mm)	ファン翼数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)
						50Hz	60Hz						
336-5808	SJF-200L-1	¥54,750	¥58,400	単相100	100/115	17	20	230	65.0/68.0	200	4	8.7	246(87)
336-5816	SJF-200L-2	¥54,750	¥58,400	単相200	100/115	17	20	230	65.0/68.0	200	4	8.7	20(80)
336-5824	SJF-250L-1	¥61,000	¥65,000	単相100	160/185	28	34	280	68.5/72.0	250	4	10.5	141(116)
336-5832	SJF-250L-2	¥61,000	¥65,000	単相200	160/185	28	34	280	68.5/72.0	250	4	10.5	30(116)
336-5841	SJF-300L-1	¥70,375	¥75,000	単相100	345/435	44	53	320	71.0/74.5	288	4	14.5	351(89)
336-5859	SJF-300L-2	¥70,375	¥75,000	単相200	345/400	44	53	320	71.0/74.5	288	4	14.5	30(97)
336-5867	SJF-300L-3	¥70,375	¥75,000	三相200	300/390	44	53	320	71.0/74.5	288	4	14.5	152(126)

☎商品のお問い合わせ:0120-285-240

スイデン **送風機“ジェットスイファン”(耐圧防爆型)** 別作可能 修理可能 CO2 202.6



特長 ●安心して使える耐圧防爆タイプです。
用途 ●石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。
仕様 ●電源コード長さ:10m(プラグなし)
製造国 ●日本

注意 ●環境条件により使用不可の場合があります。

品番	爆発等級および発火度	適合ダクト
SJF-300D1-1M	Exd II BT5	SJFD-320DC
SJF-300D1-2M		

練スイデン[509200]

発注単位1台 練スイデン[509200]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)(50/60Hz)	風量(m ³ /min)		適合ダクト径(mm)	騒音値(dB(A))50/60Hz	ハネ径(mm)	ファン翼数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)
						50Hz	60Hz						
★446-1541	SJF-300D1-1M	¥241,500	¥257,500	単相100	310/490	39	44	320	76/80	272	5	25.5	114(100)
★446-1550	SJF-300D1-2M	¥241,500	¥257,500	単相200	325/525	39	44	320	76/80	272	5	25.5	44(339)

☎商品のお問い合わせ:0120-285-240