

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)

在庫
2,084アイテム

2-37

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

CO2 製造時のCO₂排出量。単位はkg-CO₂ データの精度を色分け 高→低 にて表示。

トラスコ Hexagon Socket Low Head Cap Screw (Full Thread)
六角穴付低頭ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENEY)

RoHS CO2
0.012



BRENY-BKLCMシリーズ

特長 ●RENEYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。
●プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。
●ポリアミドと比較して低吸水性も優れています。
材質 ●ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 (RENEY)
製造国 ●日本

袋入数(本)
50

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー 小売価格 (1袋)	寸法(mm) d×L	ねじピッチ (mm)	頭径 (mm)	頭厚さ (mm)	寸法(mm) s	重量 (g)	実績 (前年比%)
208-1854	BRENY-BKLCM3X6	¥3,249	¥3,790	M3×6.0	0.5	5.5	2.0	2.0	20	7.19(900)
208-1855	BRENY-BKLCM3X8	¥3,463	¥4,040	M3×8.0	0.5	5.5	2.0	2.0	20	8.11(100)
208-1850	BRENY-BKLCM3X10	¥3,677	¥4,290	M3×10	0.5	5.5	2.0	2.0	20	9.74(100)
208-1851	BRENY-BKLCM3X12	¥3,677	¥4,290	M3×12	0.5	5.5	2.0	2.0	20	9.70(0-)
208-1852	BRENY-BKLCM3X16	¥3,883	¥4,530	M3×16	0.5	5.5	2.0	2.0	20	11.30(0-)
208-1853	BRENY-BKLCM3X20	¥4,080	¥4,760	M3×20	0.5	5.5	2.0	2.0	20	13.20(0-)
208-1862	BRENY-BKLCM4X6	¥3,677	¥4,290	M4×6.0	0.7	7.0	2.8	2.5	20	12.80(0-)
208-1863	BRENY-BKLCM4X8	¥3,883	¥4,530	M4×8.0	0.7	7.0	2.8	2.5	20	14.70(0-)
208-1856	BRENY-BKLCM4X10	¥3,883	¥4,530	M4×10	0.7	7.0	2.8	2.5	20	15.72(67)
208-1858	BRENY-BKLCM4X12	¥4,080	¥4,760	M4×12	0.7	7.0	2.8	2.5	20	17.51(100)
208-1859	BRENY-BKLCM4X16	¥4,294	¥5,010	M4×16	0.7	7.0	2.8	2.5	20	18.54(134)
208-1860	BRENY-BKLCM4X20	¥4,723	¥5,510	M4×20	0.7	7.0	2.8	2.5	10	23.73(300)
208-1861	BRENY-BKLCM4X25	¥6,000	¥7,000	M4×25	0.7	7.0	2.8	2.5	10	27.55(0-)

トラスコ中山[797261]

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー 小売価格 (1袋)	寸法(mm) d×L	ねじピッチ (mm)	頭径 (mm)	頭厚さ (mm)	寸法(mm) s	重量 (g)	実績 (前年比%)
208-1871	BRENY-BKLCM5X6	¥4,080	¥4,760	M5×6.0	0.8	8.5	3.5	3.0	10	21.80(0-)
208-1872	BRENY-BKLCM5X8	¥4,080	¥4,760	M5×8.0	0.8	8.5	3.5	3.0	10	24.51(0-)
208-1864	BRENY-BKLCM5X10	¥4,080	¥4,760	M5×10	0.8	8.5	3.5	3.0	10	27.13(150)
208-1866	BRENY-BKLCM5X12	¥4,294	¥5,010	M5×12	0.8	8.5	3.5	3.0	10	29.71(100)
208-1867	BRENY-BKLCM5X16	¥4,294	¥5,010	M5×16	0.8	8.5	3.5	3.0	10	33.70(0-)
208-1868	BRENY-BKLCM5X20	¥4,723	¥5,510	M5×20	0.8	8.5	3.5	3.0	10	38.80(0-)
208-1869	BRENY-BKLCM5X25	¥6,000	¥7,000	M5×25	0.8	8.5	3.5	3.0	5	45.15(500)
208-1870	BRENY-BKLCM5X30	¥10,234	¥11,940	M5×30	0.8	8.5	3.5	3.0	5	51.90(0-)
208-1874	BRENY-BKLCM6X10	¥4,294	¥5,010	M6×10	1.0	10.0	4.0	4.0	10	39.70(0-)
208-1875	BRENY-BKLCM6X12	¥4,723	¥5,510	M6×12	1.0	10.0	4.0	4.0	10	43.30(0-)
208-1876	BRENY-BKLCM6X16	¥4,723	¥5,510	M6×16	1.0	10.0	4.0	4.0	10	49.30(3-)
208-1877	BRENY-BKLCM6X20	¥5,571	¥6,500	M6×20	1.0	10.0	4.0	4.0	5	57.11(100)
208-1878	BRENY-BKLCM6X25	¥6,000	¥7,000	M6×25	1.0	10.0	4.0	4.0	5	65.51(0-)
208-1879	BRENY-BKLCM6X30	¥6,626	¥7,730	M6×30	1.0	10.0	4.0	4.0	4	72.80(0-)

商品のお問い合わせ:0120-509-849

トラスコ Hexagon Socket Low Head Cap Bolt
低頭六角穴付ボルト(スチール・黒染・全ねじタイプ)


RoHS CO2
0.028



B081 全ねじタイプ

特長 ●頭部形状が低頭のため、頭部がじゃまになる箇所に最適です。
仕様 ●強度区分:10.9
材質 ●機械構造用炭素鋼 ●表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
製造国 ●一

注意
●品番B081-0306、0406、0810は
強度区分8.8となります。



ねじの呼び(d)	ねじピッチ(P)	dk	k	s	t
M3	0.50	5.5	2.0	2.0	1.5
M4	0.70	7.0	2.8	2.5	2.3
M5	0.80	8.5	3.5	3.0	2.7
M6	1.00	10.0	4.0	4.0	3.0
M8	1.25	13.0	5.0	5.0	3.8

k・s 寸法は基準寸法から許容差があります。

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー 小売価格 (1パック)	寸法(mm) d×L	パック入数 (本)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
285-8291	B081-0306	¥690	¥920	M3×6	25	10	16.5	90(77)
285-8304	B081-0308	¥690	¥920	M3×8	25	10	18.4	80(74)
285-8312	B081-0310	¥690	¥920	M3×10	25	10	20.3	98(43)
285-8321	B081-0312	¥690	¥920	M3×12	23	10	20.4	22(63)
285-8339	B081-0316	¥690	¥920	M3×16	17	10	19.6	61(89)
285-8355	B081-0406	¥690	¥920	M4×6	24	10	32.3	71(102)
285-8363	B081-0408	¥690	¥920	M4×8	22	10	32.7	99(98)
285-8371	B081-0410	¥690	¥920	M4×10	22	10	35.6	191(104)
285-8380	B081-0412	¥690	¥920	M4×12	21	10	36.9	207(111)
285-8398	B081-0416	¥690	¥920	M4×16	18	10	39.6	68(116)
285-8401	B081-0420	¥690	¥920	M4×20	14	10	33.9	33(39)
285-8428	B081-0508	¥690	¥920	M5×8	13	10	33.5	90(50)
285-8436	B081-0510	¥690	¥920	M5×10	19	10	53.1	186(109)
285-8444	B081-0512	¥690	¥920	M5×12	19	10	57.2	93(62)

トラスコ中山[401502]

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー 小売価格 (1パック)	寸法(mm) d×L	パック入数 (本)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
285-8452	B081-0516	¥690	¥920	M5×16	18	10	66.7	140(108)
285-8461	B081-0520	¥690	¥920	M5×20	16	10	63.9	131(27)
285-8479	B081-0525	¥690	¥920	M5×25	12	10	56.3	67(116)
285-8495	B081-0610	¥690	¥920	M6×10	16	10	62.6	237(127)
285-8509	B081-0612	¥690	¥920	M6×12	16	10	67.5	194(82)
285-8517	B081-0616	¥690	¥920	M6×16	16	10	86.0	251(81)
285-8525	B081-0620	¥690	¥920	M6×20	16	10	91.2	389(59)
285-8533	B081-0625	¥735	¥980	M6×25	13	10	87.1	80(85)
285-8576	B081-0810	¥690	¥920	M8×10	7	10	67.4	93(114)
285-8584	B081-0812	¥735	¥980	M8×12	7	10	67.4	195(206)
285-8592	B081-0816	¥735	¥980	M8×16	10	10	104.6	273(85)
285-8606	B081-0820	¥735	¥980	M8×20	10	10	118.7	627(80)
285-8614	B081-0825	¥735	¥980	M8×25	9	10	121.5	179(84)
285-8622	B081-0830	¥735	¥980	M8×30	9	10	137.5	144(104)

商品のお問い合わせ:0120-509-849

TRUSCO
オレンジブック.Com.
工場・作業現場のプロツール総合サイト

購買ユーザー登録で注文までワンストップ!!

購買ユーザー登録から
購入までの流れ

STEP 1



※会員登録のお申し込みは、お近くの
代理店様までお問い合わせください。

代理店様と
お打ち合わせ

STEP 2



代理店様より
ID/パスワード発行

STEP 3



トラスコ オレンジブック
.Comにログイン

STEP 4



商品を注文・
見積する

お届け方法は下記の3つよりお選びいただけます。

①代理店様からの
お届け



②物流センターへ
商品引取り



③直送納品
(運賃別途)

