

ハディー
Radib
ドイツ

Lead Sealing Pliers

プライヤー封印具

CO2
3.71Com
図面9192008
(鉛)

袋入

9190008
(プラスチック)9194000
(専用ワイヤー)

拡大

9042000
(専用プライヤー)9180008
(交換用スタンプ)9180010
(交換用スタンプ)

プラスチック製封印具

特 長 ●オレンジ色で目立ちます。
仕 様 ●約1000個入り
材 質 ●ポリスチレン樹脂

⚠ 注意

●袋単位での管理のため入数は一定ではありません。

発注単位1袋

発注コード	品 番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望 小売価格 (1袋)	色	外径 (mm)	梱包数 (袋)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
255-6058	9190008	¥ 9,626	オープン	オレンジ	8	1	1.1	5(250)
255-6056	9190010	¥12,674	オープン	オレンジ	10	1	1.3	2(200)

専用プライヤー

特 長 ●スタンプに刻印を施せば作業者や点検時期に
よって管理できます。

材 質 ●本体:ニッケルメッキスチール
●ハンドル:ラバーコーティング

⚠ 注意

●スタンプへの刻印はお客にて行って下さい。
●スタンプの取外しには刃先2.5mm以下の
マイナスドライバーが必要です。

発注単位1丁

発注コード	品 番	税抜価格 (1丁)	メーカー希望 小売価格 (1丁)	色	全長 (mm)	スタンプ径 (mm)	梱包数 (丁)	質量 (g)	実績 (前年比%)
255-6053	9042000	¥20,209	オープン	シルバー	130	8	1	233	11(220)
255-6052	9062000	¥24,027	オープン	シルバー	170	10	1	305	21(150)

特 長 ●一度封印すると切断するまで解除できない仕様になっており、防犯に役立ちます。
用 途 ●ガス、水道、電気メーター、工場設備などの管理に。
●不正開封の防止に。
●輸送コンテナの封印用に。
製造国 ●ドイツ



鉛製封印具

特 長 ●鉛製なので強固な封印が可能です。
仕 様 ●約850個入り
材 質 ●鉛

⚠ 注意

●袋単位での管理のため入数は一定ではありません。

発注単位1袋

Wilh Schmitt社 [179247]

発注コード	品 番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望 小売価格 (1袋)	色	外径 (mm)	梱包数 (袋)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
255-6055	9192008	¥7,504	オープン	グレー	8	1	1	40(143)
255-6054	9192010	¥7,410	オープン	グレー	10	1	1	169(265)

専用ワイヤー

特 長 ●ワイヤーはスパイラル形状で逆戻りを防止できます。

発注単位1巻

発注コード	品 番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	ワイヤ径 (mm)	長さ (m)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
255-6059	9194000	¥6,137	オープン	0.5~0.8	200	1	500	82(137)

交換用スタンプ

特 長 ●刻印可能の交換用スタンプです。
●ご使用のスタンプが摩耗した際に交換できます。
材 質 ●スチール

発注単位1個

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	適合本体	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
255-7529	9180008	¥739	オープン	9042000	1	1	0(-)
255-7530	9180010	¥739	オープン	9062000	1	1	6(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849

ニッサチェーン

日本

Ball Chain

ボールチェーン

RoHS CO2
11.88

特 長 ●チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。
●真鍮製で、サビに強いです。
材 質 ●真鍮(C2720)
製造国 ●韓国



BB1050

使用例

P-884
(ボールチェーンコネクター)P-874
(ボールチェーンカップリング)

発注単位1本

株式会社ニッサチェーン [743242]

発注コード	品 番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	全長 (m)	玉径 (mm)	使用荷重 (kN)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
824-6020	BB1023	¥ 8,400	¥ 8,400	30	2.3	0.02	1	330	343(63)
824-6021	BB1030	¥ 9,900	¥ 9,900	30	3.0	0.04	1	480	316(92)
824-6022	BB1040	¥14,250	¥14,250	30	4.0	0.05	1	810	88(180)
824-6023	BB1050	¥19,500	¥19,500	30	4.9	0.16	1	1350	17(49)
127-0809	BB1025-CR	¥ 9,300	¥ 9,300	30	2.5	0.0294	1	360	30(89)
126-2924	BB1035-CR	¥12,000	¥12,000	30	3.6	0.049	1	660	7(88)

ボールチェーンコネクター

特 長 ●ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
材 質 ●真鍮(C2680R)
製造国 ●日本

発注単位1パック

発注コード	品 番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	適合玉径 (mm)	適合チェーン	パック入数 (個)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
320-4120	P-887	¥ 690	¥ 690	2.3	BB1023・BB1025	50	5	11	1438(114)
320-4111	P-886	¥ 880	¥ 880	3.0	BB1030	50	5	17	844(127)
320-4316	P-885	¥1,000	¥1,000	4.0	BB1040・BB1035	50	5	28	84(156)
320-4308	P-884	¥1,300	¥1,300	4.9	BB1050・BB1045	50	5	45	21(45)

ボールチェーンカップリング

特 長 ●ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
材 質 ●真鍮(C2680R)
製造国 ●日本

発注単位1パック

発注コード	品 番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	適合玉径 (mm)	適合チェーン	パック入数 (個)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
320-4103	P-877	¥ 750	¥ 750	2.3	BB1023	50	5	8	58(200)
320-4090	P-876	¥1,040	¥1,040	3.0	BB1030	50	5	22	241(72)
320-4294	P-875	¥1,300	¥1,300	4.0	BB1040	50	5	32	260(94)
320-4286	P-874	¥1,700	¥1,700	4.9	BB1050	50	5	54	218(82)

☎商品のお問い合わせ:06-6722-8221