

# 吊金具(ホッチキス止めタイプ)/吊金具(吸盤タイプ)/棚受金具

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数です。

建築金物

荷役金具

建築蝶番

買抜

キャッチ

取手

鍵

チェーン

ワイヤ

ロープ

吊金具

棚受金具

ジョイント

金具

造作金物

木造住宅

建築金物

天井工事

部材

針金

金網

点検口・

給排気口

手すり・

スロープ

ドア

クローザ

ドア

ストッパー

戸車

ドア

ハンガー

カーテン

レール

**トラスコ** **Stapler Hook** **CO2**  
**ホッチキス仕様フック** **2.42**

**特長** ●ホッチキスで石膏ボードに取り付けができます。  
●ホッチキスの針を使用しますので外した穴あとが目立ちにくいです。

**用途** ●物の吊り下げ、引っ掛けとして。

**仕様** ●ホッチキス上下各2箇所計4箇所(STHK-S)/上下各4箇所計8箇所(STHK-L)

**材質** ●金具:スチール  
●カバー:ポリカーボネート

**付属品** ●フィルム2枚、ステンレス針1連(50本)

**製造国** ●日本

発注単位1個 トラスコ中山様[646708]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	横×縦(mm)	奥行(mm)	使用荷重(kg)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
253-0586	STHK-S	¥1,586	¥1,850	20×62.5	19.5	0.5	50	10	1(-)
253-0587	STHK-L	¥1,663	¥1,940	30×90.5	19.5	1	50	25	5(250)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849

**トラスコ** **Stapler Hook Box** **CO2**  
**ホッチキス仕様フック用ボックス** **2.93**

**特長** ●ホッチキスで石膏ボードに取り付けができます。  
●ホッチキスの針を使用しますので外した穴あとが目立ちにくいです。

**用途** ●小物類の収納として。

**仕様** ●ホッチキス上下各6箇所ずつ計12箇所止め  
●ボックスの底面、背面にクッション付

**材質** ●金具:スチール  
●ボックス:ポリカーボネート

**付属品** ●フィルム2枚、ステンレス針1連(50本)

**製造国** ●日本

発注単位1個 トラスコ中山様[646708]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	横×縦(mm)	奥行(mm)	使用荷重(kg)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
253-0592	STHK-B	¥1,920	¥2,240	63×100	68.5	0.5	20	89	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849

**トラスコ** **Suction Hook** **CO2**  
**吸盤仕様フック** **2.904**

**特長** ●鉄壁、ガラス、タイル面へ吸盤によりピタッと吸着し、取り付けが簡単です。

**用途** ●物の吊り下げ、引っ掛けとして。

**仕様** ●吸盤:2個

**材質** ●金具:スチール  
●カバー:ポリカーボネート  
●吸盤:エラストマー

**製造国** ●日本

発注単位1個 トラスコ中山様[646708]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	横×縦(mm)	奥行(mm)	使用荷重(kg)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
253-0588	SUHK-S	¥1,903	¥2,220	25×63	26.0	0.5	50	12	2(-)
253-0590	SUHK-L	¥2,074	¥2,420	30×90.5	27.0	1	50	30	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849

**トラスコ** **Suction Hook Box** **CO2**  
**吸盤仕様フック用ボックス** **3.832**

**特長** ●鉄壁、ガラス、タイル面へ吸盤によりピタッと吸着し、取り付けが簡単です。

**用途** ●小物類の収納として。

**仕様** ●吸盤:4個  
●ボックスの底面、背面にクッション付

**材質** ●金具:スチール  
●ボックス:ポリカーボネート  
●吸盤:エラストマー

**製造国** ●日本

発注単位1個 トラスコ中山様[646708]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	横×縦(mm)	奥行(mm)	使用荷重(kg)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
253-0591	SUHK-B	¥2,511	¥2,930	63×100	75.0	0.5	20	92	3(25)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849

**MARKEY** **gel sucker hook** **CO2**  
**ゲル状吸盤フック“ちょこっと右60°”** **0.807** **RoHS**

**特長** ●吸着面がゲル状になった吸盤フックです。●特殊なエラストマー素材の吸盤が浅い凹みに入り込み空気を逃がさない為、様々な面で使用可能です。すりガラス・模様のあるプラスチック面等(木面塗装や深い凹みなどの空気が抜ける面での使用はできません。)

**材質** ●本体:ABS樹脂  
●吸盤:ポリウレタン

**製造国** ●中国

発注単位1パック 大鋼業様[628197]

**Com** **Shelf Bracket** **CO2**  
**棚受** **1.36**

**特長** ●最大耐荷重203kgf(1985N)対応の重畳用棚受です(182TI-145、182WH-145WT)。

**材質** ●鋼

**付属品** ●十字穴付なベタタッピングねじ

**製造国** ●アメリカ

発注単位1個 スガツネ工業様[512043]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	色	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	耐荷重(N/kgf)	質量(kg)	実績(前年比%)
435-1681	182TI-7	¥780	¥780	チタン	184	49	174	131	30	13	37	1588/162	136	152(70)
435-1690	182TI-9	¥890	¥890	チタン	234	49	224	160	40	13	36	1632/167	172	148(68)
435-1657	182TI-105	¥1,120	¥1,120	チタン	285	49	273	198	50	14	36	1455/149	217	195(49)
435-1665	182TI-125	¥1,260	¥1,260	チタン	335	49	319	241	60	14	37	1323/135	254	113(59)
435-1673	182TI-145	¥1,380	¥1,380	チタン	385	81	374	337	70	20	72	1985/203	426	268(58)
435-1738	182WH-7WT	¥780	¥780	ホワイト	184	49	174	131	30	13	37	1588/162	136	120(63)
435-1746	182WH-9WT	¥890	¥890	ホワイト	234	49	224	160	40	13	36	1632/167	172	154(102)
435-1703	182WH-105WT	¥1,120	¥1,120	ホワイト	285	49	273	198	50	14	36	1455/149	217	222(32)
435-1711	182WH-125WT	¥1,260	¥1,260	ホワイト	335	49	319	241	60	14	37	1323/135	254	288(88)
435-1720	182WH-145WT	¥1,380	¥1,380	ホワイト	385	81	374	337	70	20	72	1985/203	426	391(77)

☎商品のお問い合わせ:03-3851-1122

**スガツネ工業** **Shelf Standard** **CO2**  
**“棚柱82型”** **4.97**

**特長** ●棚柱表面には、「UP↑」の刻印がついています。

**材質** ●鋼

**製造国** ●アメリカ

**注意** ●壁の裏に柱などのしっぺりした下地がある位置に取り付けてください。  
●UPの刻印が上下の確認をお願いします。

発注単位1本 スガツネ工業様[512043]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	幅×長さ(mm)	取付穴数	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
435-1851	82TI-48	¥2,850	¥2,850	チタン	27×1218	6	10	0.98	111(68)
435-1860	82TI-78	¥4,500	¥4,500	チタン	27×1980	9	10	1.52	136(52)
435-1878	82WH-48WT	¥2,850	¥2,850	ホワイト	27×1218	6	10	0.98	166(79)
435-1886	82WH-78WT	¥4,500	¥4,500	ホワイト	27×1980	9	10	1.52	157(68)

☎商品のお問い合わせ:03-3851-1122