

スリーエム



3M™Scotch-Weld™Hot Melt Adhesive System

ホットメルト接着剤

CO2
261.5売れ筋
23762 Q
段ボール封かん用3748 Q
PP/PEの接着3764 Q
プラスチックの接着3738 Q
木材の接着TC/TCQ GEN2
(専用ガン)3747 Q
(金属の仮止め)3748 V0Q
(PE/PPなどの接着)

- 特長 ●30年を超える実績や信頼性がある標準的なモデルです。
- 素早く様々な材料を接着可能です。
 - 被着体に応じた接着剤ラインアップがあります。
 - 接着剤が長く、一度に多量の塗布ができます。
- 製造国 ●アメリカ

品番	用途	特長	材質
3738 Q	木材の接着	-	EVA
3747 Q	金属の仮止め	-	EVA
3748 Q	PP/PEの接着	絶縁特性	PP
3762 Q	段ボール封かん用	低粘度・速硬化	EVA
3764 Q	プラスチックの接着	耐衝撃性	EVA
3748 V0Q	PE/PPなどの接着	難燃性	PP

発注単位1ケース

スリーエム ジャパン株[273426]

発注コード	品番	税抜価格 (1ケース)	メーカー希望 小売価格 (1ケース)	色	径×長さ (mm)	軟化点 (℃)	ケース入数 (本)	梱包数 (ケース)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
218-7094	3738 Q	¥28,426	オープン	黄褐色	15×203	86	170	1	5	73(25)
836-7075	3747 Q	¥35,306	オープン	黄褐色	15×203	104	170	1	5	14(26)
218-7108	3748 Q	¥55,600	オープン	乳白色	15×203	145	170	1	5	131(99)
218-7116	3762 Q	¥25,209	オープン	黄褐色	15×203	94	170	1	5	248(62)
218-7124	3764 Q	¥35,666	オープン	白色半透明	15×203	88	170	1	5	111(120)
836-7076	3748 V0Q	¥67,764	オープン	黄白色	15×203	155	170	1	5	19(56)

専用ガン

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	電源 (V)	消費電力 (W)	設定温度 (℃)	吐出能力 (kg/h)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
673-3742	TC/TCQ GEN2	¥30,325	オープン	100	160	200	1.8	1	0.9	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0570-011-511

スリーエム



3M™Scotch-Weld™Hot Melt Adhesive System

3M™スコッチ・ウェルド™ホットメルト接着システム

CO2
565.2

- 特長 ●30年を超える実績や信頼性があります。
- 素早く様々な材料を接着可能です。
 - 被着体に応じた接着剤ラインアップがあります。
 - 電子部品の固定など小さな部品の接着に最適です。
- 製造国 ●アメリカ

3748 TC
(PE/PPなどの接着)3762 TC
(段ボール封かん用)3764 TC
(プラスチックの接着)3797 TC
(プラスチックの接着)7375 TC
(電子基板のポッティング)TC/TCQ GEN2
(専用ガン)

品番	用途	特長	材質
3748 TC	PE/PP などの接着	絶縁耐性	PP
3762 TC	段ボール封かん用	低粘度・速硬化	EVA
3764 TC	プラスチックの接着	耐衝撃性	EVA
3797 TC	プラスチックの接着	耐熱性、電気特性	PP
7375 TC	電子基板のポッティング	耐熱性、耐燃性	PA

発注単位1ケース

スリーエム ジャパン株[273426]

発注コード	品番	税抜価格 (1ケース)	メーカー希望 小売価格 (1ケース)	色	径×長さ (mm)	軟化点 (℃)	ケース入数 (個)	梱包数 (ケース)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
835-8885	3748 TC	¥61,438	オープン	乳白色	15×51	145	5	1	5.00	64(74)
836-7077	3762 TC	¥25,684	オープン	黄褐色	15×51	94	5	1	5.00	53(58)
835-8884	3764 TC	¥40,903	オープン	白色半透明	15×51	88	5	1	5.00	7(117)
835-8886	3797 TC	¥58,398	オープン	乳白色	15×51	151	5	1	5.00	10(67)
835-8887	7375 TC	¥37,010	オープン	茶褐色	15×51	170	1	1	2.27	29(53)

専用ガン

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	電源 (V)	消費電力 (W)	設定温度 (℃)	吐出能力 (kg/h)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
673-3742	TC/TCQ GEN2	¥30,325	オープン	100	160	200	1.8	1	0.9	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0570-011-511