

アオイ Uni Cold **CO2**
ユニコールド **22.1**



主剤 UC
硬化剤 UC

特長 ●常温施工タイプなので安全に施工できます。
●二液混合型ゴム化アスファルト乳剤タイプの速硬化型注入充填剤です。
仕様 ●硬化時間(20℃):21分
●可使用時間(20℃):10分
材質 ●アスファルト乳剤
セット内容 ●主剤472g、硬化剤28g
製造国 ●日本

発注単位1セット アオイ化学工業㈱[129080]

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	色	容量(ml)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
257-1811	UC	¥2,700	¥2,700	黒	500	10	500	426(79)

☎商品のお問い合わせ:082-877-1341

スリーボンド ROAD REPAIR KIT **CO2**
ThreeBond **ロードリペアキット(コンクリート用)** **New** **298.5**



RORD REPAIR KIT-CONCRETE

特長 ●手作業のみで簡易的に施工できます。
●早期解放、工期短縮、低温下で使用可能。
●高耐久性
用途 ●コンクリート舗装補修、凹凸補修、段差補修、欠損部穴埋め
仕様 ●高強度簡易補修キット
セット内容 ●モルタル用樹脂 2缶
●モルタル用骨材 2袋
●撒き砂 1袋、冬期用硬化剤 2袋、プライマー用樹脂 1缶、プライマー用硬化剤 1袋
製造国 ●日本

発注単位1個 ㈱スリーボンド[508900]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	色	容量(kg)	施工面積(m ²)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
★468-6192	RORD REPAIR KIT-CONCRETE	¥38,750	オープン	ライトグレー	20	1.0(厚さ10mm)	1	20.5	-

☎商品のお問い合わせ:0120-561-456

シントー SP danfree concrete type **CO2**
SPダンフリー(コンクリート用) **115.6**



4315701

特長 ●硬化が速く、早期に交通開放ができます。(20℃で20分後に交通開放が可能)
●コンクリートのひび割れ等に追従し、強度も高く密着性も良いので耐久性に優れています。
●キット化のため、計量が要らず特殊な道具を使用せずに簡単に作業ができます。
材質 ●特殊アクリル樹脂
●骨材(二酸化ケイ素)
セット内容 ●樹脂・骨材・硬化剤・すべり止め骨材・使用説明書
製造国 ●日本

発注単位1セット シントーファミリー㈱[506108]

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	容量(kg)	梱包数(セット)	質量(kg)	実績(前年比%)
147-9710	4315701	¥17,143	オープン	11	1	11.0	135(154)
267-0596	43157012	¥10,290	オープン	11	1	5.5	54(600)

☎商品のお問い合わせ:06-6421-1418

スリーボンド Floor Repair Kit **CO2**
ThreeBond **フロアリペアキット** **50.9**



TB FLOOR REPAIR KITシリーズ

特長 ●施工に必要な工具を含めセット品になっており、短時間での施工が可能です。
●硬化時間:約24時間で歩行可能(気温により変動あり)
●可使用時間:溶剤かくはん後早急に使用する必要あり
セット内容 ●本剤×2缶、硬化剤×2缶、ローラーハンドル×1個、ローラー×2個、養生テープ×1個、ビニール手袋×2組、キット内容×1個
製造国 ●日本

発注単位1箱 ㈱スリーボンド[508900]

発注コード	品番	税抜価格(1箱)	メーカー希望小売価格(1箱)	色	容量(kg)	施工面積(m ²)	梱包数(箱)	質量(kg)	実績(前年比%)
★337-9165	TB FLOOR REPAIR KIT-GR	¥48,357	オープン	グリーン	10	20	1	10	4(200)
★337-9163	TB FLOOR REPAIR KIT-LGR	¥48,357	オープン	ライトグリーン	10	20	1	10	1(50)
★337-9164	TB FLOOR REPAIR KIT-RED	¥48,357	オープン	レッド	10	20	1	10	1(100)

☎商品のお問い合わせ:0120-561-456

スリーボンド ROAD REPAIR KIT **CO2**
ThreeBond **ロードリペアキット(アスファルト用)** **New** **298.5**



RORD REPAIR KIT-ASPHALT

特長 ●手作業のみで簡易的に施工できます。
●早期解放、工期短縮、低温下で使用可能。
●高耐久性
用途 ●アスファルト舗装補修、凹凸補修、段差補修、欠損部穴埋め
仕様 ●高強度簡易補修キット
セット内容 ●モルタル用樹脂 2缶
●モルタル用骨材 2袋
●撒き砂 1袋、冬期用硬化剤 2袋
製造国 ●日本

発注単位1個 ㈱スリーボンド[508900]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	色	容量(kg)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
★468-6193	RORD REPAIR KIT-ASPHALT	¥38,750	オープン	ブラック	20	1	20	-

☎商品のお問い合わせ:0120-561-456

シントー SP danfree 11kgset **CO2**
SPダンフリー(アスファルト用) **96.66**



4315601

特長 ●硬化が速く、早期に交通開放ができます。(20℃で20分後に交通開放が可能)
●アスファルトの伸縮に追従し、強度も高く、密着性も良く耐久性に優れています。
●キット化のため、計量が要らず特殊な道具を使用せずに簡単に作業ができます。
材質 ●特殊アクリル樹脂
●骨材(二酸化ケイ素)
セット内容 ●樹脂・骨材・硬化剤・すべり止め骨材・使用説明書
製造国 ●日本

発注単位1セット シントーファミリー㈱[506108]

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	容量(kg)	梱包数(セット)	質量(kg)	実績(前年比%)
147-9709	4315601	¥14,339	オープン	11	1	11.0	172(192)
147-9708	4315601-2	¥8,689	オープン	5.5	1	5.5	10(200)

☎商品のお問い合わせ:06-6421-1418

スリーボンド Speed Hardening Urethane Repair Tape **CO2**
ThreeBond **水速硬化ウレタン補修テープ** **RoHS** **61.63**



TB4550DS TB4550DM

特長 ●ウレタン補修テープの基布は伸縮性ニット構造のガラス繊維テープで、巻き付けが簡単です。
●水道用ゴム板を漏れ箇所にあてることで上水の漏れにも対応できます。
用途 ●導配管からの流体の漏れ修理。
●ジョイント部や柱状円材物などの補強。
仕様 ●可使用時間:3分
●硬化時間(24℃):20分
材質 ●主成分:ウレタンポリマー・ガラス繊維
セット内容 ●仮止水用ゴムテープ、ゴム手袋、水道用ゴムテープ板
製造国 ●日本



使用例

発注単位1セット ㈱スリーボンド[508900]

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	テープ寸法(cm)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
309-0540	TB4550DS	¥7,529	¥8,000	5.0×150	10	210	186(79)
320-0027	TB4550DM	¥9,224	¥9,800	7.5×300	10	280	317(59)

☎商品のお問い合わせ:0120-561-456