

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

CO₂ 製造時のCO₂排出量。単位はkg-CO₂ データの精度を色分け 高→低 にて表示。オートニクス
Autonics

Full-Metal Cylindrical Inductive Proximity Sensors (Cable Type)

オールメタル近接センサ

RoHS CO2
35.84

- 特 長**
- ワークおよび金属ブラシの摩擦などの過酷な環境でも壊れにくい構造です。
 - アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。
 - 動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性に優れています。
- 用 途**
- 三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。
- 仕 様**
- 電源電圧:DC12-24V ●消費電流:0.8mA
 - 保護等級:IP67 (IEC規格) ●コード長さ:2m
 - 表示灯:赤色LED動作表示
- 製造国** ●韓国

使用例

肉加工ラインにて
洗浄トレー位置検出
マルヤス電業㈱[897678]

PRFT/PRFDTシリーズ

発注単位1個

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	検出距離 (m)	出力形式	長さ×幅×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
207-9760	PRFT12-2DO-V	¥11,520	¥11,520	0.002	ノーマルオープン	46×12×12	1	83	0(-)
207-9761	PRFT18-5DO-V	¥12,720	¥12,720	0.005	ノーマルオープン	50×18×18	1	97	0(-)
207-9762	PRFT30-10DO-V	¥14,400	¥14,400	0.01	ノーマルオープン	54×30×30	1	170	0(-)
207-9772	PRFDT12-3DO-V	¥14,280	¥14,280	0.003	ノーマルオープン	46×12×12	1	83	0(-)
207-9773	PRFDT18-7DO-V	¥16,200	¥16,200	0.007	ノーマルオープン	50×18×18	1	97	0(-)
207-9774	PRFDT30-12DO-V	¥17,880	¥17,880	0.012	ノーマルオープン	54×30×30	1	170	0(-)

☎商品のお問い合わせ:03-6435-8380

オートニクス
Autonics

Full-Metal Cylindrical Inductive Proximity Sensors (Cable Connector Type)

オールメタルコネクタ型近接センサ

CO2
38.83

- 特 長**
- ワークおよび金属ブラシの摩擦などの過酷な環境でも壊れにくい構造です。
 - アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。
 - 動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性に優れています。
- 用 途**
- 三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。
- 仕 様**
- 電源電圧:DC12-24V ●消費電流:0.8mA
 - 保護等級:IP67 (IEC規格) ●コード長さ:0.3m
 - 表示灯:赤色LED動作表示
- 製造国** ●韓国

マルヤス電業㈱[897678]



PRFWT/PRFDWTシリーズ

発注単位1個

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	検出距離 (m)	出力形式	長さ×幅×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
207-9763	PRFWT12-2DO-IV	¥12,480	¥12,480	0.002	ノーマルオープン	46×12×12	1	83	0(-)
207-9764	PRFWT18-5DO-IV	¥13,560	¥13,560	0.005	ノーマルオープン	50×18×18	1	97	0(-)
207-9765	PRFWT30-10DO-IV	¥15,360	¥15,360	0.01	ノーマルオープン	54×30×30	1	170	0(-)
207-9775	PRFDWT12-3DO-IV	¥15,240	¥15,240	0.003	ノーマルオープン	46×12×12	1	83	0(-)
207-9776	PRFDWT18-7DO-IV	¥17,280	¥17,280	0.007	ノーマルオープン	50×18×18	1	97	0(-)
207-9777	PRFDWT30-12DO-IV	¥18,840	¥18,840	0.012	ノーマルオープン	54×30×30	1	170	0(-)

☎商品のお問い合わせ:03-6435-8380

オートニクス
Autonics

Full-Metal Cylindrical Spatter-Resistant Inductive Proximity Sensors

オールメタル耐スパッタ近接センサ

RoHS CO2
53.76

- 特 長**
- ワークおよび金属ブラシの摩擦などの過酷な環境でも壊れにくい構造です。
 - アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。
 - 動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性に優れています。
- 用 途**
- 三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。
- 製造国** ●韓国

マルヤス電業㈱[897678]



PRFAT/PRFDATシリーズ

発注単位1個

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	検出距離 (m)	出力形式	長さ×幅×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
207-9754	PRFAT12-2DO-V	¥17,280	¥17,280	0.002	ノーマルオープン	46×12×12	1	83	0(-)
207-9755	PRFAT18-5DO-V	¥18,240	¥18,240	0.005	ノーマルオープン	50×18×18	1	97	0(-)
207-9756	PRFAT30-10DO-V	¥19,200	¥19,200	0.01	ノーマルオープン	54×30×30	1	170	0(-)
207-9766	PRFDAT12-3DO-V	¥19,920	¥19,920	0.003	ノーマルオープン	46×12×12	1	83	0(-)
207-9767	PRFDAT18-7DO-V	¥20,880	¥20,880	0.007	ノーマルオープン	50×18×18	1	97	0(-)
207-9768	PRFDAT30-12DO-V	¥21,840	¥21,840	0.012	ノーマルオープン	54×30×30	1	170	0(-)

☎商品のお問い合わせ:03-6435-8380

オートニクス
Autonics

Full-Metal Cylindrical Spatter-Resistant Inductive Proximity Sensors

オールメタル耐スパッタコネクタ型近接センサ

RoHS CO2
56.74

- 特 長**
- ワークおよび金属ブラシの摩擦などの過酷な環境でも壊れにくい構造です。
 - アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。
 - 動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性に優れています。
- 用 途**
- 三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。
- 仕 様**
- 電源電圧:DC12-24V ●消費電流:0.8mA
 - 保護等級:IP67 (IEC規格) ●コード長さ:0.3m
 - 表示灯:赤色LED動作表示
- 製造国** ●韓国

使用例

車体ス/パツタ溶接工程にて
セッティング位置検出
マルヤス電業㈱[897678]

PRFAWT/PRFDAWTシリーズ

発注単位1個

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	検出距離 (m)	出力形式	長さ×幅×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
207-9757	PRFAWT12-2DO-IV	¥18,240	¥18,240	0.002	ノーマルオープン	46×12×12	1	83	0(-)
207-9758	PRFAWT18-5DO-IV	¥19,200	¥19,200	0.005	ノーマルオープン	50×18×18	1	97	0(-)
207-9759	PRFAWT30-10DO-IV	¥20,160	¥20,160	0.01	ノーマルオープン	54×30×30	1	170	0(-)
207-9769	PRFDAWT12-3DO-IV	¥20,880	¥20,880	0.003	ノーマルオープン	46×12×12	1	83	0(-)
207-9770	PRFDAWT18-7DO-IV	¥21,840	¥21,840	0.007	ノーマルオープン	50×18×18	1	97	0(-)
207-9771	PRFDAWT30-12DO-IV	¥22,800	¥22,800	0.012	ノーマルオープン	54×30×30	1	170	0(-)

☎商品のお問い合わせ:03-6435-8380