

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

CO2 製造時のCO₂排出量。単位はkg-CO₂ データの精度を色分け 高→低 にて表示。

Stainless Steel Tumbler

ステンレス製タンブラー

New CO2
2.12

特 長 ●取り付け時、ひねってロックしPACKOUT™モジュラーシステム製品と使用可能です。
仕 様 ●長時間保温保冷が可能な高品質ステンレス製タンブラー
製造国 ●中国

タンブラー レッド

48-22-8392R

48-22-8392BX

タンブラー ブラック

発注単位1個

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	直径×高さ (mm)	容量 (L)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
534-9111	48-22-8392R	¥3,980	オープン	89×191	0.59	6	0.5	-
534-9182	48-22-8393R	¥4,480	オープン	102×216	0.89	6	0.8	-

発注単位1個

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	直径×高さ (mm)	容積 (L)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
567-1204	48-22-8392BX	¥3,980	オープン	89×191	0.59	6	0.54	-
567-1164	48-22-8393BX	¥4,480	オープン	102×216	0.89	6	0.44	-

☎商品のお問い合わせ:03-6905-8040

ケター



Connect Rolling System

“コネクトローリングシステム”

CO2
44.31

17203038

(工具箱2種+ツールカート)

組合せ例(17203038)

特 長 ●コネクトローリングシステムの3段工具箱とツールカートのセットです。
●工具箱、ツールカートを組み合わせて使用可能です。
●それぞれの工具箱、ツールカート単体でも使用可能です。
●上段には小物、中段には中物、下段には大物と大小様々な工具を収納可能です。
材 質 ●ポリプロピレン(PP)
製造国 ●イスラエル

3段工具箱セット セット内容 ●17203103、17205288、17205661

発注単位1セット

KETER社[377243]

発注コード	品 番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	梱包数 (セット)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
194-8573	17203038	¥32,119	オープン	ブラック	565×373×700	1	10.45	44(70)

単 品

発注単位1個

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
194-8574	17203103	¥10,959	オープン	ブラック	565×317×161	470×240×90	4	2.20	13(62)
208-3481	17205288	¥10,959	オープン	ブラック	540×312×275	475×260×230	2	3.00	11(275)
194-8575	17205661	¥22,671	オープン	ブラック	565×373×550	450×250×320	1	5.15	6(600)

オプション 特 長 ●ローリングシステムに連結させて使用可能です。

発注単位1個

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	色	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
194-8576	17203104A	¥11,336	オープン	ブラック	565×317×251	2	3.1	16(400)

ハイコーキ



System Case

“システムケース”

修理
可能 CO2
7.293

特 長 ●積み重ねて連結し、ケースの大きさ毎に工具を種類別に収納できます。
●4箇所のラッチでしっかり連結します。

材 質 ●ABS樹脂
製造国 ●中国



00402656



00402657



00402658



00402659

00402660
(キャスター)

使用例

使用例

キャスター 特 長 ●積み重ねたシステムケースを連結可能です。
●前側2輪にはストッパー付です。 ●移動に便利な持ち手付です。 ●4箇所のラッチでしっかり連結します。
仕 様 ●最大荷重(kg):100

発注単位1個

工機ホールディングス㈱[789325]

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
118-9936	00402656	¥4,594	¥4,900	395×295×105	350×270×70	1	1430	171(186)
118-9935	00402657	¥4,781	¥5,100	395×295×158	350×270×122	1	1820	340(93)
118-9933	00402658	¥5,156	¥5,500	395×295×210	350×270×175	1	2080	265(208)
118-9932	00402659	¥10,125	¥10,800	395×295×315	350×270×280	1	304	84(140)

発注単位1個

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
118-9934	00402660	¥11,250	¥12,000	526×372×140	1	3780	45(161)

☎商品のお問い合わせ:0120-20-8822

