

チューブカッター/チューブカッター用替刃

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数です。

Automatic Tube Cutter チューブカッター

CO2
1.505



特長 ●内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。
●驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。

品番	標準替刃	薄肉ステンレス鋼管最大肉厚(mm)
TTC-332C	TTC-KC	1
TTC-332T	TTC-KT	-
TTC-342C	TTC-KC	1
TTC-342T	TTC-KT	1

製造国 ●台湾

発注単位1個

トラスコ中山株[706280]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	切断能力(インチ)	切断能力(mm)	最大肉厚(mm)	全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
489-0604	TTC-332C	¥5,691	¥6,640	1/8~1 1/4	3~32	3	150	5	294	68(175)
489-0612	TTC-332T	¥6,386	¥7,450	1/8~1 1/4	3~32	3	150	5	294	67(129)
489-0621	TTC-342C	¥5,811	¥6,780	1/8~1 5/8	3~42	3	160	5	292	44(84)
489-0639	TTC-342T	¥7,123	¥8,310	1/8~1 5/8	3~42	3	160	5	292	39(65)

替刃

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	用途	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
489-0655	TTC-KC	¥857	¥1,000	銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管	10	6	67(116)
489-0663	TTC-KT	¥1,911	¥2,230	銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管・薄肉ステンレス鋼管	10	6	177(91)

☆商品のお問い合わせ:0120-509-849

Mini Tube Cutter for Copper Pipe ミニチューブカッター

CO2
0.614



特長 ●薄肉ステン(肉厚:1mm以下)・銅・銅管の切断に適しています。
●切りくずがなく、切れ味が抜群です。

仕様 ●標準替刃:TCC105E
●台湾

梱包数:10個

株スーパーツール[509008]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	切断能力(インチ)	切断能力(mm)	最大肉厚(mm)	全長(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
388-0982	TC103E	¥1,725	¥2,000	1/8~5/8	3~16	3	48	120	2219(78)
388-0991	TC104E	¥2,000	¥2,320	3/16~1	5~28	3	80	200	1311(81)

替刃

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	用途	適合本体	実績(前年比%)
388-1032	TCC105E	¥850	¥990	銅・アルミ・真・硬質塩ビ管・薄肉ステン(肉厚:1mm以下)	TC103E~105E、TC107E	3418(92)

Tube Cutter for Copper Pipe チューブカッター

CO2
1.178



特長 ●銅管の切断に適しています。
●切りくずがなく、切れ味が抜群で、切り口スッキリです。

仕様 ●標準替刃:TCC105
●台湾

梱包数:10個

株スーパーツール[509008]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	切断能力(インチ)	切断能力(mm)	最大肉厚(mm)	全長(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
366-5828	TC105N	¥2,613	¥3,030	1/8~1 1/4	3~32	3	126	230	2379(112)
366-5852	TC107N	¥4,075	¥4,730	3/16~1 3/4	5~45	3	163	400	830(98)

替刃

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	用途	適合本体	実績(前年比%)
178-0590	TCC105	¥863	¥1,000	銅・アルミ・真・硬質塩ビ管	TC-103N~105N、TC-107N、E型(TC103~107)、TC105R	3581(119)

Mini Tube Cutter for Copper Pipe チューブカッター

CO2
1.178



特長 ●薄肉ステン(肉厚:1mm以下)・銅・銅管の切断に適しています。
●切りくずがなく、切れ味が抜群です。

仕様 ●標準替刃:TCC105E
●台湾

梱包数:10個

株スーパーツール[509008]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	切断能力(インチ)	切断能力(mm)	最大肉厚(mm)	全長(mm)	質量(g)	実績(前年比%)	
388-1008	TC105E	¥2,613	¥3,030	1/8~1 1/4	3~32	3	126.5	6	230	4139(80)
388-1016	TC107E	¥4,075	¥4,730	3/16~1 3/4	5~45	3	163	6	400	847(80)

替刃

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	用途	適合本体	実績(前年比%)
388-1032	TCC105E	¥850	¥990	銅・アルミ・真・硬質塩ビ管・薄肉ステン(肉厚:1mm以下)	TC103E~105E、TC107E	3418(92)

Mini Tube Cutter for Copper Pipe ミニチューブカッター

CO2
0.614



特長 ●銅管の切断に適しています。
●切りくずがなく、切れ味が抜群で、切り口スッキリです。

仕様 ●標準替刃:TCC105
●台湾

梱包数:10個

株スーパーツール[509008]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	切断能力(インチ)	切断能力(mm)	最大肉厚(mm)	全長(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
366-5798	TC103N	¥1,725	¥2,000	1/8~5/8	3~16	3	48	120	1686(94)
366-5801	TC104N	¥2,000	¥2,320	3/16~1	5~28	3	80	200	2708(96)

替刃

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	用途	適合本体	実績(前年比%)
178-0590	TCC105	¥863	¥1,000	銅・アルミ・真・硬質塩ビ管	TC-103N~105N、TC-107N、E型(TC103~107)、TC105R	3581(119)

One Action Pipe Cutter ワンタッチパイプカッター

New CO2
1.997



特長 ●調整部はスプリング機構なので切りたい位置へすぐに調整が可能です。
●口開きを戻す時もボタンひとつで簡単に操作が可能です。
●便利なバリ取り用ナイフを標準装備しています。

用途 ●銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。

仕様 ●替刃式
●台湾

製造国 ●台湾

株ベストツール[832431]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	切断能力(mm)	最大肉厚(mm)	全長(mm)	標準替刃	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
407-3961	PC-650	¥4,904	オープン	φ6~50	3	170	PCC-6500(通常刃)	6	390	-

替刃

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	用途	適合機種	名称	材質	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
407-3230	PCC-6500	¥496	オープン	軟質パイプや銅管の切断	PC-650	通常刃	金型鋼(SK-2)	50	8	-
407-3936	PSS-6500	¥1,431	オープン	ステンレスパイプや単管の切断	PC-650	ステンレス対応強力刃	高速度鋼(HSS)	50	8	-

☆商品のお問い合わせ:0256-33-2761