

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

CO2 製造時のCO₂排出量。単位はkg-CO₂ データの精度を色分け 高→低 にて表示。EXENA
日本

Charging Hammer Drill

充電ハンマードリル(18V)

修理
可能 RoHS CO2
12.99売れ筋
1EZ1HD1J18V-B
(18V5.0ah・集じんシステム付)EZ1HD1J18D-B
(118V5.0ah・補助ハンドル付)EZ1HD1N18D-B
(18V3.0ah・補助ハンドル付)EZ1HD1X-B
(本体のみ)

- 特長** ●クラス最短全長・最軽量です。
●全長がコンパクトなので、隣接する障害物との距離が短くても作業が可能です。
●高密度ブラシレスモーターを採用、独自の新機構により従来品EZ78A1に比べ約24%小型化し、高密度化による強い磁力でトルクや回転数が向上しました。
- 仕様** ●チャック:クイックロックチャック方式(SDSプラスシャフトに対応)
●本体寸法:367×86×H278mm
- 付属品** ●電池パック(EZ9L54)×2 ●充電器(EZ0L81)
●集じんシステム(EZ9X403) ●ダストケース(EZ1HD1K9002)
●交換フィルター(EZ7881L0249) ●先端ブラシキャップ(EZ7881K3188)
●補助ハンドル(EZ1HD1F7002) ●プラスチックケース(EZ9K04)
- 製造国** ●日本

18V5.0ah・集じんシステム付

パナソニック機エレクトリックワークス社[881122]										
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	無負荷回転数 (min ⁻¹)		打撃数 (min ⁻¹)		梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
				高速	低速	強	弱			
346-1814	EZ1HD1J18V-B	¥132,000	¥132,000	0~950	0~700	0~4200	0~3100	1	3.35	59(71)

18V5.0ah・補助ハンドル付

パナソニック機エレクトリックワークス社[881122]										
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	無負荷回転数 (min ⁻¹)		打撃数 (min ⁻¹)		梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
				高速	低速	強	弱			
346-1802	EZ1HD1J18D-B	¥117,500	¥117,500	0~950	0~700	0~4200	0~3100	1	2.4	10(167)

18V3.0ah・補助ハンドル付

パナソニック機エレクトリックワークス社[881122]										
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	無負荷回転数 (min ⁻¹)		打撃数 (min ⁻¹)		梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
				高速	低速	強	弱			
346-1803	EZ1HD1N18D-B	¥111,700	¥111,700	0~950	0~700	0~4200	0~3100	1	2.15	2(200)

本体のみ

パナソニック機エレクトリックワークス社[881122]										
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	無負荷回転数 (min ⁻¹)		打撃数 (min ⁻¹)		梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
				高速	低速	強	弱			
346-1816	EZ1HD1X-B	¥63,800	¥63,800	0~950	0~700	0~4200	0~3100	1	1.65	56(131)

☎商品のお問い合わせ:0120-878-082

EXENA
日本

Dust Collection System

充電ハンマードリル 別売集じんシステム

修理
可能 RoHS CO2
3.879

- 特長** ●透明ダストケースでゴミの量を一目で確認できます。
用途 ●充電ハンマードリルEZ1HD1用。
仕様 ●EZ1HD1用集じんシステム
●3分アンカー約20穴、集じん可能※穴あけ深さ約40mmの場合
- 製造国** ●中国



EZ9X403

発注単位1台				パナソニック機エレクトリックワークス社[881122]			
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)	
346-1801	EZ9X403	¥20,825	¥23,800	1	1	13(217)	

☎商品のお問い合わせ:0120-878-082

ボッシュ
ドイツ

Cordless Hammer Drill

コードレスハンマードリル(18V・本体のみ)

修理
可能 RoHS CO2
10.86GBH18V-26H
(本体のみ)
(先端工具別売)A1850LIB
(電池パック)GAL1880CV
(充電器)

- 特長** ●コンクリート最大穴あけ能力26mmのハイパワーです。
●吸じんアダプター装着により、粉塵を気にせずコンクリートの穴あけ作業が可能です。
仕様 ●最大穴あけ能力(mm):コンクリート26mm、ダイヤモンドコア68mm、鉄工13mm、木工30 ●3軸合成値:ハンマードリル13.0m/S² ハッリ8.5m/S²
- 付属品** ●サイドハンドル ●深さゲージ 製造国 ●ドイツ

本体のみ

発注単位1台										ボックス機 [835071]	
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	打撃数 (min ⁻¹)	消費電力 (W)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)		
859-4165	GBH18V-26H	¥49,500	¥55,000	0~890	0~4350	425	1	2.8	27(193)		

電池パック・充電器

発注単位1個											
発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	種類	電圧 (V)	容量 (Ah)	電源 (V)	消費電力 (W)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
494-3104	A1850LIB	¥20,700	¥23,000	電池パック	18	5.0	-	-	1	0.6	59(106)
855-1467	GAL1880CV	¥14,400	¥16,000	充電器	-	-	AC100	190	1	0.7	148(65)

☎商品のお問い合わせ:0120-345-762