

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

CO2 製造時のCO₂排出量。単位はkg-CO₂ データの精度を色分け 高→低 にて表示。

アサダ Reciprocating Saw
Asada  **“タイガースー130V”**

修理可能 CO2 13.6


- 特長**
- 工具を使わず、簡単にのこ刃交換ができます。
 - 切断箇所を明るく照らすLEDライト付で、暗い場所での作業にも便利です。
 - 切断材に応じてのこ刃の動きを切り替えられる、オービタル機能付です。
 - 二重絶縁機構により安全に作業が行えます。
- 仕様**
- 電源:AC100V ● 電源コード長さ:2.3m
- 付属品**
- セーバーソーのこ刃(パイメタル) 200×10/14山(コードNo.61487) 1本
 - プラスチックケース(RP161) ● 取扱説明書(IM0502)
- 製造国** ● 中国



発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	切断能力(mm)			ストローク数(min ⁻¹)	ストローク(mm)	消費電力(W)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
				木材	鋼管	軟鋼材						
226-1874	RP130	¥25,113	¥28,700	200	130	20	0~2700	29	1100	1	3.8	17(95)

商品のお問い合わせ:052-911-7165

アサダ Saw Blade
Asada  **パイプソーノコ刃**

CO2 0.205

製造国 ● ドイツ



ノコ刃(パイメタル) 用途 ● ステンレス管、SGP鋼管、STPG(9mm)、ダクタイル鑄鉄管(ライニング無)、ダクタイル鑄鉄管内面エポキシ樹脂、粉体塗装、樹脂管の切断に。
製造国 ● ドイツ

発注単位5本 アサダ機[102902]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	入数(本)	山数	長さ(mm)	能力(A)	適合機種	質量(g)	実績(前年比%)
243-8923	71118	¥7,350	¥8,400	5	8	380	~200	350M	50	465(71)
263-6344	71119	¥7,875	¥9,000	5	8	440	~250	350A	70	300(116)
243-8929	71120	¥8,313	¥9,500	5	8	490	~300	380S	66	915(113)
243-8924	71121	¥9,100	¥10,400	5	8	530	~350	380SP	66	325(105)
243-8960	71122	¥11,900	¥13,600	5	8	600	~400	400SA	85	60(110)

ノコ刃(グリットソー) 用途 ● 水道用ダクタイル鑄鉄管モルタルライニングの切断。
製造国 ● 日本

発注単位5本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	入数(本)	長さ(mm)	能力(A)	適合機種	質量(g)	実績(前年比%)
376-0073	70262	¥11,375	¥13,000	5	530	~350	300-350-380SP-400SA	76	25(84)

商品のお問い合わせ:052-911-7165

MCC Power Saw
MCC  **パワースー**

修理可能 CO2 16.47

- 特長**
- 耐久性に優れたノコ刃とマグネット付パイスの使用で簡単に切断ができます。
 - 速度を無段階に調整できるスピードコントロールを内蔵しています。
 - サークイットプロテクタがモーター、ノコ刃の破損を防ぎます。
- 仕様**
- 電源:AC100V ● 電源コード長さ:2.6m
- 付属品**
- マグネット付パイス、PSE0200A・0270A各1枚、六角棒スパナ、ケース
- 製造国** ● 日本



替刃

発注単位1袋

発注コード	品番	税抜価格(1袋)	メーカー希望小売価格(1袋)	サイズ	能力(A)	用途	袋入数(枚)	梱包数(袋)	質量(g)	実績(前年比%)
367-3162	PSE0200A	¥6,450	¥7,200	200×8山	~100	鋼管	5	10	320	118(70)
367-3171	PSE0270A	¥8,700	¥9,700	270×8山	~150	鋼管	5	10	430	154(91)
404-5882	PSE1320A	¥10,788	¥12,000	320×8山	~200	鋼管	5	10	510	447(271)
367-3189	PSE0320A	¥9,150	¥10,200	320×8山	~200	塩ビ管	5	10	510	16(54)
367-3197	PSE1140A	¥5,413	¥6,050	140×8山	~50	ステンレス管	5	10	220	9(100)

発注単位1袋

発注コード	品番	税抜価格(1袋)	メーカー希望小売価格(1袋)	サイズ	能力(A)	用途	袋入数(枚)	梱包数(袋)	質量(g)	実績(前年比%)
367-3219	PSE2200A	¥6,725	¥7,500	200×16山	~100	ステンレス管	5	10	320	18(100)
254-2470	PSE3140A	¥5,413	¥6,050	140×8山	50	鋼管	5	10	240	0(-)
254-2465	PSE3200A	¥6,725	¥7,500	200×8山	100	鋼管	5	10	330	6(120)
254-2469	PSE3270A	¥9,063	¥10,100	270×8山	150	鋼管	5	10	480	9(300)

商品のお問い合わせ:06-6747-6921

TRUSCO
オレンジブック.Com
 工場・作業現場のプロツール総合サイト



5つのポイント

- ① 豊富な商品データで選定をサポート!
- ② ニーズに合った同等品・類似品を提案!
- ③ デジタルカタログとの連動でより便利に!
- ④ 最新のキャンペーンや新商品情報が充実!
- ⑤ 在庫がわかり、見積・発注がスムーズに!
(会員登録が必要です)

インパクトレンチ

シャーレンチ

インパクトドライバー

電動ドライバー

ツールバランス

ドリルドライバー

電気ドリル

ハンマードリル

ドリルチャック

コンクリートハンマー

磁気ボール盤

コアドリル

ディスクグラインダー

カーボンブラシ

高周波グラインダー

ストレートグラインダー

マイクログラインダー

機械装着用電スピンドル

超音波カッター

黒皮・面取り機

電動ヤスリ

サンダーポリッシャー

研磨機

かんなん・トリマー・研削機

電動はくり機

ベルト研磨機

ジグソー・レシプロソー

バンドソー

小型切断機