

エアダスター(ミニタイプ)/スライドエアダスターガン

在庫
922アイテム

6-675

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

CO2 製造時のCO₂排出量。単位はkg-CO₂ データの精度を色分け 高→低 にて表示。

トラスコ  Mini Air Duster
ミニエアダスター(ニップルタイプ) CO2
1.35

 図面



- 特長 ●コンパクト設計・軽量です。ペンシル型としても使用できます。
 用途 ●エアブロー用として。
 仕様 ●最高使用圧力:1MPa
 ●使用温度範囲:0~60℃
 製造国 ●日本

発注単位1個

トラスコ中山様 [776153]

| 発注コード | 品番 | 税抜価格 (1個) | メーカー希望 小売価格 (1個) | ノズル長 (mm) | ノズル口径 (mm) | ノズル取付口 | エア取付口 | 全長 (mm) | 梱包数 (個) | 質量 (g) | 実績 (前年比%) |
|----------|--------|--------------|------------------------|--------------|---------------|--------|-------|------------|------------|-----------|--------------|
| 228-0795 | TD-90K | ¥2,837 | ¥3,310 | 22.5 | 2 | G1/4 | G1/4 | 117 | 10 | 87 | 911(128) |
| 228-0809 | TD-90J | ¥2,100 | ¥2,450 | 22.5 | 2 | G1/4 | G1/4 | 117 | 10 | 36 | 776(165) |

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849

キンキ  Caterpillar Slide Air Duster Gun
キャタピラスライドエアダスターガン(プラグタイプ) CO2
1.086

 含有化学物質実態調査



- 特長 ●グリップにスライド機構を設けることにより、引金やボタンなどのトルクストレスが無く流量固定でのブローが可能です。
 ●好みのエア量で手放しでブローができます。
 ●抜群のハンドリングです。●スライドで流量調節可能です。
 ●とにかく軽量です。●ノズルは静音タイプです。
 用途 ●エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業に。
 仕様 ●最高使用圧力:1MPa
 製造国 ●日本

発注単位1個

株式会社製作所 [336104]

| 発注コード | 品番 | 税抜価格 (1個) | メーカー希望 小売価格 (1個) | ノズル長 (mm) | ノズル口径 (mm) | ノズル取付口 | エア取付口 | 全長 (mm) | 梱包数 (個) | 質量 (g) | 実績 (前年比%) |
|----------|----------|--------------|------------------------|--------------|---------------|--------|--------|------------|------------|-----------|--------------|
| 391-3651 | K-CPD-00 | ¥2,693 | ¥2,900 | 16 | 0.8×5穴 | G1/8 | 20型プラグ | 94 | 10 | 70 | 186(79) |

☎商品のお問い合わせ:06-6700-2601

キンキ  Caterpillar Slide Air Duster Gun
キャタピラスライドエアダスターガン(プラグタイプ) CO2
1.63



- 特長 ●グリップのスライドでエアのオン、オフ、流量調節ができます。
 ●トルクストレスがなく流量固定でのブローが可能です。
 ●抜群のハンドリングです。●とにかく軽量です。
 ●各種パワーノズルをラインアップしています。
 用途 ●エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業に。
 仕様 ●最高使用圧力:1MPa
 製造国 ●日本

発注単位1個

株式会社製作所 [336104]

| 発注コード | 品番 | 税抜価格 (1個) | メーカー希望 小売価格 (1個) | ノズル長 (mm) | ノズル口径 (mm) | ノズル取付口 | エア取付口 | 全長 (mm) | 梱包数 (個) | 質量 (g) | 実績 (前年比%) |
|----------|-------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|--------|--------|------------|------------|-----------|--------------|
| 411-0277 | K-CPD-ALFA | ¥4,271 | ¥4,600 | 41 | 1×16穴 | G1/8 | 20型プラグ | 120 | 10 | 105 | 17(37) |
| 411-0285 | K-CPD-BETA | ¥5,386 | ¥5,800 | 52 | 1×16穴 | G1/8 | 20型プラグ | 130 | 10 | 95 | 62(53) |
| 411-0293 | K-CPD-GAMMA | ¥4,086 | ¥4,400 | 38 | 1.3×8穴 | G1/8 | 20型プラグ | 117 | 10 | 92 | 52(174) |

☎商品のお問い合わせ:06-6700-2601

キンキ  Caterpillar Slide Air Duster Gun
キャタピラスライドエアダスターガン(アルミノズル) CO2
2.049



- 特長 ●スライド式バルブ固定の小型エアダスターガンです。
 ●増風ノズル付です。
 用途 ●大型車、大型機械、農機具の洗浄等に。
 仕様 ●最高使用圧力:1.0MPa
 材質 ●真鍮、アルミ、ゴム (NBR)
 製造国 ●日本

発注単位1個

株式会社製作所 [336104]

| 発注コード | 品番 | 税抜価格 (1個) | メーカー希望 小売価格 (1個) | ノズル長 (mm) | ノズル口径 (mm) | ノズル取付口 | エア取付口 | 全長 (mm) | 梱包数 (個) | 質量 (g) | 実績 (前年比%) |
|----------|---------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|--------|-------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 249-4289 | K-CPD-DX200LA | ¥8,450 | ¥9,100 | 200 | 3 | G1/8 | OPBプラグ(20型) | 280 | 1 | 132 | 5(42) |
| 249-4291 | K-CPD-DX300LA | ¥8,821 | ¥9,500 | 300 | 3 | G1/8 | OPBプラグ(20型) | 380 | 1 | 145 | 2(50) |
| 249-4290 | K-CPD-DX500LA | ¥9,936 | ¥10,700 | 500 | 3 | G1/8 | OPBプラグ(20型) | 580 | 1 | 172 | 3(24) |

☎商品のお問い合わせ:06-6700-2601