


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

CO2 製造時のCO₂排出量。単位はkg-CO₂ データの精度を色分け 高→低 にて表示。

Ceramic Fiber Brush

セラミックファイバーブラシ クリストンブリッスル カップ型

CO2
0.005

- 特長 ●Cristone Bristleは、バリやツールマークを工作機械内で除去することができます。
●nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応します。
- 用途 ●バリ取り、ツールマークの除去。 材質 ●アルミナ長繊維 製造国 ●日本



ピンク(粒度#200)

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	外径 (mm)	毛丈 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-1599	CB31P-00630	¥2,857	オープン	6	30	12000	10	2.4	3(150)
161-0417	CB31P-00830	¥4,500	オープン	8	30	12000	10	7.5	0(-)
836-1600	CB31P-01550	¥6,286	オープン	15	50	7200	10	9.2	0(-)
836-1601	CB31P-02575	¥14,857	オープン	25	75	6000	5	50.0	5(500)
836-1602	CB31P-04075	¥22,857	オープン	40	75	3600	3	100.0	0(-)
836-1603	CB31P-06075	¥38,857	オープン	60	75	2400	1	160.0	1(-)
836-1604	CB31P-10075	¥68,571	オープン	100	75	1400	1	324.0	0(-)

オレンジ(粒度#600)

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	外径 (mm)	毛丈 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-1611	CB31O-00630	¥2,857	オープン	6	30	12000	10	2.4	360(76)
161-0416	CB31O-00830	¥4,500	オープン	8	30	12000	10	7.5	2(-)
836-1612	CB31O-01550	¥6,286	オープン	15	50	7200	10	9.2	1(100)
836-1613	CB31O-02575	¥14,857	オープン	25	75	6000	5	50.0	1(-)
836-1614	CB31O-04075	¥22,857	オープン	40	75	3600	3	100.0	4(134)
836-1615	CB31O-06075	¥38,857	オープン	60	75	2400	1	160.0	32(458)
836-1616	CB31O-10075	¥68,571	オープン	100	75	1400	1	324.0	0(-)

ホワイト(粒度#1000)

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	外径 (mm)	毛丈 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-1623	CB31W-00630	¥2,857	オープン	6	30	12000	10	2.4	1(100)
161-0420	CB31W-00830	¥4,500	オープン	8	30	12000	10	7.5	0(-)
836-1624	CB31W-01550	¥6,286	オープン	15	50	7200	10	9.2	1(17)
836-1625	CB31W-02575	¥14,857	オープン	25	75	6000	5	50.0	0(-)
836-1626	CB31W-04075	¥22,857	オープン	40	75	3600	3	100.0	4(67)
836-1627	CB31W-06075	¥38,857	オープン	60	75	2400	1	160.0	0(-)
836-1628	CB31W-10075	¥68,571	オープン	100	75	1400	1	324.0	21(41)

グリーン(粒度#150)

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	外径 (mm)	毛丈 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-1593	CB31G-00630	¥2,857	オープン	6	30	12000	10	2.4	6(200)
161-0415	CB31G-00830	¥4,500	オープン	8	30	12000	10	7.5	0(-)
836-1594	CB31G-01550	¥6,286	オープン	15	50	7200	10	9.2	1(50)
836-1595	CB31G-02575	¥14,857	オープン	25	75	6000	5	50.0	2(-)
836-1596	CB31G-04075	¥22,857	オープン	40	75	3600	3	100.0	0(-)
836-1597	CB31G-06075	¥38,857	オープン	60	75	2400	1	160.0	1(-)
836-1598	CB31G-10075	¥68,571	オープン	100	75	1400	1	324.0	0(-)

バイオレット(粒度#400)

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	外径 (mm)	毛丈 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-1605	CB31V-00630	¥2,857	オープン	6	30	12000	10	2.4	6(-)
161-0419	CB31V-00830	¥4,500	オープン	8	30	12000	10	7.5	0(-)
836-1606	CB31V-01550	¥6,286	オープン	15	50	7200	10	9.2	3(150)
836-1607	CB31V-02575	¥14,857	オープン	25	75	6000	5	50.0	1(-)
836-1608	CB31V-04075	¥22,857	オープン	40	75	3600	3	100.0	27(208)
836-1609	CB31V-06075	¥38,857	オープン	60	75	2400	1	160.0	1(-)
836-1610	CB31V-10075	¥68,571	オープン	100	75	1400	1	324.0	0(-)

ブルー(粒度#800)

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	外径 (mm)	毛丈 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-1617	CB31B-00630	¥2,857	オープン	6	30	12000	10	2.4	6(150)
161-0413	CB31B-00830	¥4,500	オープン	8	30	12000	10	7.5	0(-)
836-1618	CB31B-01550	¥6,286	オープン	15	50	7200	10	9.2	1(-)
836-1619	CB31B-02575	¥14,857	オープン	25	75	6000	5	50.0	0(-)
836-1620	CB31B-04075	¥22,857	オープン	40	75	3600	3	100.0	0(-)
836-1621	CB31B-06075	¥38,857	オープン	60	75	2400	1	160.0	2(-)
836-1622	CB31B-10075	¥68,571	オープン	100	75	1400	1	324.0	0(-)

レッド(粒度#1200)

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	外径 (mm)	毛丈 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-1629	CB31R-00630	¥2,857	オープン	6	30	12000	10	2.4	2(40)
161-0418	CB31R-00830	¥4,500	オープン	8	30	12000	10	7.5	0(-)
836-1630	CB31R-01550	¥6,286	オープン	15	50	7200	10	9.2	2(200)
836-1631	CB31R-02575	¥14,857	オープン	25	75	6000	5	50.0	3(-)
836-1632	CB31R-04075	¥22,857	オープン	40	75	3600	3	100.0	0(-)
836-1633	CB31R-06075	¥38,857	オープン	60	75	2400	1	160.0	0(-)
836-1634	CB31R-10075	¥68,571	オープン	100	75	1400	1	324.0	0(-)

専用ホルダー

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	適合外径サイズ (mm)	全長 (mm)	軸径×軸長 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-1635	XH-CB006	¥2,857	オープン	6	70	6×30	10	16.0	85(71)
161-0421	XH-CB008	¥4,500	オープン	8	70	6×30	10	17.6	0(-)
836-1636	XH-CB015	¥7,429	オープン	15	90	6×30	10	28.0	3(100)
836-1637	XH-CB025	¥10,857	オープン	25	140	10×30	5	136.0	4(400)
836-1638	XH-CB040	¥12,000	オープン	40	140	12×30	3	240.0	0(-)
836-1639	XH-CB060	¥25,143	オープン	60	150	12×35	1	360.0	1(-)
836-1640	XH-CB100	¥37,714	オープン	100	162	16×40	1	600.0	0(-)

☎商品のお問い合わせ:075-334-5591



Sliding type Brush

スライド交換ブラシ用取付金具

CO2
0.372

XH-CB025(専用ホルダー)

直径

ブラシ取付金具 材質 ●スチール

注意

●取付ブラシは別売です。

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	直径 (mm)	交換ブラシ取付数 (個)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
255-7630	21350	¥12,700	オープン	60	4	1	190	0(-)
255-7632	21351	¥14,449	オープン	80	8	1	235	0(-)
255-7629	21352	¥15,600	オープン	100	12	1	305	0(-)

取付ブラシ 材質 ●砥粒入りナイロン

発注単位1パック

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	線径 (mm)	粒度 (#)	パック入数 (個)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
255-7635	21354	¥3,200	オープン	0.6	320	4	1	36	0(-)
255-7633	21355	¥3,200	オープン	0.9	240	4	1	36	0(-)
255-7636	21356	¥3,200	オープン	1.0	180	4	1	36	0(-)
255-7634	21357	¥3,200	オープン	1.2	80	4	1	36	0(-)

☎商品のお問い合わせ:052-444-4112



研削砥石

ディスク

ペーパー

サンダー用

ペーパー

不織布

ディスク

フェルト

ディスク

ダイヤモンド

ホイール

グラインダー用

研磨材

ドレッサー

フラップ

軸付ホイール

ナイロン

軸付ホイール

フェルト

軸付ホイール

研磨バンド

軸付砥石

超硬バー

ダイヤモンド

バー

CBNバー

ヤスリ

ダイヤモンド

ヤスリ

砥石

みがき剤

シート

研磨材

ベルト

研磨材

カップ

ブラシ

軸付

ブラシ

ハンド

ブラシ