

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

弘進ゴム Safety Boots **CO2 3.78**

安全長靴“セーフティーブーツSB-3125”(先芯入り)



特長

- 鋼製先芯の踏抜き防止タイプです。
- 吸汗裏布で通気性に優れています。
- 吸汗フラットインソールで快適な履き心地です。
- テイクオフカウンター付きです。

仕様

- 色:ブラック ●踏抜き防止板付き(耐踏抜き性能1100N以上)

製造国 ●中国

発注単位1足 弘進ゴム靴 [408596]

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	靴丈(cm)	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
161-0998	SB-3125-M	¥5,300	¥5,300	25.0	EEE	36.0	1	950	39(67)
161-0996	SB-3125-L	¥5,300	¥5,300	26.0	EEE	37.0	1	980	166(120)
161-0997	SB-3125-LL	¥5,300	¥5,300	27.0	EEE	37.0	1	1010	133(103)
161-0995	SB-3125-3L	¥5,300	¥5,300	28.0	EEE	38.0	1	980	66(154)

☎商品のお問い合わせ:0120-689-591

CO2 製造時のCO₂排出量。単位はkg-CO₂ データの精度を色分け 高→低 にて表示。

弘進ゴム Safety Boots **CO2 3.422**

セーフティーブーツ“SBHD-3117”(先芯入り)



特長

- 鋼製先芯のカバーなしタイプです。
- 吸汗裏布で速乾性に優れています。

仕様

- 色:ブラック
- 反射テープ付
- テイクオフカウンター付

材質

- 本体:合成ゴム、天然ゴム
- 先芯:鋼製

製造国 ●中国

発注単位1足 弘進ゴム靴 [408596]

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	靴丈(cm)	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
116-0186	SBHD-3117 23.0CM	¥5,000	¥5,000	23.0	EEE	30.0	1	860	30(47)
116-0187	SBHD-3117 23.5CM	¥5,000	¥5,000	23.5	EEE	30.0	1	880	41(84)
116-0188	SBHD-3117 24.0CM	¥5,000	¥5,000	24.0	EEE	31.0	1	910	16(52)
116-0189	SBHD-3117 24.5CM	¥5,000	¥5,000	24.5	EEE	31.0	1	930	16(115)
116-0190	SBHD-3117 25.0CM	¥5,000	¥5,000	25.0	EEE	31.0	1	960	43(59)
116-0191	SBHD-3117 25.5CM	¥5,000	¥5,000	25.5	EEE	32.0	1	980	81(86)
116-0192	SBHD-3117 26.0CM	¥5,000	¥5,000	26.0	EEE	32.0	1	1000	110(52)
116-0193	SBHD-3117 26.5CM	¥5,000	¥5,000	26.5	EEE	32.0	1	1020	112(68)
116-0194	SBHD-3117 27.0CM	¥5,000	¥5,000	27.0	EEE	33.0	1	1050	116(48)
116-0195	SBHD-3117 28.0CM	¥5,000	¥5,000	28.0	EEE	33.0	1	1070	114(73)
116-0196	SBHD-3117 29.0CM	¥5,000	¥5,000	29.0	EEE	34.0	1	1100	40(86)
116-0228	SBHD-3117 30.0CM	¥5,000	¥5,000	30.0	EEE	35.0	1	1130	44(90)

☎商品のお問い合わせ:0120-689-591

喜多 Safety Boots **CO2 6.159**

PVC安全長靴“クリーンネス”(先芯入り)



KR7450-BK (ブラック)



KR7450-GRE (グリーン)

特長

- 普通丈の安全PVC長靴です。
- 油を使う現場ではなく、丈夫な長靴が欲しいというお客様の声から生まれた商品です。
- インジェクション製法&PVC素材のため、土木作業などのハード現場に耐える丈夫さも人気の理由です。

仕様

- 耐圧迫性荷重:10kN

材質

- アッパー:PVC樹脂
- ソール:PVC樹脂
- 先芯:鋼鉄製

製造国 ●中国

発注単位1足 株式会社 [298970]

ブラック

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	靴丈(cm)	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
235-2362	KR7450-BK-24.0	¥4,299	オープン	24.0	EEE	30.2	1	1548	2(-)
236-0453	KR7450-BK-24.5	¥4,299	オープン	24.5	EEE	30.5	1	1612	0(-)
236-0386	KR7450-BK-25.0	¥4,299	オープン	25.0	EEE	31.0	1	1694	1(34)
235-8828	KR7450-BK-25.5	¥4,299	オープン	25.5	EEE	31.0	1	1716	1(25)
235-8767	KR7450-BK-26.0	¥4,299	オープン	26.0	EEE	31.0	1	1732	10(84)
235-2381	KR7450-BK-26.5	¥4,299	オープン	26.5	EEE	31.1	1	1786	8(80)
235-2384	KR7450-BK-27.0	¥4,299	オープン	27.0	EEE	32.1	1	1870	16(60)
235-2395	KR7450-BK-28.0	¥4,299	オープン	28.0	EEE	32.5	1	1984	9(150)

発注単位1足 株式会社 [298970]

グリーン

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	靴丈(cm)	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
235-5680	KR7450-GRE-24.0	¥4,299	オープン	24.0	EEE	30.2	1	1548	4(400)
235-5630	KR7450-GRE-24.5	¥4,299	オープン	24.5	EEE	30.5	1	1612	0(-)
235-8824	KR7450-GRE-25.0	¥4,299	オープン	25.0	EEE	31.0	1	1694	0(-)
236-0390	KR7450-GRE-25.5	¥4,299	オープン	25.5	EEE	31.0	1	1716	1(-)
235-5660	KR7450-GRE-26.0	¥4,299	オープン	26.0	EEE	31.0	1	1732	4(400)
235-5693	KR7450-GRE-26.5	¥4,299	オープン	26.5	EEE	31.1	1	1786	4(400)
235-8785	KR7450-GRE-27.0	¥4,299	オープン	27.0	EEE	32.1	1	1870	2(25)
236-0433	KR7450-GRE-28.0	¥4,299	オープン	28.0	EEE	32.5	1	1984	2(67)

☎商品のお問い合わせ:0800-200-1697

おたふく Safety Boots **RoHS CO2 7.241**

安全耐油長靴(鋼鉄芯入り)



JW709-BK

特長

- 鋼鉄先芯を使用しています。
- アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製です。
- 丈夫で耐久性があります。

仕様

- 抗菌防臭加工

材質

- 胴部・底部:塩化ビニール

製造国 ●中国

発注単位1足 おたふく手袋機 [558603]

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	靴丈(cm)	梱包数(足)	質量(kg)	実績(前年比%)
599-6988	JW709-BK-240	¥5,571	¥6,500	24.0	EEE	38.0	12	1.82	33(413)
599-6996	JW709-BK-245	¥5,571	¥6,500	24.5	EEE	38.0	12	1.91	22(200)
599-7003	JW709-BK-250	¥5,571	¥6,500	25.0	EEE	38.0	12	2.00	42(183)
599-7011	JW709-BK-255	¥5,571	¥6,500	25.5	EEE	38.5	12	2.09	78(211)
599-7020	JW709-BK-260	¥5,571	¥6,500	26.0	EEE	39.0	12	2.18	181(245)
599-7038	JW709-BK-265	¥5,571	¥6,500	26.5	EEE	39.0	12	2.27	154(230)
599-7046	JW709-BK-270	¥5,571	¥6,500	27.0	EEE	39.5	12	2.36	237(218)
599-7054	JW709-BK-280	¥5,571	¥6,500	28.0	EEE	40.0	12	2.45	156(188)
599-7062	JW709-BK-290	¥5,571	¥6,500	29.0	EEE	40.0	12	2.54	60(154)
599-7071	JW709-BK-300	¥5,571	¥6,500	30.0	EEE	41.0	12	2.69	41(96)

☎商品のお問い合わせ:072-728-1111

おたふく Safety Shoes **RoHS CO2 4.735**

“クレタニニ龍セーフシューズ”(半長タイプ、踏み抜き防止鋼板入り)



JW777

特長

- 踏み抜き防止鋼板入りです。
- 耐油性に優れています。
- 足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性が良いです。

仕様

- JSAA A種認定

材質

- 甲部:天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ ●底部:ポリウレタン2層底 ●先芯:鋼製

製造国 ●中国

発注単位1足 おたふく手袋機 [558603]

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
599-7232	JW777-250	¥7,706	¥8,990	25.0	EEEE	12	1190	-
599-7241	JW777-255	¥7,706	¥8,990	25.5	EEEE	12	1240	-
599-7259	JW777-260	¥7,706	¥8,990	26.0	EEEE	12	1290	-
599-7267	JW777-265	¥7,706	¥8,990	26.5	EEEE	12	1340	-
599-7275	JW777-270	¥7,706	¥8,990	27.0	EEEE	12	1390	-
599-7283	JW777-275	¥7,706	¥8,990	27.5	EEEE	12	1440	-
599-7291	JW777-280	¥7,706	¥8,990	28.0	EEEE	12	1490	-

☎商品のお問い合わせ:072-728-1111