

セーフティゴーグル(密閉タイプ)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数です。

保護メガネ・防災面

一眼型

保護メガネ

二眼型

保護メガネ

オートクレーブ

対応・耐薬品

保護メガネ

ブルーライト

カットグラス

機能グラス

(サングラス)

レーザー用

保護メガネ

溶接用

保護メガネ

セーフティ

ゴーグル

メガネ

用品

防災面

山本光学
YK
YAMAMOTO

Safety Goggle

セーフティゴーグル

CO2

1.362



77mm

YG-5090 HF N
(クリア)

特長 ●密閉タイプなので、感染症対策にも適しています。

仕様 ●JIS T 8147規格品
●密閉タイプ ●レンズ厚:0.6mm
●レンズ外面:ハードコート、内面:曇り止め材質 ●レンズ:ポリカーボネート
●フレーム:ポリ塩化ビニール
●バンド:ポリウレタン

製造国 ●日本

防曇加工	防傷加工	UVカット	顔あたりソフト	レンズ交換
○	○	○	-	-

発注単位1個

山本光学株 [936907]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	レンズ色	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
828-0293	YG-5090 HF N	¥936	オープン	クリア	10	81	8497(104)

☎商品のお問い合わせ:06-6783-1101

山本光学
YK
YAMAMOTO

Safety Goggle

飛来防じん用ゴーグル(ワイドビュータイプ)

CO2

2.895



90mm

YG-5601AP
(クリア)

特長 ●左右が見やすいワイドビュー設計です。

仕様 ●密閉タイプ
●レンズ厚:1.2mm材質 ●レンズ:ポリカーボネート
●フレーム:ポリ塩化ビニール
●バンド:ポリアミド

製造国 ●日本

防曇加工	防傷加工	UVカット	顔あたりソフト	レンズ交換
○	○	○	-	○

発注単位1個

山本光学株 [936907]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	レンズ色	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
324-1955	YG-5601AP	¥1,989	オープン	クリア	5	106	2225(123)

☎商品のお問い合わせ:06-6783-1101

山本光学
YK
YAMAMOTO

Safety Goggle

セーフティゴーグル

New

CO2

2.933



92mm

NO.900A CELLULOSE
(クリア/ブラック)特長 ●密閉タイプです。
●顔に優しくフィットする
スポンジトリムを採用。仕様 ●密閉タイプ
●レンズ厚:0.6mm材質 ●レンズ:セルロース
●フレーム:ゴム
●バンド:織リゴム

製造国 ●日本

防曇加工	防傷加工	UVカット	顔あたりソフト	レンズ交換
-	-	○	○	○

発注単位1個

山本光学株 [936907]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	レンズ色	フレーム色	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
253-1372	NO.900A CELLULOSE	¥2,014	オープン	クリア	ブラック	5	115	-

☎商品のお問い合わせ:06-6783-1101

ハネウェル
Honeywell
THE POWER OF CONNECTED

Safety Goggles Strategy

セーフティゴーグル“ストラテジー”

CO2

4.988



85mm

1015520
(クリア/グレー)

特長 ●軽量ながら衝撃に強く、フィット感にも優れています。

仕様 ●AS/NZS1337適合
●密閉タイプ材質 ●レンズ:ポリカーボネート
●フレーム:シリコンゴム

製造国 ●台湾

防曇加工	防傷加工	UVカット	顔あたりソフト	レンズ交換
○	○	○	○	-

発注単位1個

日本ハネウェル株式会社 [825643]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	レンズ色	フレーム色	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
116-4375	1015520	¥2,998	オープン	クリア	グレー	10	87	193(31)

☎商品のお問い合わせ:03-6730-7237

トヨーセフティ
TOYO SAFETY

Safety Goggles

保護メガネ アスベスト作業用

New

CO2

2.163

NO.1220
(クリア)

特長 ●穴なしタイプです。

仕様 ●JIS規格(JIS T8147)適合品
●レンズ厚:0.8mm材質 ●フレーム:PVC樹脂
●レンズ:PC樹脂

製造国 ●日本

防曇加工	防傷加工	UVカット	顔あたりソフト	レンズ交換
○	-	-	○	○

発注単位1個

東洋物産工業株 [644714]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	レンズ色	フレーム色	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
117-8344	NO.1220	¥1,486	¥1,600	クリア	クリア	12	60	-

☎商品のお問い合わせ:0794-83-0155

日本製紙クレシア
CRECIA

V80 Monogoggle Safety Goggle

ゴーグル型保護めがね“V80モノゴーグル PRO”

CO2

4.222



87mm

67651
(クリア)

特長 ●通気孔のない密閉タイプ、ワイドビュー設計です。

●回転式フック付きでヘルメット装着時も使いやすいです。

仕様 ●レンズ厚:1.8mm ●ANSI適合品(Z87.1)

●“液体飛沫に対応する”ANSIZ87.1D3マーク取得 ●JIS適合品(T8147)

材質 ●レンズ:ポリカーボネート

製造国 ●日本

防曇加工	防傷加工	UVカット	顔あたりソフト	レンズ交換
○	-	○	-	-

発注単位1個

日本製紙クレシア株 [371895]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	レンズ色	フレーム色	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
382-3297	67651	¥2,900	¥2,900	クリア	クリア	12	92	338(287)

☎商品のお問い合わせ:03-6665-5327

ドレーゲル
Dräger

X-pect 8515

セーフティゴーグル“X-pect 8515”

CO2

19.09



87mm

R58271 (クリア/ブルー)

特長 ●X-pect 8515 は密閉タイプのフレームのため、空気感染を防ぐことが可能です。

●ゴーグルにはアセテート素材が使用されており、化学薬品に対する優れた耐性を有しています。

仕様 ●レンズ厚:2.2mm ●密閉タイプ

材質 ●レンズ:アセテートレンズ
●フレーム:ポリ塩化ビニール(PVC)

製造国 ●台湾

防曇加工	防傷加工	UVカット	顔あたりソフト	レンズ交換
○	○	○	○	-

1個あたり目安単価

¥1,800

発注単位1パック

ドレーゲルジャパン株 [693580]

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	レンズ色	フレーム色	パック入数 (個)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
346-3399	R58271	¥10,800	¥10,800	クリア	ブルー	6	1	516	1(17)

☎商品のお問い合わせ:03-6447-7171

トーアポージン
トーアポージン

Safety Goggle

Wレンズゴーグル

CO2

5.853



84mm

GL-97W PAAF
(透明/ダークブルー)

特長 ●保護ゴーグルとしては珍しいWレンズ仕様のプレミアムゴーグルです。

●住宅のペアガラス窓のように寒暖差による曇りに大変強い構造です。

仕様 ●通気孔なし ●レンズ厚:0.5mm (内レンズ)、1.5mm (外レンズ)

●ANSI規格品

材質 ●レンズ:Wレンズ(外PCレンズ/内セルロースレンズの二重構造)

●フレーム:軟質塩ビ

製造国 ●台湾

防曇加工	防傷加工	UVカット	顔あたりソフト	レンズ交換
○	○	○	-	○

発注単位1個

株式会社トーアポージン [628884]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	レンズ色	フレーム色	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
557-1902	GL-97W PAAF	¥3,518	¥3,720	透明	ダークブルー	5	127	117(-)