

使い捨て式防じんマスク (DS2国家検定合格品)

在庫
132アイテム

7-1143

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

CO2 製造時のCO₂排出量。単位はkg-CO₂ データの精度を色分け 高→低 にて表示。

スリーエム 3M Disposable Particulate Respirator 使い捨て式防じんマスク

CO2
0.086



- 特長**
- 速乾性のあるフェイスシールが快適な着け心地をサポートします。
 - マスク装着中に汗がベタつきにくくさらっとした装着感が得られます。
 - 3M™独自の排気弁を装備した防じんマスクです。
 - よく伸びるしめひもを使用しているため頭や顔への圧迫感が少ないです。
 - 立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。
 - 金属部品を使用しておらず廃棄が楽です。

用途 ●溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業。

仕様 ●国家検定 DS2 合格品 (第TM748号) 製造国 ●日本

頭掛けタイプ

発注単位1箱

スリーエム ジャパン(株) [509314]

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	粒子捕集効率 (%)	吸気抵抗 (Pa)	箱入数 (枚)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
245-6916	8955J DS2	¥3,213	¥3,597	95以上	40以下	10	10	20	13620(588)

フック掛けタイプ

発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	粒子捕集効率 (%)	吸気抵抗 (Pa)	箱入数 (枚)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
245-6914	8955JH DS2	¥3,213	¥3,597	95以上	40以下	10	10	200	3974(318)

☎商品のお問い合わせ: 0570-011-321

スリーエム 3M Disposable Dust Respirator 使い捨て式防じんマスク“8822E-DS2”

CO2
0.728



- 特長** ●ヘルメットを脱がなくても装着できる片側とめタイプ、女性も髪を気にせずにつけられます。

用途 ●溶接作業、研磨作業。

仕様 ●使用限度時間: 16時間
●国家検定 DS2 合格品 (第TM476号)
●頭掛けタイプ (ループ型ヘッドバンド)

製造国 ●韓国



1枚あたり目安単価
¥338

発注単位1箱

スリーエム ジャパン(株) [509314]

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	粒子捕集効率 (%)	吸気抵抗 (Pa)	箱入数 (枚)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
388-1113	8822E DS2	¥3,375	¥3,833	95以上	70以下	10	24	170	5036(112)

☎商品のお問い合わせ: 0570-011-321

スリーエム 3M Disposable Particulate Respirator 使い捨て式防じんマスク“9913JV-DS2”

CO2
0.856



- 特長** ●活性炭フィルターにより嫌な臭いにも有効です。

用途 ●溶接作業。

仕様 ●使用限度時間: 9時間
●国家検定 DS2 合格品 (第TM562号)
●頭掛けタイプ

製造国 ●韓国

1枚あたり目安単価
¥412

発注単位1箱

スリーエム ジャパン(株) [509314]

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	粒子捕集効率 (%)	吸気抵抗 (Pa)	箱入数 (枚)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
449-3826	9913JV DS2	¥4,123	¥4,615	95以上	70以下	10	10	200	6809(112)

☎商品のお問い合わせ: 0570-011-321

スリーエム 3M Disposable Dust Respirator Aura™ 使い捨て式防じんマスク“9322J+DS2” (折りたたみ式)

CO2
0.066



- 特長** ●未使用時には携帯に便利な折りたたみ式になっています。

用途 ●溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業。

仕様 ●使用限度時間: 19時間
●国家検定 DS2 合格品 (第TM664号)
●頭掛けタイプ

製造国 ●シンガポール



発注単位1枚

スリーエム ジャパン(株) [509314]

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	粒子捕集効率 (%)	吸気抵抗 (Pa)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
854-9801	9322J AURA	¥444	¥504	95以上	70以下	10	15.5	8003(93)

10枚入

発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	粒子捕集効率 (%)	吸気抵抗 (Pa)	箱入数 (枚)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
854-9802	9322J AURA T	¥4,194	¥4,764	95以上	70以下	10	12	155	5133(144)

☎商品のお問い合わせ: 0570-011-321

スリーエム 3M Disposable Particulate Respirator(with Activated Carbon Layers) 使い捨て式防じんマスク“9926-DS2”

CO2
0.984



- 特長** ●特殊活性炭フィルター層により、刺激臭や有機臭を除去します。

用途 ●溶接作業や有機臭のする粉体取り扱い作業など。

仕様 ●使用限度時間: 9時間
●国家検定 DS2 合格品 (第TM631号)
●頭掛けタイプ

製造国 ●韓国



1枚あたり目安単価
¥715

発注単位1箱

スリーエム ジャパン(株) [509314]

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	粒子捕集効率 (%)	吸気抵抗 (Pa)	箱入数 (枚)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
324-6680	9926 DS2	¥7,153	¥8,126	95以上	70以下	10	10	230	1428(117)

☎商品のお問い合わせ: 0570-011-321

スリーエム 3M Disposable Dust Respirator “Vフレックス™ 防じんマスク” (除じん加工済み)

CO2
1.027



- 特長** ●クリーンな環境下で除じんおよび梱包されています。

用途 ●呼吸のしやすいマスクです。

仕様 ●ちり・ほこり静電気対策の必要な作業に。

仕様 ●使用限度時間: 16時間
●国家検定 DS2 合格品 (第TM636号)
●頭掛けタイプ

●1箱に5枚1パック×4パック入り

製造国 ●日本

☎商品のお問い合わせ: 0570-011-321

発注単位1箱

スリーエム ジャパン(株) [509314]

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	粒子捕集効率 (%)	吸気抵抗 (Pa)	箱入数 (枚)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
856-9173	9105J CR	¥3,998	オープン	95.0以上	50以下	20	10	240	1456(110)

☎商品のお問い合わせ: 0570-011-321