

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

DICプラスチック **Helmet** **ヘルメット (シールド面付)** **CO2** 1.424



- 特長**
- 角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。
 - 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
 - 大型シールド面を内蔵しています。
- 仕様**
- 頭囲:54~62cm
 - 衝撃吸収ライナー付
- 材質**
- 帽体:ABS樹脂
 - バイザー・シールド面:ポリカーボネート(PC)
- 製造国** ●日本



衝撃吸収ライナー付

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	帽体色	バイザー色	シールド色	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
120-0480	AA11EVO-CSW-HA6-KP-B/S	¥9,300	¥12,400	ブルー	スモーク	クリア	455	98 (121)	
120-0466	AA11EVO-CSW-HA6-KP-W/B	¥9,300	¥12,400	ホワイト	ブルー	クリア	455	102 (71)	
120-1998	AA11EVO-CSW-HA6-KP-W/S	¥9,300	¥12,400	ホワイト	スモーク	クリア	455	745 (143)	

☎商品のお問い合わせ:048-658-8857

CO2 製造時のCO₂排出量。単位はkg-CO₂ データの精度を色分け 高→低 にて表示。

DICプラスチック **Helmet** **ヘルメット (シールド面付)** **CO2** 1.487



SYA-S-SFE-KP-W

- 特長**
- 野外作業に適したつば、溝付タイプです。
 - 電気絶縁用。
- 用途**
- (使用電圧7000V以下)
- 仕様**
- 頭囲:55.5~58cm
 - 内装タイプ:テープ内装
 - 衝撃吸収ライナー付
 - 溝付タイプ
 - インナーシールド付
- 材質**
- 帽体:ABS樹脂
 - シールド面:ポリカーボネート(PC)
- 製造国** ●日本



衝撃吸収ライナー付

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	帽体色	シールド色	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
371-8841	SYA-S-SFE-KP-W	¥8,571	¥10,000	ホワイト	クリア	20	485	47 (58)

☎商品のお問い合わせ:048-658-8857

DICプラスチック **Ultra-Light Helmet** **超軽量ヘルメット (透明バイザータイプ)** **New** **CO2** 0.986



- 特長**
- 圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。
- 用途**
- 電気絶縁用。
 - (使用電圧7000V以下)
- 仕様**
- 頭囲:53~62cm
 - 衝撃吸収ライナー付 シールド面付
- 材質**
- 帽体:ABS樹脂
 - バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂
- 製造国** ●日本



衝撃吸収ライナー付
シールド面付

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	帽体色	バイザー色	シールド色	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
650-5088	AA23-CS-HA8-KP-FG/S	¥9,357	オープン	フレッシュグリーン	スモーク	クリア	20	315	-
650-5099	AA23-CS-HA8-KP-W/B	¥9,357	オープン	白	ブルー	クリア	20	315	-
650-5093	AA23-CS-HA8-KP-W/S	¥9,357	オープン	白	スモーク	クリア	20	315	-

☎商品のお問い合わせ:048-658-8857

DICプラスチック **Ultra-Light Helmet** **超軽量ヘルメット (透明バイザータイプ・通気孔付)** **New** **CO2** 0.986



- 特長**
- 圧倒的な軽さと強さを兼ね備えた「軽神」シリーズの透明バイザー仕様です。
- 仕様**
- 頭囲:53~62cm
 - 衝撃吸収ライナー付 シールド面付
- 材質**
- 帽体:ABS樹脂
 - バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂
- 製造国** ●日本



衝撃吸収ライナー付
シールド面付

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	帽体色	バイザー色	シールド色	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
650-5086	AA23-CSV-HA8-KP-W/B	¥9,357	オープン	白	ブルー	クリア	20	315	-
650-5103	AA23-CSV-HA8-KP-W/G	¥9,357	オープン	白	グリーン	クリア	20	315	-
650-5107	AA23-CSV-HA8-KP-W/S	¥9,357	オープン	白	スモーク	クリア	20	315	-

☎商品のお問い合わせ:048-658-8857

ミドリ安全 **Helmet Retractable FaceShield Ventilation with Liner for Shock Absorption** **スライダー面付ヘルメット (通気孔付)** **New** **CO2** 1.424



SC-11BVSRA-KP-W

- 特長**
- 防災面が収納式のため、取り付けに比べて邪魔になりません。
 - 眩しさを防ぐ、スモーク色の面を採用。目の負担を軽減します。
 - 防じんマスクとの併用が可能です。
- 仕様**
- 頭囲:55~62cm
- 材質**
- 本体:ABS
 - シールド:ポリカーボネイト
- 製造国** ●日本



ミドリ安全衛 [883194]

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	帽体色	シールド色	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
811-1217	SC-11BVSRA-KP-W	¥7,004	¥10,800	ホワイト	クリア	20	455	-

☎商品のお問い合わせ:048-989-3177

ミドリ安全 **Helmet** **ハイスpekモデルヘルメット (ワイドシールド面付)** **New** **CO2** 1.596



SC-19PCLSRA3-ALPHA-W/S
(ホワイト/スモーク)

- 特長**
- 安全性・快適性を追求したハイスpekモデルです。
 - 優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。
 - 帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。
- 用途**
- 電気絶縁用。
 - (使用電圧7000V以下)
- 仕様**
- 頭囲:52.5~63cm
 - 衝撃吸収αライナー付
 - 新型RAバンド
 - M型ワンタッチあごバンド
- 材質**
- 帽体・スライダー面:ポリカーボネート樹脂
- 製造国** ●日本



衝撃吸収α
ライナー付

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	帽体色	バイザー色	シールド色	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
859-9759	SC-19PCLSRA3-ALPHA-BK/S	¥8,706	¥13,600	ブラック	スモーク	クリア	16	510	-
859-9765	SC-19PCLSRA3-ALPHA-NV/S	¥8,706	¥13,600	ネイビー	スモーク	クリア	16	510	-
859-9771	SC-19PCLSRA3-ALPHA-W/S	¥8,706	¥13,600	ホワイト	スモーク	クリア	16	510	-

☎商品のお問い合わせ:048-989-3177