

ハーネス型墜落制止用器具(胴ベルトなし)

在庫
447アイテム

7-1267

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

CO2 製造時のCO₂排出量。単位はkg-CO₂ データの精度を色分け 高→低 にて表示。



AirCore Standard Full Harness

フルハーネス“エアコアスタンダード”

CO2
116.9



M1020218JP

- 特長** ●通気性パッドの通風最適化により熱・湿気を放出します。
用途 ●建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木などに。
仕様 ●厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ●最大使用可能質量:140kg
 ●肩ベルト伸縮性素材
付属品 ●キャリーバッグ
製造国 ●中国

発注単位1個

日本ハネウェル(株)セーフティ・プロダクツ [825643]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	サイズ	腿バックル	ベルト幅 (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
208-3084	M1020218JP	¥62,163	オープン	S	クイックコネクトバックル	40	4	1.8	0(-)
208-3085	M1020219JP	¥62,163	オープン	M-L	クイックコネクトバックル	40	4	1.8	6(200)

☎商品のお問い合わせ:03-6730-7237



H100 Harness

H100 ハーネス

New CO2
13.51



FP81HH100DU

- 特長** ●製品:長年のグローバル市場での実績と信頼があります。
 ●軽量:快適な着け心地により作業負担を軽減します。
 ●5点調節式:様々な体型にしっかりとフィットします。
仕様 ●規格:厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
 ●適合規格:JIS T 8165:2018 ●最大使用質量:100kg
製造国 ●中国

発注単位1本

日本ハネウェル(株)セーフティ・プロダクツ [825643]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	サイズ	色	腿バックル	ベルト幅 (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
252-8332	FP81HH100DU	¥7,188	オープン	フリー	黄・黒	パススルー	40以上	10	1.2	-

☎商品のお問い合わせ:03-6730-7237



H100+Harness

H100+ハーネス

CO2
26.95



FP81HV100DU

- 特長** ●5点調節式:様々な体型にしっかりとフィットします。
 ●軽量:快適な着け心地により作業負担を軽減します。
 ●カラーベルト:上下の色分で簡単迅速な装着が可能です。
仕様 ●最大使用可能質量:100kg ●厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
 ●適合規格:JIS T 8165:2018
 ●D環位置:背中 ●背中ベルト:X型
製造国 ●中国

発注単位1本

日本ハネウェル(株)セーフティ・プロダクツ [825643]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	サイズ	色	腿バックル	ベルト幅 (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
252-8333	FP81HV100DU	¥14,338	オープン	フリー	黄・黒	クイックコネクト	40以上	10	1.3	41(79)

☎商品のお問い合わせ:03-6730-7237



HD 2Pts Harness S/M

HD 2Pts ハーネス

New CO2
24.28



FPSEAEH10001

- 特長** ●胸部と背部の2箇所にD環を備えているため、作業環境・内容に応じた柔軟な使い分けや救助用として使用できます。
 ●はしご昇降や閉鎖空間作業に有用な胸部D環を備えています。
 ●明瞭な蛍光オレンジのベルトと縫糸のため、点検が容易です。
仕様 ●規格:厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
 ●CE 認証 (EN361) 適合 ●最大使用質量100kg
製造国 ●中国

発注単位1本

日本ハネウェル(株)セーフティ・プロダクツ [825643]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	サイズ	色	腿バックル	ベルト幅 (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
257-1459	FPSEAEH10001S/M	¥12,913	オープン	S/M	オレンジ・黒	パススルー	40	10	1.3	-
257-1460	FPSEAEH10001L/XL	¥12,913	オープン	L/XL	オレンジ・黒	パススルー	40	10	1.4	-

☎商品のお問い合わせ:03-6730-7237



Full-body Harness NEWTON International version

フルハーネス“ニュートン 国際バージョン”

CO2
45.94



C073BA



オートマッチバックル

- 特長** ●ストラップが上下で色分けされているため、装着時に素早く上下の向きが確認できます。
 ●胸部および背部アタッチメントポイントにフォールインジケータを備えており、墜落を止めた後にハーネスが以後使用できないことを表す赤いストラップが現れます。
仕様 ●厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
 ●認証: CE EN 361, EAC, ANSI Z359.11, CSA Z259.10
 ●ギアループ付き ●背中ベルト:X型
 ●最大使用可能質量:130kg
製造国 ●中国

発注単位1本

PETZL社 [136452]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	サイズ	色	腿バックル	ベルト幅 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
241-7253	C073BA01	¥23,000	¥23,000	1	ブラック/イエロー	ダブルバックバックル	43	2	1125	22(100)
241-7250	C073BA02	¥23,000	¥23,000	2	ブラック/イエロー	ダブルバックバックル	43	2	1155	5(100)

☎商品のお問い合わせ:04-2969-1718