

セルスター Drive Recorder
Cellstar 日本 ドライブレコーダー修理
可能 CO2
5.993特長 ●GPS搭載コンパクトモデルです。
製造国 ●日本CS-23FH
(前方録画)CS-33FH
(前方と後方を同時録画)

前方録画

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 沖縄・離島は除く

セルスター工業株[302835]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	電源 (V)	画素数	モニターサイズ (インチ)	幅×奥行×高さ (mm)	付属SDカード (GB)	GPS機能	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
★521-9926	CS-23FH	¥26,788	オープン	DC12/24	200万	1.44	82×24.5×43.5	16	あり	20	75	18(-)

前方と後方を同時録画

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	電源 (V)	画素数	モニターサイズ (インチ)	幅×奥行×高さ (mm)	付属SDカード (GB)	GPS機能	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
★521-8444	CS-33FH	¥43,038	オープン	DC12/24	200万	2.45	87×25×45	32	あり	20	91	2(-)

常時電源コード

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
★137-2297	GDO-10	¥7,275	オープン	20	143	0(-)

SDカード

発注単位1枚 青色 メーカー直送 運賃元払 沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	容量 (GB)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
102-6702	GDO-SD16G1	¥4,288	オープン	16	20	3	43(56)
★102-6703	GDO-SD32G1	¥6,425	オープン	32	20	3	56(72)
★102-6704	GDO-SD64G1	¥10,538	オープン	64	20	3	16(77)

☎商品のお問い合わせ:046-275-6867

GDO-SD16G1
(SDカード)GDO-SD32G1
(SDカード)GDO-SD64G1
(SDカード)

Front And Rear Recording Drive Recorder Mirror BALUCEII

前後録画ドライブレコーダーミラーBALUCE2

New CO2
29.49特長 ●リヤカメラズーム機能搭載 20段階(1から20倍)の倍率設定ができます。
セット内容 ●本体 ●リヤカメラ ●リヤカメラ接続コード7m ●GPS2m ●電源接続コード3.5m
製造国 ●中国

5700

発注単位1台

大橋産業株[163887]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	入力電圧 (V)	画素数	モニターサイズ (インチ)	幅×奥行×高さ (mm)	付属SDカード (GB)	GPS機能	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
448-7901	5700	¥36,508	オープン	12/24	200万	10.88	258×20×72	16	有	4	369	-

☎商品のお問い合わせ:06-6996-2631

TRUSCO
オレンジブック.Com®

工場・作業現場のプロツール総合サイト



5つのポイント

- ① 豊富な商品データで選定をサポート!
- ② ニーズに合った同等品・類似品を提案!
- ③ デジタルカタログとの連動でより便利に!
- ④ 最新のキャンペーンや新商品情報が充実!
- ⑤ 在庫がわかり、見積・発注がスムーズに!
(会員登録が必要です)