

# エアレス塗装機

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数です。

塗装・内装用品

スプレーガン

エアブラシ

加圧  
タンク

自動  
スプレーガン

エアレス  
塗装機

塗装  
関連用品

塗料

マーキング  
プレート

塗料容器

筆

刷毛

ペイント  
ローラー

へら・  
スクレーパー

内装用  
ローラー

マスキング

塗装用  
養生シート

## WAGNER W550 スプレーガン“W550”(電動式) CO2 19.53



2339070

**特長** ●適切な吐出量とノズル口径で、低粘度の木材保護塗料に対し最適な霧化を実現しました。  
**用途** ●ウッドデッキ、ガーデニング小屋、フェンスなど木材への塗装に。  
**仕様** ●動力源:AC100V  
**製造国** ●中国



使用例

発注単位1台 日本ワグナーズスプレーテック株式会社[739009]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	ノズル径(mm)	タンク容量(ml)	空気使用量(L/min)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
202-9482	2339070	¥19,219	¥20,500	1.8	800	355	1	1.5	19(190)

☎商品のお問い合わせ:072-874-3561

## WAGNER XVLP DIY フレキシオ570(電動式) CO2 38.96



2350179

2361746 (アタッチメント)

2317753 (アタッチメント)

**特長** ●騒音を抑えたハイパワー強カタービンで簡易温風です。  
**用途** ●温風低圧塗装に。  
**製造国** ●中国

発注単位1セット 日本ワグナーズスプレーテック株式会社[739009]

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	ノズル径(mm)	タンク容量(ml)	消費電力(W)	梱包数(セット)	質量(kg)	実績(前年比%)
202-4822	2350179	¥38,344	¥40,900	1.8/4.1	800/1300	475	1	1.9	17(74)

アタッチメント 発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	仕様	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
208-2697	2361746	¥11,063	¥11,800	I型ノズル(4.1mm) エマルジョン、ラテックス塗料	1	500	0(-)
201-2361	2317753	¥7,594	¥8,100	丸型ノズル(1.8mm) 低粘度塗料、仕上げ塗料	1	500	13(65)

☎商品のお問い合わせ:072-874-3561

## WAGNER XVLP DIY フレキシオPRO(電動式) CO2 90.49



2359081

2321877 (アタッチメント)

2321879 (アタッチメント)

2321880 (アタッチメント)

2350692 (アタッチメント)

**特長** ●コンパクトなオールラウンダーです。  
**用途** ●低粘度、弱溶剤、水性仕上げ塗料などに。  
**仕様** ●動力源:AC100V  
**セット内容** ●フレキシオPROタービン部、ファインスプレーアタッチメント、スタンダードスプレーアタッチメント、キャリーケース、ショルダーストラップ、洗浄ブラシ、チューブフィルター 粗目、チューブフィルター 細目、交換用エアフィルター、漏斗  
**製造国** ●中国



使用例

アタッチメント 発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	仕様	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
202-9545	2321877	¥20,250	¥21,600	丸型ノズル(1.8mm) 低粘度塗料、軸薬用	1	500	1(100)
201-2331	2321879	¥20,250	¥21,600	I型ノズル(4.1mm) 溶剤系/水性仕上げ塗料用	1	500	0(-)
202-9577	2321880	¥20,250	¥21,600	I型ノズル(4.1mm) エマルジョン、ラテックス塗料用	1	500	2(200)
200-9162	2350692	¥9,094	¥9,700	塗料缶アダプターセット	1	300	0(-)

☎商品のお問い合わせ:072-874-3561

## WAGNER HVLP 温風低圧塗装機“FC9900Plus”(電動式) CO2 428.6



0276050 (標準セット)

2279080 (ガン)

**特長** ●低圧塗装テクノロジーによる低飛散。環境的、経済的な塗装が可能です。  
●大幅な(約50%)塗料の節約が可能で、飛散もほとんどありません。  
**用途** ●多目的塗装に。  
**仕様** ●動力源:AC100V  
**セット内容** ●タービン本体、MAXUM2ガン#3(φ1.3mm)、フレックスエアースホース 9.1m、手元ホース 1.5m(黒)  
**製造国** ●アメリカ



使用例

標準セット 発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	最大吐出圧(MPa)	消費電力(W)	梱包数(セット)	質量(kg)	実績(前年比%)
202-7936	2359081	¥89,063	¥95,000	0.02	560	1	2.3	4(134)

☎商品のお問い合わせ:072-874-3561

ガン 発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	ノズル径(mm)	摘要	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
★201-0830	0279009	¥103,125	¥110,000	0.8	下カップなし	1	1	0(-)
★202-6341	2279080	¥121,875	¥130,000	0.8	下カップ付	1	1	0(-)
★202-4817	0279081	¥121,875	¥130,000	1.3	下カップ付	1	1	1(100)

☎商品のお問い合わせ:072-874-3561

## WAGNER Electrical Diaphragm Airless ダイアフラム式エアレス塗装機“HERO23”(電動式) 修理可能 CO2 280.4



2291062

**特長** ●ロングストロークで吸引力UPしています。  
●飛散減少チップ標準装備しています。  
**用途** ●吹付塗装で飛散が気になる現場に。  
**仕様** ●動力源:AC100V  
●塗料吐出口:G1/4  
**セット内容** ●エアレスガン  
●エアレスホース(1/4×30m)  
●圧力計  
●HEAチップ  
**製造国** ●中国



使用例

発注単位1セット 日本ワグナーズスプレーテック株式会社[739009]

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	最高使用圧力(MPa)	最大吐出量(L/min)	消費電力(W)	梱包数(セット)	質量(kg)	実績(前年比%)
★200-5974	2291062	¥275,975	オープン	21	2.5/3.1	1400	1	29	4(400)

☎商品のお問い合わせ:072-874-3561