

防爆LEDヘッドライト(電池式)/充電式ヘッドライト(LED)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数です。

作業灯・照明用品

ヘッド
ライト

懐中電灯

投光器

作業灯

ブラック
ライト

連結式
ライト

電気
スタンド

マグネット
電気スタンド

装置照明

テープライト
イルミネーション

天井照明
器具

LED
電球

電球

直管形
ランプ

蛍光灯
飛散防止
チューブ

ランタン

LEDLENSER  **LEDLENSER EXH8R** **防爆ヘッドライト“レッドレンザー EXH8R”** **CO2** **38.98**



502103

仕様 ●電源:専用充電電池
●防爆性能表示:2:II 2D Ex ib op is IIIC T135° C Db
●対応防爆ゾーン:1/21
●フォーカスコントロール付
●ポリカーボネイト
材質
付属品 ●専用充電電池 ●専用充電器
●ACアダプター
製造国 ●中国

GENTOS  **Explosion Protection LED Head Light GANZ BH10** **CO2** **24.36**



GZ-BH10

特長 ●光源にCOB LEDを採用し、広範囲を均一に照射可能です。
仕様 ●電源:専用内蔵充電電池 ●最大点灯時間:最大2.5時間(強モード時)
●防爆構造:Exib 2C T4Gb,Exib 3C T100°C Db ●保護等級:IP65
●充電時間:約3時間 ●ゾーン1・ゾーン2対応 ●電池寿命:約500回
材質
付属品 ●本体:ABS樹脂 ●専用充電ケーブル ●専用ACアダプター
製造国 ●中国

発注単位1個 梱包数:6個 レッドレンザージャパン株式会社[971107]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	明るさ(lm)	幅×奥行×高さ(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
197-9005	502103	¥32,000	¥32,000	200	84×100×75	342	159(168)

☆商品のお問い合わせ:03-5637-7872

発注単位1個 梱包数:20個 ジェントス株式会社[506600]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	明るさ(lm)	幅×奥行×高さ(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
819-3859	GZ-BH10	¥20,000	¥20,000	200	90×52×47	195	687(81)

☆商品のお問い合わせ:0120-73-1668

STREAMLIGHT  **Intrinsic LED Headlamp Enduro HAZ-LO LED Headlight** **防爆型ヘッドライト エンドューロプロ Haz-Lo** **RoHS** **CO2** **13.78**



054J

特長 ●国内防爆検定を取得した単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです。
仕様 ●電源:単4アルカリ乾電池×3本(付属)
●最大点灯時間:5時間
●保護等級:IPX7
材質
付属品 ●タフサーモプラスチック
●布ゴムヘッドストラップ
●板ゴムヘルメットストラップ
●テスト電池
●強力両面テープ
●六角レンチ
製造国 ●中国

島田  **LED Explosion-Proof Light** **防爆充電式LEDヘッドライト** **CO2** **22.97**



EXL-201R

特長 ●充電式で携帯用の防爆型LEDヘッドライトです。●スポットライトと投光ライトの2つの照明モードを実現することができます。
●取り外しができて裏に磁気があるため、金属表面につけて作業ができます。
仕様 ●電源:専用充電電池
●最大点灯時間:3時間半
●防爆構造記号:Ex ic IIIC T5 Gc/Ex ic IIIC T100°C C Dc
製造国 ●中国

発注単位1個 梱包数:1個 ストリームライト社[953479]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	明るさ(lm)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
561-2409	054J	¥9,900	¥14,850	235	57×38×51	1	99	142(-)

☆商品のお問い合わせ:03-3754-1711

発注単位1個 梱包数:1個 島田電機株式会社[485030]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	明るさ(lm)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
375-1777	EXL-201R	¥16,500	オープン	200	90.3×40×52	1	130	138(210)

☆商品のお問い合わせ:03-3754-1711

ペリカン  **LED Head Light** **LEDヘッドライト“2765”(防爆)** **CO2** **17.82**



0276500103245

特長 ●メインモード、メイン&ダウンキャストハイモード、メイン&ダウンキャストローモード、ダウンキャストモードの光量調整が可能です。
●頭を45度まで下に回転できます。
●ナイトビジョンモード搭載です。
仕様 ●最大点灯時間:約6.25時間(メインモード)
●電源:単4形アルカリ乾電池(3個)付属
●IECEx ia規格適合品
●防爆規格 Class I、Division1
製造国 ●中国

STREAMLIGHT  **Intrinsic LED Headlamp 3AA HAZ-LO LED Headlight** **防爆型ヘッドライト ハズロII G4 国内防爆検定モデル** **New RoHS** **CO2** **20.18**



055FJ

特長 ●国内防爆検定を取得した単3アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
仕様 ●電源:単3アルカリ乾電池×3本(付属)
●国内防爆検定品:本質安全防爆構造 Ex ia IIIC T3 Ga
●型式検定合格番号 第TC22821X号
材質
付属品 ●耐衝撃性ABS樹脂
●布ゴムヘッドストラップ 板ゴムヘルメットストラップ 乾電池
製造国 ●中国

発注単位1個 梱包数:1個 PELICAN PRODUCTS社[815396]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	明るさ(lm)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
257-7413	0276500103245	¥12,804	¥17,072	34~155	57×40×45	24	96	106(111)

発注単位1個 梱包数:1個 ストリームライト社[953479]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	明るさ(lm)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
561-2408	055FJ	¥14,926	¥22,960	270	64×78×60	1	202	-

STREAMLIGHT  **Intrinsic LED Headlamp Trident LED Headlight** **防爆型ヘッドライト トライデントヘッドランプ 米国防爆モデル** **New RoHS** **CO2** **8.074**



031L

特長 ●米国防爆認証を取得した単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
仕様 ●電源:単4アルカリ乾電池×3本(テスト用電池付属)
●米国防爆認証:SGS:Class 1
●Division 2
●Groups A
材質
付属品 ●耐衝撃性ABS樹脂
●布ゴムヘッドストラップ 板ゴムヘルメットストラップ テスト電池
製造国 ●中国

発注単位1個 梱包数:1個 ストリームライト社[953479]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	明るさ(lm)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
561-2414	031L	¥6,300	¥9,450	80	69×61×55	1	156	-

パワー・長持ち・保存、全てに高い信頼で応える!!

信頼性の高い日本製アルカリ電池
※使用期限:10年

eco グリーン購入法 TRUSCO PRO TOOL

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	メーカー希望小売価格(1パック)	タイプ	使用推奨期限(年)	パック入数(本)	梱包数(パック)	質量(g)
394-2338	TLR20GPL-2S	¥330	¥440	単1	10	2	5	249
394-2337	TLR14GPL-2S	¥248	¥330	単2	10	2	5	122
394-2336	TLR6GPL-4S	¥255	¥340	単3	10	4	10	88
394-2334	TLR03GPL-4S	¥255	¥340	単4	10	4	10	44