

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

ハタヤ  **Explosion-proof LED Battery Lamp** **CO2**
HATAYA **充電式“LED防爆型ケータイランプ”** 87.17



- 特長** ●耐圧防爆構造は(d2G4)です。
●適用規格は工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)です。
仕様 ●電源:定格7.4V/4300mAhニッケル水素電池
●防爆構造爆発等級:2
●防爆構造発火度:G4
●防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)
●点灯時間:約8時間
材質 ●灯体:ダイカスト用アルミニウム
●前面ガラス:硬質板ガラス
製造国 ●日本

発注単位1台 株式会社ハタヤリミテッド[760708]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	明るさ(lm)	外径×全長(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
149-2229	PEP-S3DC	¥77,869	¥103,800	600	129×208	1	1.85	21(111)

☎商品のお問い合わせ:0120-686-888

CO2 製造時のCO₂排出量。単位はkg-CO₂ データの精度を色分け 高→低 にて表示。
ストリームライト  **Fire Vulcan LED Standard System** **CO2**
STREAMLIGHT **アメリカ** **防爆型ハンドライトファイヤーバルカンLED** **New** **RoHS** **62.5**



- 特長** ●引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
仕様 ●電源:専用充電電池(内蔵)
●米国防爆認証:SGS:Class I
●Div.2
●Groups A
材質 ●耐衝撃性ABS樹脂
付属品 ●バッテリー(内蔵) クイックリリースショルダーストラップ
チャージラック ACアダプター
シガレットライターコード
製造国 ●アメリカ

発注単位1個 ストリームライト社[953479]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	明るさ(lm)	外径×全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
561-4030	071F	¥51,301	¥76,950	180	110×190	1	1100	-

ストリームライト  **Survivor X ATEX** **CO2**
STREAMLIGHT **アメリカ** **防爆型ハンドライトサバイバーX ATEX** **New** **RoHS** **51.5**



- 特長** ●引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
仕様 ●電源:専用充電電池(内蔵)
●IEC防爆認証:IECEx:Ex ia op is IIC T3/T4 Ga; Ex ia op is IIC T135 Da
●スーパータフナイロン樹脂
材質 ●クリップ装備 バッテリー専用充電器 ACアダプター シガレットライターコード
製造国 ●アメリカ

発注単位1個 ストリームライト社[953479]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	明るさ(lm)	外径×全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
561-4033	993	¥38,100	¥57,150	250	59×180	1	500	-

ストリームライト  **Survivor** **CO2**
STREAMLIGHT **アメリカ** **防爆型ハンドライトサバイバー** **New** **RoHS** **54.29**



- 特長** ●引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
仕様 ●電源:専用充電電池(内蔵)
●IEC防爆認証:IEC:Ex FTZU 15.0029X; II 1G Ex ia IIB T3/T4 Ga; II 2G Ex ia IIC T3/T4 Gb
材質 ●スーパータフナイロン樹脂
付属品 ●スモークカッタープラグ クリップ装備 バッテリー 標準充電器 ACアダプター アルカリ乾電池ホルダー
製造国 ●アメリカ

発注単位1個 ストリームライト社[953479]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	明るさ(lm)	外径×全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
561-4044	099	¥42,600	¥63,900	175	59×179	1	500	-

島田  **Rechargeable Explosion Proof LED flashlight** **CO2**
島田 **日本** **防爆型LED携帯電灯** **New** **CO2** **27.14**



- 特長** ●バッテリー式/USB充電・残量表示
仕様 ●電源:専用充電電池(内蔵)
●防爆型LED懐中電灯(充電式)
●点灯時間:High 8時間
Low 16時間
●防爆構造記号:Exib II CT4 Gb, Exib II CT135 °C Db
製造国 ●中国

発注単位1個 島田電機株式会社[485030]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	明るさ(lm)	外径×全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
595-9164	EXL182R	¥19,500	¥31,200	180/90	24×138	1	93	-

☎商品のお問い合わせ:03-3754-1711

ストリームライト  **Dualie 3AA Color-Rite** **CO2**
STREAMLIGHT **アメリカ** **防爆型ハンドライトデュアリー3AAカラーライト** **New** **RoHS** **13.92**



- 特長** ●引火・爆発等の危険性のある現場などに最適な米国防爆認証を取得した、単3アルカリ乾電池3本使用のLEDハンドライトです。
仕様 ●電源:単3アルカリ乾電池×3本(テスト用電池付属)
●米国防爆認証:SGS:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia; T-Code: T4
材質 ●耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂
付属品 ●テスト乾電池
製造国 ●中国

発注単位1個 ストリームライト社[953479]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	明るさ(lm)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
573-9875	098CY	¥10,000	¥15,000	320	180×50×50	1	200	-

ストリームライト  **Dualie 3AA** **CO2**
STREAMLIGHT **アメリカ** **防爆型ハンドライトデュアリー3AA 米国防爆** **New** **RoHS** **CO2** **10.58**



- 特長** ●引火・爆発等の危険性のある現場などに最適な米国防爆認証を取得した、単3アルカリ乾電池3本使用のLEDハンドライトです。
仕様 ●電源:単3アルカリ乾電池×3本(テスト用電池付属)
●保護等級:IPX7 ●米国防爆認証:SGS:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia; T-Code: T4
材質 ●耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂
付属品 ●テスト乾電池
製造国 ●中国

発注単位1個 ストリームライト社[953479]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	明るさ(lm)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
573-9867	098B	¥8,100	¥12,150	140	180×50×50	1	200	-
573-9862	098Y	¥8,100	¥12,150	140	180×50×50	1	200	-

ペリカン  **LED Light 3345** **CO2**
PELICAN **アメリカ** **LEDライト“3345”(防爆型)** **CO2** **19.52**



- 特長** ●周囲の明るさや対象物までの距離をセンサーで測定して、最適な明るさに自動出力調整します。
仕様 ●電源:単3型乾電池×3本(付属)
●最大点灯時間:9時間(メイン)/13時間15分(サブ)/5時間(同時)
●防爆規格:Class 1, 2, 3, Division 1/IECEX ia
●保護等級:IPX7
材質 ●本体:ABS樹脂
製造国 ●中国

発注単位1個 PELICAN PRODUCTS社[815396]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	明るさ(lm)	外径×全長(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
251-3077	033450-0101-245	¥14,025	¥18,700	219(メイン)/21(サブ)/280(同時)	44×184	213	72(150)