

日機
NIKKI 日本

Waterproof LED Linear Light
防水型LEDリニアライト

New CO2
22.84

特長 ●拡散カバー付です。目に優しい明るさです。●定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
●独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
仕様 ●保護等級:IP67
製造国 ●台湾



NLM20SG

DC24

発注単位1本

日機株[712535]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	明るさ (lm)	幅×全長 (mm)	電源 (V)	消費電力 (W)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
227-7349	NLM20SG-DC	¥16,406	オープン	1950	58×500	DC24	18	1	1.5	-

AC100~AC240V

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	明るさ (lm)	幅×全長 (mm)	電源 (V)	消費電力 (W)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
260-7071	NLM20SG-AC	¥18,906	オープン	2000	58×500	AC100~240	16	1	1500	-

☎商品のお問い合わせ:06-6225-2855

日機
NIKKI 日本

Tubular Waterproof LED Light
筒形防水LED照明

RoHS CO2
28.06

特長 ●工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。
●優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。

用途 ●工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明
●クォラントや粉じんがかかる環境下での作業灯に

仕様 ●保護等級:IP67
●電源ケーブル:3m
製造国 ●台湾



NLL3-18CG-AC

発注単位1本

日機株[712535]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	明るさ (lm)	電源 (V)	消費電力 (W)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
263-7445	NLL3-18CG-AC	¥20,156	オープン	1250	AC100~240	12	1	1237	-
263-7463	NLL3-36CG-AC	¥27,675	¥36,900	2000	AC100~240	18	1	1606	127(130)

☎商品のお問い合わせ:06-6225-2855

日機
NIKKI 日本

Waterproof LED Spotlight
防水型LEDスポットライト

CO2
23.75

特長 ●切りくずやクォラント液、切り粉などが飛び交う環境に最適です。
●定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。

用途 ●産業機械照明、設備機械照明、外観検査照明などに。

仕様 ●電線種:VCTF
●定格寿命:40000時間
●保護等級:IP67(ヘッドケース内のみ)
●電源コード長さ:2m
製造国 ●台湾



NLSM05C-AC (2M+P)
(昼光色タイプ)

昼光色(5700K)タイプ 仕様 ●定格電圧:AC100~120V

⚠注意
●品番にPがつくものは(金属台座/丸パイプ)、つかないものは(樹脂台座/角柱)です。

発注単位1台

日機株[712535]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	明るさ (lm)	ライト部径 (mm)	アーム長さ (mm)	消費電力 (W)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
833-8467	NLS05C-AC (2M+P)	¥20,400	¥27,200	430	74.5	-	6	1	1.0	14(700)
833-8468	NLSM05C-AC (2M+P)	¥24,150	¥32,200	430	74.5	415×280	6	1	1.5	71(230)
833-8469	NLS15C-AC (2M+P)	¥21,300	¥28,400	660	100	-	9	1	1.3	20(167)
833-8470	NLSM15CP-AC (2M+P)	¥26,550	¥35,400	660	100	220×220	9	1	1.7	20(112)
833-8463	NLSL15CP-AC (2M+P)	¥22,875	オープン	660	100	400×400	9	1	2.1	17(36)
256-6019	NLSM18CP-AC (2M+P)	¥27,031	オープン	1030	100	220×220	12	1	2.4	24(267)
263-7266	NLSL18CP-AC (2M+P)	¥27,344	オープン	1030	100	400×400	12	1	2.5	39(78)
263-7449	NLS18C-AC (2M+P)	¥22,500	オープン	1030	100	-	12	1	1350.0	23(256)

昼白色(4000K)タイプ 仕様 ●定格電圧:AC100~120V

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	明るさ (lm)	ライト部径 (mm)	アーム長さ (mm)	消費電力 (W)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
833-8472	NLS05C-AC (4000K)	¥22,650	¥30,200	400	74.5	-	6	1	1.0	5(84)
833-8473	NLSM05C-AC (4000K)	¥26,850	¥35,800	400	74.5	415×280	6	1	1.5	13(217)
833-8474	NLS15C-AC (4000K)	¥23,700	¥31,600	600	100	-	9	1	1.3	2(20)
833-8475	NLSM15CP-AC (4000K)	¥29,550	¥39,400	600	100	220×220	9	1	1.7	6(86)
833-8466	NLSL15CP-AC (4000K)	¥30,300	¥40,400	600	100	400×400	9	1	2.1	4(45)

取付金具 特長 ●防水型LEDスポットライト NLSシリーズ用の取付金具です。
仕様 ●最大口開き40mm (AL-28B)

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	タイプ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
366-9467	AL-23	¥2,700	¥3,600	L型	1	500	44(64)
787-8249	AL-28B	¥2,700	¥3,600	パイプ	1	340	353(123)

☎商品のお問い合わせ:06-6225-2855