

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本拠地です。

富士グローブ  **High Grade Cow Grain Leather Gloves**
国産牛皮革手袋“PH-301”

同商品群在庫数 **241** アイテム

マジックタイプ



拡大図

5271 (ブルー)

特長 ●通気性のよい綿使用(甲部)のマジック式です。
 ●丈夫でしなやか、手によく馴染みます。

仕様 ●厚さ:0.7mm

材質 ●**国産牛皮革**
 ●甲部:綿

製造国 ●中国

全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
22.0	22.0	8.0

発注単位1双 富士グローブ株式会社[837300]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
855-5105	5270	¥1,879	オープン	ホワイト	L	10	74	150(103)
334-5106	5271	¥1,901	オープン	ブルー	L	10	76	452(1132)

☎商品のお問い合わせ:0791-63-0036 <http://www.fujiglove.co.jp/>

ペンギンエース  **Cow Leather Gloves**
国産牛皮革手袋“オープンフィンガー”

同商品群在庫数 **49** アイテム

マジックタイプ



拡大図

TH-534

特長 ●両手の指先3本(親指、人差し指、中指)をオープンにしたオリジナルデザインです。●精密な作業を求められる電気配線や、小さな部品をつまむ・数える、さらには字を書く作業などに適しています。

仕様 ●厚さ:0.9mm

材質 ●国産牛革、ポリエステル

製造国 ●中国

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)
M	20.0	20.0
L	20.5	20.5

発注単位1双 ペンギンエースジャパン株式会社[863423]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
855-2971	TH-533	¥1,888	オープン	M	10	59	33(41)
855-2972	TH-534	¥1,888	オープン	L	10	60	61(88)

☎商品のお問い合わせ:03-3928-6444 <http://penguinace.co.jp/>

シモン  **Cow Leather Gloves**
牛皮革手袋“CG126” (袖口ゴムタック式)

同商品群在庫数 **140** アイテム



拡大図

CG126

特長 ●甲部に通気性の良いメリヤス生地を使用しています。

仕様 ●袖口:ゴムタック式 ●厚さ:0.8mm

材質 ●手のひら部:牛皮革
 ●手甲部:メリヤス生地

製造国 ●中国

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
S	23.0	20.0	8.0
M	23.5	21.0	8.3
L	24.0	22.0	8.5
LL	25.0	22.6	8.7

発注単位1双 株式会社シモン[477724]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
819-2977	CG126 S	¥1,644	オープン	S	10	55	132(141)
368-0169	CG126 M	¥1,644	オープン	M	10	60	1063(112)
699-5021	CG126 L	¥1,644	オープン	L	10	65	1236(123)
368-0151	CG126 LL	¥1,644	オープン	LL	10	70	291(343)

☎商品のお問い合わせ:0120-345-092 <http://www.simon.co.jp/>

富士グローブ  **High Grade Cow Leather Gloves with Cotton Back**
国産牛皮革手袋“デンコーアルミNo.12A”

同商品群在庫数 **241** アイテム



拡大図

3210

特長 ●手首に縫い目がなく、長時間使用に適しています。●甲部は通気性の良い綿生地です。

仕様 ●厚さ:0.8mm ●袖口:パイルゴム式

材質 ●**国産牛皮革** ●手甲部:綿

製造国 ●中国

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
S	21.0	19.5	8.0
M	22.5	20.0	8.3
L	23.0	21.0	8.6
LL	24.0	23.0	9.0

発注単位1双 富士グローブ株式会社[837300]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
334-5092	3210	¥1,769	オープン	S	10	62	307(70)
334-5076	3202	¥1,769	オープン	M	10	66	2961(107)
334-5068	3201	¥1,769	オープン	L	10	70	3862(82)
334-5084	3208	¥1,769	オープン	LL	10	74	562(72)

☎商品のお問い合わせ:0791-63-0036 <http://www.fujiglove.co.jp/>

富士グローブ  **High Grade Cow Grain Leather Gloves**
国産牛皮革手袋“J-402”

同商品群在庫数 **241** アイテム

女性向け



拡大図

5226

特長 ●国産牛革使用で手によく馴染みます。
 ●女性向け小さめサイズです。

仕様 ●厚さ:0.7mm
 ●袖口:しぼり

材質 ●**国産牛皮革**

製造国 ●中国

サイズ	リストカラー	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
S	イエロー	20.5	18.0	7.6
M	パープル	21.5	19.0	8.0

5227 拡大図

発注単位1双 富士グローブ株式会社[837300]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
855-5108	5226	¥1,596	オープン	S	10	50	276(61)
855-5109	5227	¥1,596	オープン	M	10	53	80(74)

☎商品のお問い合わせ:0791-63-0036 <http://www.fujiglove.co.jp/>

富士グローブ  **Cow Grain Leather Gloves with Cotton Back**
牛皮革手袋“F-806”

同商品群在庫数 **241** アイテム



拡大図

5806

特長 ●甲部メリヤスで通気性に富んでいます。

仕様 ●厚さ:0.6~0.8mm
 ●袖口:パイルゴム式

材質 ●手のひら部:牛皮革
 ●手甲部:綿

製造国 ●中国

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
M	22.0	19.0	8.2
L	23.0	20.0	8.5
LL	24.0	21.0	8.8

発注単位1双 富士グローブ株式会社[837300]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
378-7265	5819	¥1,249	オープン	M	10	65	1019(86)
378-7222	5806	¥1,249	オープン	L	10	70	1640(81)
378-7346	5836	¥1,249	オープン	LL	10	75	691(105)

☎商品のお問い合わせ:0791-63-0036 <http://www.fujiglove.co.jp/>

ミドリ安全  **Cow Split Leather Gloves**
牛皮革手袋

同商品群在庫数 **27** アイテム



拡大図

MT-14D-KOUMERI-W (ホワイト)

MT-14D-KOUMERI-Y (イエロー)

特長 ●甲部に綿メリヤス生地を使用し、屈伸が容易で使いやすいムレにくいです。

仕様 ●厚さ:1.2mm
 ●袖口:ゴムタック式

材質 ●手のひら部:牛皮革
 ●甲部:綿メリヤス

製造国 ●中国

全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
23.0	24.5	8.5

発注単位1双 ミドリ安全株式会社[883194]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
819-2539	MT-14D-KOUMERI-W	¥1,314	¥1,364	ホワイト	フリー	12	75	69(329)
819-2540	MT-14D-KOUMERI-Y	¥1,314	¥1,364	イエロー	フリー	12	75	53(111)

☎商品のお問い合わせ:048-989-3177 <https://www.midori-zenen.co.jp/>

TOWA  **Cow Leather Gloves**
牛皮革手袋“甲メリヤス”

同商品群在庫数 **48** アイテム



拡大図

477

特長 ●良質の牛皮革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほど手になじみます。
 ●甲部に通気性の良いメリヤスを使用しているためムレを軽減します。

仕様 ●厚さ:約0.7mm

材質 ●牛皮革

製造国 ●バングラデシュ

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
M	23.0	22.0	8.0
L	23.5	23.0	8.5

発注単位1双 株式会社トーワコーポレーション[680849]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
857-1735	477-M	¥1,260	オープン	M	10	75	185(130)
857-1734	477-L	¥1,260	オープン	L	10	83	279(147)

☎商品のお問い合わせ:0120-62-1001 <http://www.towaco.co.jp/>