

# スプリング接続式プラグ


Push-in機能付きスプリング接続式プラグ  
電線挿入方向がプラグ挿入方向に対して水平

- ・ 2.5~10.16mmピッチ
- ・ 定格1000V/76Aまで対応
- ・ 最大UL600V対応
- ・ 最大線径16mm<sup>2</sup>


Push-in Technology<sup>®</sup>  
Designed by PHOENIX CONTACT

【追加機構】


嵌合ロック



ロック&リリース  
レバー付き



スナップラッチ付き



ねじフランジ付き



クリック&ロック付き



トップロック付き

ピッチ (P寸法) (mm)	型式 (xxは極数)	追加機構	標準極数	IEC 定格 (III/2)			UL 定格 (Use Group:B)		適合線サイズ				推奨 むき線 長さ (mm)
				電圧 (V)	電流 (A)	サージ 電圧 (kV)	電圧 (V)	電流 (A)	単線 (mm <sup>2</sup> )	より線 (mm <sup>2</sup> )	フェルルル (筒型端子) (mm <sup>2</sup> )	AWG	
2.5	FK-MC 0,5/xx-ST-2,5		2-12	160	4	2.5	125	4	0.14-0.5	0.14-0.5	0.25-0.5*	26-20	8
2.54	FMC 0,5/xx-ST-2,54		2-16	160	6	2.5	-	-	0.14-0.5	0.14-0.5	0.14-0.25	26-20	7
3.5	FK-MCP 1,5/xx-ST-3,5		2-16	160	8	2.5	300	8	0.14-1.5	0.14-1.5	0.25-0.5	26-16	9
	FK-MCP 1,5/xx-ST-3,5-LR	ロック&リリースレバー付き	2-16	160	8	2.5	300	8	0.14-1.5	0.14-1.5	0.25-0.5	26-16	9
	FK-MCP 1,5/xx-STF-3,5	ねじフランジ付き	2-16	160	8	2.5	300	8	0.14-1.5	0.14-1.5	0.25-0.5	26-16	9
	FMC 1,5/xx-ST-3,5		2-16	160	8	2.5	150	8	0.2-1.5	0.2-1.5	0.25-0.75	24-16	10
	FMC 1,5/xx-ST-3,5-RF	スナップラッチ付き	2-16	160	8	2.5	150	8	0.2-1.5	0.2-1.5	0.25-0.75	24-16	10
	FMC 1,5/xx-STF-3,5	ねじフランジ付き	2-16	160	8	2.5	150	8	0.2-1.5	0.2-1.5	0.25-0.75	24-16	10
3.81	XPC 1,5/xx-ST-3,5-BK		2-16	160	8	2.5	-	-	0.34-1.5	0.5-1.5	0.25-0.75	20-16	10
	FK-MCP 1,5/xx-ST-3,81		2-16	160	8	2.5	300	8	0.14-1.5	0.14-1.5	0.25-0.5	26-16	9
	FK-MCP 1,5/xx-ST-3,81-LR	ロック&リリースレバー付き	2-16	160	8	2.5	300	8	0.14-1.5	0.14-1.5	0.25-0.5	26-16	9
	FK-MCP 1,5/xx-STF-3,81	ねじフランジ付き	2-16	160	8	2.5	300	8	0.14-1.5	0.14-1.5	0.25-0.5	26-16	9
	FMC 1,5/xx-ST-3,81		2-16	160	8	2.5	150	8	0.2-1.5	0.2-1.5	0.25-1	24-16	10
5	FMC 1,5/xx-STF-3,81	ねじフランジ付き	2-16	160	8	2.5	150	8	0.2-1.5	0.2-1.5	0.25-1	24-16	10
	PTS 1,5/xx-PH-5,0		2-12	400	10	4	300	7	0.2-2.5	0.2-0.5	0.25-1	26-14	8
	FKC 2,5/xx-ST		2-16	320	12	4	300	10	0.2-2.5	0.2-2.5	0.25-2.5	24-12	10
	FKC 2,5/xx-ST-RF	スナップラッチ付き	2-16	320	12	4	300	10	0.2-2.5	0.2-2.5	0.25-2.5	24-12	10
	FKC 2,5/xx-STF	ねじフランジ付き	2-16	320	12	4	300	10	0.2-2.5	0.2-2.5	0.25-2.5	24-12	10
	FKCS 2,5/xx-ST		2-16	320	12	4	300	10	0.2-2.5	0.2-2.5	0.25-2.5	24-12	10
	FKCS 2,5/xx-STF	ねじフランジ付き	2-16	320	12	4	300	10	0.2-2.5	0.2-2.5	0.25-2.5	24-12	10
	FKCT 2,5/xx-ST		2-16	320	12	4	300	10	0.2-2.5	0.2-2.5	0.25-2.5	24-12	10
	FKCT 2,5/xx-STF	ねじフランジ付き	2-16	320	12	4	300	10	0.2-2.5	0.2-2.5	0.25-2.5	24-12	10
	FKCN 2,5/xx-ST		2-16	320	12	4	-	-	0.2-1.5	0.2-2.5	0.25-1.5	24-16	10
	FKCN 2,5/xx-STF	ねじフランジ付き	2-16	320	12	4	-	-	0.2-1.5	0.2-2.5	0.25-1.5	24-16	10
	FKC 2,5 HC/xx-ST		2-12	320	16	4	300	16	0.2-2.5	0.2-2.5	0.25-2.5	24-12	10
	FKC 2,5 HC/xx-STF	ねじフランジ付き	2-12	320	16	4	300	16	0.2-2.5	0.2-2.5	0.25-2.5	24-12	10
5.08	FKC 2,5/xx-ST-5,08		2-16	320	12	4	300	10	0.2-2.5	0.2-2.5	0.25-2.5	24-12	10
	FKC 2,5/xx-ST-5,08-LR	ロック&リリースレバー付き	2-16	320	12	4	300	10	0.2-2.5	0.2-2.5	0.25-2.5	24-12	10
	FKC 2,5/xx-ST-5,08-RF	スナップラッチ付き	2-16	320	12	4	300	10	0.2-2.5	0.2-2.5	0.25-2.5	24-12	10
	FKC 2,5/xx-STF-5,08	ねじフランジ付き	2-12	320	12	4	300	10	0.2-2.5	0.2-2.5	0.25-2.5	24-12	10
	FKCS 2,5/xx-ST-5,08		2-16	320	12	4	300	10	0.2-2.5	0.2-2.5	0.25-2.5	24-12	10
	FKCS 2,5/xx-STF-5,08	ねじフランジ付き	2-16	320	12	4	300	10	0.2-2.5	0.2-2.5	0.25-2.5	24-12	10
	FKCT 2,5/xx-ST-5,08		2-16	320	12	4	300	10	0.2-2.5	0.2-2.5	0.25-2.5	24-12	10
	FKCT 2,5/xx-STF-5,08	ねじフランジ付き	2-16	320	12	4	300	10	0.2-2.5	0.2-2.5	0.25-2.5	24-12	10
	FKCN 2,5/xx-ST-5,08		2-16	320	12	4	300	10	0.2-1.5	0.2-2.5	0.25-1.5	24-16	10
	FKCN 2,5/xx-STF-5,08	ねじフランジ付き	2-16	320	12	4	300	10	0.2-1.5	0.2-2.5	0.25-1.5	24-16	10
	FKC 2,5 HC/xx-ST-5,08		2-12	320	16	4	300	16	0.2-2.5	0.2-2.5	0.25-2.5	24-12	10
FKC 2,5 HC/xx-STF-5,08	ねじフランジ付き	2-12	320	16	4	300	16	0.2-2.5	0.2-2.5	0.25-2.5	24-12	10	
6.35	SPC 4/xx-ST-6,35		2-12	1000	22	8	-	-	0.2-4	0.2-4	0.2-4	24-12	10-12
	SPC 4/xx-STTL-6,35	トップロック付き	2-12	1000	22	8	-	-	0.2-4	0.2-4	0.2-4	24-12	10-12
	SPC 4/xx-STL...-6,35	インナーロック付き	3-13	1000	22	8	-	-	0.2-4	0.2-4	0.2-4	24-12	10-12
7.5	GFKC 2,5/xx-ST-7,5		2-12	630	12	6	300	10	0.2-2.5	0.2-2.5	0.25-2.5	24-12	10
	GFKC 2,5/xx-ST-7,62		2-12	630	12	6	300	10	0.2-2.5	0.2-2.5	0.25-2.5	24-12	10
	GFKC 2,5/xx-STF-7,62	ねじフランジ付き	2-12	630	12	6	300	10	0.2-2.5	0.2-2.5	0.25-2.5	24-12	10
	SPC 5/xx-ST-7,62		2-12	1000	41	8	600	35	0.2-10	0.2-6	0.25-4	24-8	15
	SPC 5/xx-STF-7,62	ねじフランジ付き	2-12	1000	41	8	600	35	0.2-10	0.2-6	0.25-4	24-8	15
7.62	SPC 5/xx-STCL-7,62	クリック&ロック付き	2-12	1000	41	8	600	35	0.2-10	0.2-6	0.25-4	24-8	15
	SPC 16/xx-ST-10,16		2-9	1000	76	8	600	66	0.75-16	0.75-16	0.75-10	18-4	18
10.16	SPC 16/xx-STF-10,16	ねじフランジ付き	2-9	1000	76	8	600	66	0.75-16	0.75-16	0.75-10	18-4	18

\* フェルルル (筒型端子) プラスチックスリーブなし