

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

アルインコ  Aluminum Work Platform PXGK Type
プロ仕様 足場台 **New**

同商品群 在庫数 **8** アイテム



天板高さ

PXGK-910W

特長 ●ワイド天板が作業の効率化と安定性の向上に貢献します。
●余分な機能を省き軽量化を実現しました。
●下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用しました。

仕様 ●足裏感知板装備
●折りたたみ式
●Aマーク認定品

材質 ●アルミ 製造国 ●中国

税金優待品協会
はしご・脚立部会

折りたたみ時

品番	収納時寸法 (mm) 全長×幅×厚さ
PXGK-910W	925×555×193
PXGK-1212W	1244×609×191

足裏感知板装備

発注単位1台 (価格改定日 21.09) アルインコ株式会社機器事業部 [118116]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	最大使用質量 (kg)	天板高さ (m)	天板寸法 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
250-9697	PXGK-910W	¥15,813	¥25,300	130	0.82	881×400	1	7.1	-
250-9698	PXGK-1212W	¥19,938	¥31,900	130	1.11	1200×400	1	8.9	-

☎商品のお問い合わせ: 0120-302-669 <http://www.alinco.co.jp/>

ハセガワ  Aluminum Work Platform
足場台

同商品群 在庫数 **21** アイテム



天板高さ

DRX-0752C

特長 ●脚部が折りたたみ式のため収納しやすい構造です。
仕様 ●折りたたみ式
●製品安全協会 (SGマーク) 認定品
●Aマーク認定品
●完成品
材質 ●アルミ合金
製造国 ●中国 ●ベトナム

税金優待品協会
はしご・脚立部会

品番	収納時寸法 (mm) 長さ×幅×厚み
DRX-0752C	730×390×170
DRX-1075C	1030×440×180
DRX-1098C	1030×480×200

梱包数: 1台

長谷川工業株式会社 [765705]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	最大使用質量 (kg)	天板高さ (m)	天板寸法 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
216-0501	DRX-0752C	¥11,756	¥17,100	100	0.52	700×300	4.0	261 (999)	
216-0523	DRX-1075C	¥15,125	¥22,000	100	0.75	1000×300	5.2	218 (999)	
215-8951	DRX-1098C	¥17,394	¥25,300	100	0.98	1000×300	6.0	181 (999)	

☎商品のお問い合わせ: 06-6446-1845 <http://www.hasegawa-kogyo.co.jp/>

ハセガワ  Aluminum Work Platform
アルミ製足場台

同商品群 在庫数 **21** アイテム



天板高さ

DRXB-0752A

特長 ●軽量足場台の定番アイテムのブラックタイプです。
仕様 ●脚部伸縮ピッチ: 6mm
●折りたたみ式
●Aマーク認定品
●製品安全協会 (SGマーク) 認定品
材質 ●アルミ合金
製造国 ●中国 ●ベトナム

税金優待品協会
はしご・脚立部会

折りたたみ時

品番	収納時寸法 (mm) 全長×幅×厚さ
DRXB-0752A	730×390×170
DRXB-1075A	1030×440×180
DRXB-1098A	1030×480×200

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	最大使用質量 (kg)	天板高さ (m)	天板寸法 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
211-6028	DRXB-0752A	¥12,100	¥17,600	100	0.52	700×300	1	4.0	104 (-)
211-5973	DRXB-1075A	¥15,125	¥22,000	100	0.75	1000×300	1	5.2	88 (-)
211-6002	DRXB-1098A	¥18,150	¥26,400	100	0.98	1000×300	1	6.0	72 (-)

☎商品のお問い合わせ: 06-6446-1845 <http://www.hasegawa-kogyo.co.jp/>

ハセガワ  Aluminum Work Platform
足場台 (天板・脚部伸縮式)

同商品群 在庫数 **16** アイテム



天板高さ

DXP-S120A

特長 ●立ったまま伸縮脚が伸ばせる四脚アジャスト式足場台です。
仕様 ●天板伸縮ピッチ: 6mm
●脚部伸縮ピッチ: 6mm
材質 ●アルミ合金
製造国 ●中国

税金優待品協会
はしご・脚立部会

品番	収納時寸法 (mm) 全長×幅×厚さ
DXP-S120A	1045×435×170
DXP-S120LA	1195×435×170
DXP-SX120A	1670×450×170
DXP-S86A	1045×390×170
DXP-S86LA	1195×390×125
DXP-SX90A	1670×405×150

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	最大使用質量 (kg)	天板高さ (m)	天板寸法 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★216-8924	DXP-S120A	¥55,000	¥80,000	100	0.79~1.20	930~1500×280	12.8	11 (184)
★216-8923	DXP-S120LA	¥56,375	¥82,000	100	0.79~1.20	1080~1800×280	13.5	33 (413)
★216-8927	DXP-SX120A	¥70,125	¥102,000	120	0.85~1.19	1626~2700×251	16.2	17 (999)
★201-4295	DXP-S86A	¥51,288	¥74,600	100	0.55~0.86	930~1500×280	11.4	5 (-)
★201-4298	DXP-S86LA	¥52,938	¥77,000	100	0.55~0.86	1080~1800×280	11.9	8 (800)
★201-4302	DXP-SX90A	¥67,100	¥97,600	120	0.6~0.91	1626~2700×251	15.4	2 (-)

☎商品のお問い合わせ: 06-6747-6841 <http://www.pica-corp.co.jp/>

ピカ  Work Platform made of aluminum alloy DWJ type
可搬式作業台DWJ型

同商品群 在庫数 **16** アイテム



天板高さ

DWJ-150

特長 ●ハードな用途に耐える業務用作業台の決定版です。
●取り付けやすさと安全性、メンテナンス性を追求した、連結足場板、タラップ、手すりなどのオプションパーツを用意しています。

仕様 ●折りたたみ式
●踏ざん踏面幅: 43mm
●脚部伸縮ピッチ: 50mm
●(一社) 仮設工業会認定品

材質 ●アルミ合金
製造国 ●日本

税金優待品協会
はしご・脚立部会

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	最大使用質量 (kg)	天板高さ (m)	天板寸法 (mm)	収納時寸法 (mm) 全長×幅×厚さ	質量 (kg)	実績 (前年比%)
542-5450	DWJ-96	¥78,100	¥113,600	150	0.62~0.96	400×1300	1415×520×130	10.7	30 (60)
542-5441	DWJ-150	¥104,500	¥152,000	150	1.15~1.49	400×1500	1610×615×170	17.0	61 (136)

☎商品のお問い合わせ: 06-6747-6841 <http://www.pica-corp.co.jp/>

ピカ  Aluminum Work Platform Stapi
足場台 (天板・脚部伸縮式)

同商品群 在庫数 **16** アイテム



天板高さ

DXP-S120A

特長 ●立ったまま伸縮脚が伸ばせる四脚アジャスト式足場台です。
仕様 ●天板伸縮ピッチ: 6mm
●脚部伸縮ピッチ: 6mm
材質 ●アルミ合金
製造国 ●中国

税金優待品協会
はしご・脚立部会

品番	収納時寸法 (mm) 全長×幅×厚さ
DXP-S120A	1045×435×170
DXP-S120LA	1195×435×170
DXP-SX120A	1670×450×170
DXP-S86A	1045×390×170
DXP-S86LA	1195×390×125
DXP-SX90A	1670×405×150

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	最大使用質量 (kg)	天板高さ (m)	天板寸法 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★216-8924	DXP-S120A	¥55,000	¥80,000	100	0.79~1.20	930~1500×280	12.8	11 (184)
★216-8923	DXP-S120LA	¥56,375	¥82,000	100	0.79~1.20	1080~1800×280	13.5	33 (413)
★216-8927	DXP-SX120A	¥70,125	¥102,000	120	0.85~1.19	1626~2700×251	16.2	17 (999)
★201-4295	DXP-S86A	¥51,288	¥74,600	100	0.55~0.86	930~1500×280	11.4	5 (-)
★201-4298	DXP-S86LA	¥52,938	¥77,000	100	0.55~0.86	1080~1800×280	11.9	8 (800)
★201-4302	DXP-SX90A	¥67,100	¥97,600	120	0.6~0.91	1626~2700×251	15.4	2 (-)

☎商品のお問い合わせ: 06-6747-6841 <http://www.pica-corp.co.jp/>