


■ ネジ⇄チューブの接続


KD ブランチティー カバー付



RoHS対応



メートルネジの場合



管用テーパネジの場合

単位：mm

形式	チューブ外径 φD1	チューブ外径 φD2	R	A	B	L1	L2	φP1	φP2	カバー C1	カバー C2	E	対辺 H	カフス径 (φmm)	質量 (g)	CAD ファイル名	
KD4-M5□	4	6	M5×0.8	3	40.5	37.5	16.8	10.5	10.4	17.6	15	20.7	10	1.8	26	KD4-M5	
KD4-01□			R1/8	8	43.5	39.5	18.8						2.5		29	KD4-01	
KD4-02□			R1/4	11	46.5	40.5	19.8						14		38	KD4-02	
KD6-M5□	6	8	M5×0.8	3	45.1	42.1	19	12.5	12.4	19.5	16	23.1	12	1.8	36	KD6-M5	
KD6-01□			R1/8	8	48.1	44.1	21						4		38	KD6-01	
KD6-02□			R1/4	11	51.1	45	22						14		46	KD6-02	
KD6-03□			R3/8	12	52.9	46.5	23.4						17		59	KD6-03	
KD8-01□	8	10	R1/8	8	52.8	48.8	24	14.5	14.4	20.2	17	24.8	14	6	48	KD8-01	
KD8-02□			R1/4	11	55.8	49.8	25								54	KD8-02	
KD8-03□			R3/8	12	57.6	51.3	26.5								17	67	KD8-03
KD10-01□	10	12	R1/8	8	61.8	57.8	28.5	18.5	18.6	23.2	19.5	29.3	17	6	90	KD10-01	
KD10-02□			R1/4	11	64.8	58.8	29.5								8	93	KD10-02
KD10-03□			R3/8	12	65.8	59.5	30.2								101	KD10-03	
KD10-04□			R1/2	15	68.8	60.6	31.4								22	128	KD10-04
KD12-02□	12	14	R1/4	11	70.9	64.9	31.5	21.5	21.6	26.3	23	33.4	21	8	147	KD12-02	
KD12-03□			R3/8	12	71.9	65.6	32.2								9	153	KD12-03
KD12-04□			R1/2	15	74.9	66.7	33.3								22	169	KD12-04

※1. テーパーネジタイプの L1、L2 寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

※2. 形式末尾の□には、シールゴム材質に FKM を希望される場合記号：-F をご記入ください。