

単位：mm

形式	パッド外径 d	チューブ内径 D	B	L1	L2	L3	E	ストローク S	スプリング力 (N)	パッド 接続記号
VPD50-6K[5]-4B[9]	50	2.5	67.1	17	44	20	18.5	6	7.0~12.6	-M6
VPD50-6K[5]-6B[9]		4								
VPD50-10K[5]-4B		2.5	73.1		50	24.5	10	3.3~10.0		
VPD50-10K[5]-6B		4								
VPD50-15K[5]-4B		2.5	83.1		55	25	29.5	3.3~10.4		
VPD50-15K[5]-6B		4								
VPD50-20K[5]-4B		2.5	99.1		62	34	36.5	2.0~8.7		
VPD50-20K[5]-6B		4								

- ※. 寸法表中、形式内の[5]にはパッドゴム材質が入ります。パッドゴム材質につきましてはP.752を参照ください。
- ※. 金属部材質に銅系金属不使用仕様とシール部材質にFKMまたはHNBR仕様をご希望のお客様は、形式末尾の[9]が“対応品あり”を表しております。また、記号：-S3を忘れずにご記入ください。
- ※. パッドゴム材質：耐油NBR(NH)と導電性NBR(低抵抗タイプ)(NE)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適していません。
- ※. パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、4.5~6N・mとなります。