

継手

UB ポリウレタンチューブ

RoHS対応



制御機器

調質機器

手動弁

チューブ

形式	チューブ外径 (ømm)	チューブ内径 (ømm)	標準全長 (m)	最小曲げ半径 (mm)	最小取付半径 (mm)	質量 (g/m)	チューブカラー (※3)										
							B	R	O	YB	Y	G	BU	CB	C	W	
UB01810-20-③	1.8	1	20	4	6	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
UB0212-20-③	2	1.2	20	4	6	2.4	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-
UB0320-②-③	3	2	20・50・100	8	12	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
UB0425(5/32)-②-③	4	2.5	20・50・100	10	15	9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
UB0640-②-③	6	4	20・50・100	15	23	19	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
UB0850(5/16)-②-③	8	5	20・50・100	15	23	36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
UB1065-②-③	10	6.5	20・50・100	20	30	54	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
UB1280-②-③	12	8	20・50・100	30	45	74	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
UB1611(5/8)-20-③	16	11	20	60	90	128	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
UB1/8-②-③	3.18	2	20・100	8	12	7	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
UB3/16-②-③	4.76	2.99	20・100	15	23	13	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
UB1/4-②-③	6.35	4.15	20・100	15	23	22	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
UB3/8-②-③	9.53	5.99	20・100	20	30	53	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
UB1/2-②-③	12.7	8.5	20・100	30	45	85	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-

※1. 形式内の②には標準全長を、③にはチューブカラーをそれぞれご記入ください。

※2. 標準全長：50mはブラックのみです。

※3. チューブカラー⇒B：ブラック、R：レッド、O：オレンジ、YB：イエローブラウン、Y：イエロー、G：グリーン、BU：ブルー、CB：クリアブルー、C：クリア、W：ミルクホワイト