

UBT 空気専用ポリウレタンチューブ

RoHS対応



形式	チューブ外径 (mm)	チューブ内径 (mm)	標準全長 (m)	最小曲げ半径 (mm)	最小取付半径 (mm)	質量 (g/m)	B ブラック	CB クリアブルー
UBT0320-②-③	3	2	20・50・100	8	12	7	○	○
UBT0425-②-③	4	2.5	20・50・100	10	15	9	○	○
UBT0640-②-③	6	4	20・50・100	15	23	19	○	○
UBT0850-②-③	8	5	20・50・100	15	23	36	○	○
UBT1065-②-③	10	6.5	20・50・100	20	30	54	○	○
UBT1280-②-③	12	8	20・50・100	30	45	74	○	○

※. 形式内の②には標準全長を、③にはチューブカラーをそれぞれご記入ください。

制御機器
調質機器
手動弁

チューブ