

LED懐中電灯(充電式)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

作業灯・照明用品

ヘッドライト

懐中電灯

投光器

作業灯

ブラックライト

連結式ライト

電気スタンド

マグネット電気スタンド

照明器具

LED電球

電球

直管形ランプ

リング形ランプ

蛍光灯飛散防止チューブ

ランタン

電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。

FENIX LED Light 中国 **充電式LEDライト“LR35R”** **New**

同商品群在庫数 54 アイテム

防水 防塵



51.5mm 140mm LR35R

特長 ●誤作動での点灯を防ぐ、デジタルキーロック/ロック解除機能付きです。
仕様 ●電源:専用充電電池2本(付属)
●最大点灯時間:約80時間(50lm時)
●保護等級:IP68
付属品 ●懐中電灯カバー
●専用充電電池ARB-L21-4000P×2
●充電ケーブル(USB Type-C)
●ハンドストラップ
●スペアリング
製造国 ●中国

発注単位1個 FENIX社 [839162]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	明るさ(lm)	外径×全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
252-1425	LR35R	¥31,629	¥36,900	10000	51.5×140	15	239	-

ホームページ <http://www.fenixlight.com/>

FENIX LED Light 中国 **充電式LEDライト“LR50R”** **New**

同商品群在庫数 54 アイテム

防水 防塵



88mm 163mm LR50R

特長 ●近距離で物体を照明する際の高い表面温度の危険を防ぐインテリジェントな誘導ハザード回避機能付きです。
仕様 ●電源:専用充電電池(付属)
●最大点灯時間:約58時間(50lm時)
●保護等級:IP68
材質 ●6061-T6(アルミニウム合金)
付属品 ●専用充電電池ARB-L52-16000×1
●USB Type-C充電ケーブル
●ハンドストラップ
●布カバー ●ショルダーストラップ
●スペアリング
製造国 ●中国

発注単位1個 FENIX社 [839162]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	明るさ(lm)	外径×全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
257-6840	LR50R	¥49,714	¥58,000	12000	88×163	5	986	-

ホームページ <http://www.fenixlight.com/>

FENIX LED Light 中国 **充電式LEDライト“LR40R”** **New**

同商品群在庫数 54 アイテム

防水 防塵



80mm 154mm LR40R

特長 ●デザインはコンパクトで持ち運びが簡単です。
仕様 ●電源:専用充電電池(付属)
●最大点灯時間:約92時間(50lm時)
●保護等級:IP68
付属品 ●専用充電電池ARB-L37-12000×1
●USB Type-C充電ケーブル
●ストラップ ●ホルスター
●スペアリング
製造国 ●中国

発注単位1個 FENIX社 [839162]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	明るさ(lm)	外径×全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
252-1421	LR40R	¥42,600	¥49,700	12000	80×154	6	500	-

ホームページ <http://www.fenixlight.com/>

FENIX LED Light 中国 **充電式LEDライト“E35V3”** **New**

同商品群在庫数 54 アイテム

防水 防塵



26.5mm 118mm E35V3

特長 ●3000ルーメンの超高輝度を実現しています。
仕様 ●電源:専用充電電池(付属)
●最大点灯時間:約50時間(50lm時)
●保護等級:IP68
付属品 ●専用充電電池ARB-L21-5000U×1
●USB Type-C充電ケーブル
●ストラップ ●スペアリング
製造国 ●中国

発注単位1個 FENIX社 [839162]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	明るさ(lm)	外径×全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
252-1413	E35V3	¥11,829	¥13,800	3000	26.5×118	10	67	-

ホームページ <http://www.fenixlight.com/>

FENIX LED Light 中国 **充電式LEDライト“UC30 2017”**

同商品群在庫数 54 アイテム

Com 図面



25.4mm 130mm UC302017

特長 ●5段階明るさ切替式です。
●USBで簡単に充電できます。
仕様 ●電源:専用リチウム充電電池(1個)付属
●明るさ/点灯時間:1000lm/約1時間25分(ターボ)、350lm/約3時間20分(強)、150lm/約8時間45分(中)、50lm/約28時間25分(弱)、5lm/150時間(エコモード)、1000lm(ストロボ)
材質 ●6463B-T6(アルミニウム合金)
付属品 ●USBコード
製造国 ●中国

持ち運びしやすい

発注単位1個 FENIX社 [839162]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	明るさ(lm)	外径×全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
115-2314	UC302017	¥8,771	¥10,240	1000	25.4×130	4	77	443(86)

ホームページ <http://www.fenixlight.com/>

FENIX LED Light 中国 **充電式LEDライト“UC35V2.0”** **RoHS**

同商品群在庫数 54 アイテム

防水 防塵



25.4mm 140mm UC35V2.0

特長 ●5段階明るさ切替式です。
●USBで簡単に充電できます。
仕様 ●電源:充電電池(USB充電式)
●最大点灯時間:約800時間(14lm時) ●保護等級:IP68
材質 ●6061-T6(アルミニウム合金)
付属品 ●USBコード、充電電池(18650)1個、フック、ポーチ、ストラップ
製造国 ●中国

使用例

発注単位1個 FENIX社 [839162]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	明るさ(lm)	外径×全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
160-6519	UC35V2.0	¥13,121	¥15,310	1000	25.4×140	15	89	252(260)

ホームページ <http://www.fenixlight.com/>

FENIX LED Light 中国 **充電式LEDライト“LD15R”** **New**

同商品群在庫数 54 アイテム

防水 防塵



19mm 70mm LD15R

特長 ●磁気テールは、使いやすいデザインで設計されています。
仕様 ●電源:専用充電電池(付属)
●最大点灯時間:約110時間(3lm時)
●保護等級:IP68
付属品 ●専用充電電池ARB-L16-700×1
●USB充電ケーブル
●スペアリング ●懐中電灯カバー
製造国 ●中国

発注単位1個 FENIX社 [839162]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	明るさ(lm)	外径×全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
252-1424	LD15R	¥8,657	¥10,100	500	19×70	30	40	-

ホームページ <http://www.fenixlight.com/>

FENIX LED Light 中国 **充電式LEDライト“ELITE”** **New**

同商品群在庫数 54 アイテム

防水 防塵



20mm 52mm 23mm ELITE

特長 ●多機能懐中電灯、信号灯です。
●偶発的な接触を防ぐための電子ロック付です。
仕様 ●電源:専用充電電池(内蔵)
●最大点灯時間:約20時間(5lm時)
●保護等級:IP66
材質 ●ポリカーボネート
付属品 ●USB Type-C充電ケーブル
●キーリング
製造国 ●中国

使用例

発注単位1個 FENIX社 [839162]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	明るさ(lm)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
257-6842	ELITE	¥2,914	¥3,400	150	52×23×20	25	18	-

ホームページ <http://www.fenixlight.com/>