

ポッシュ Hot Air Gun
ドイツ **ホットエアガン**



GHG23-66

PHG-N3



PHG-N5

PHG-N6

1609201795

1609201648

特長 ●液晶ディスプレイ搭載で、設定温度を液晶画面に表示可能です。 ●4件までのメモリ機能付きです。
用途 ●熱処理が必要な作業に。
仕様 ●熱風温度:50~600℃ ●風量:100~350L/分
●温度測定精度:ノズル出口±10%、ディスプレイ±5%
付属品 ●先端ノズル(PHG-N3) ●先端ノズル(1609201795) ●キャリングケース
製造国 ●ルーマニア

発注単位1台

ポッシュ機[835071]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	電源(V)	消費電力(W)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
148-1406	GHG23-66	¥30,600	¥34,000	AC100	1300	1	974	141(85)

交換ノズル

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	品名	噴出し口幅(mm)	製造国	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
733-3773	PHG-N1	¥2,200	¥2,200	先端ノズル	15	ドイツ	1	30	21(210)
733-3781	PHG-N2	¥2,200	¥2,200	先端ノズル	36	中国	1	30	18(360)
733-3790	PHG-N3	¥2,200	¥2,200	先端ノズル	75	中国	1	60	4(100)
733-3803	PHG-N4	¥2,200	¥2,200	先端ノズル	75	中国	1	61	5(250)
733-3811	PHG-N5	¥1,700	¥1,700	先端ノズル	10	ドイツ	1	29	47(147)
733-3820	PHG-N6	¥2,100	¥2,100	溶接用ノズル	28	中国	1	22	6(36)
732-5398	1609201795	¥1,900	¥1,900	先端ノズル	50	中国	1	63	7(64)
732-5363	1609201648	¥1,400	¥1,400	先端ノズル	20	ドイツ	1	30	-
732-5380	1609201751	¥2,300	¥2,300	先端ノズル	80	中国	1	85	-
732-5401	1609201796	¥2,200	¥2,200	先端ノズル	50	中国	1	38	-

☎商品のお問い合わせ:0120-345-762 <http://www.bosch.co.jp/>

パークヒート Hot Air Tool(Handy type)
日本 **ハンディ熱風機**

同商品群在庫数 11 アイテム

修理可能

特長 ●カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。
●二重絶縁仕様です。
●CE規格品です。
●PSEマーク取得品です。

用途 ●加熱、乾燥、熱活性化、プラスチック溶接、収縮、熱軟化、殺菌、解凍に。

仕様 ●電源コード長さ:3m

製造国 ●日本



PHW1-1 (標準タイプ)



PHW2-2 (標準タイプ)



PHW7-1 (送風機なしタイプ)



NST (スタンダードノズル)



NT (仮止め溶接ノズル)



NS3 (スピード溶接ノズル)

標準タイプ

仕様 ●熱風温度:常温~650℃

発注単位1台

機パークコーポレーション[772120]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	電源(V)	容量(kW)	全長×径(mm)	風量(L/分)	風圧(Pa)	騒音値(dB)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
334-2921	PHW1-1	¥88,000	オープン	AC100	1.37	330×56	230	3000	60	1	1.2	24(110)
334-2930	PHW1-2	¥88,000	オープン	AC200	1.37	330×56	230	3000	60	1	1.2	3(150)
334-2948	PHW2-2	¥93,000	オープン	AC200	3.02	320×56	500	3000	65	1	1.4	88(88)

送風機なしタイプ

仕様 ●熱風温度:常温~650℃

⚠注意
●別途送風機が必要です。

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	電源(V)	容量(kW)	全長×径(mm)	風量(L/分)	風圧(Pa)	騒音値(dB)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
334-2956	PHW7-1	¥71,000	オープン	AC100	1.35	250×40	230	3000	60	1	0.8	1(15)
334-2964	PHW7-2	¥71,000	オープン	AC200	1.35	250×40	230	3000	60	1	0.8	1(-)

スタンダードノズル

用途 ●プラスチック溶接に。

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	差込径(mm)	吹出外径(mm)	適合機種	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
331-8249	NST	¥6,625	オープン	32	8	PHW1型・PHW7型	1	40	16(160)

仮止め溶接ノズル

用途 ●熱可塑性プラスチックの仮止め溶接に。

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	適合機種	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
331-8257	NT	¥6,625	オープン	PHW1型・PHW7型	1	15	6(150)

スピード溶接ノズル

用途 ●熱可塑性プラスチック溶接に。
●工場の薬品タンク製作やパイプ接合、ライニング、補修などに。

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	対象溶接棒	適合機種	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
331-8222	NS3	¥10,000	オープン	3mm(シングル)	PHW1型・PHW7型	1	25	12(80)

☎商品のお問い合わせ:03-5644-0604 <http://www.parkercorp.co.jp/>