

LED表示灯

LFH



※3年間無償修理対応(1年間の製品保証とその後2年間の無償修理対応期間)の適用範囲は、当社製品保証規定に準じます。

φ100	フラッシュ (回/分) 110 (LFH)	フラッシュ (回/分) 140 (LFH-S)	取付場所 屋内/屋外	取付方向 正方向・横方向 逆方向	使用周囲 温度 -30℃~+70℃ (DC仕様)	使用周囲 温度 -20℃~+60℃ (AC仕様)	発光色 赤・黄・緑 青・白
耐振動 90m/s ² (LFH-M2除く)	LED	CE (LFH-S/ LFH-48除く)	RoHS 10	UL (LFH-S除く)	FCC (LFH-S除く)	IP66	



モデルコード

(例) **LFH-12S-R**

① ② ③

① 定格電圧 12 = DC12V 24 = DC24V 48 = DC48V M2 = AC100/120/200/230V	② 点滅回数 無記号 = 110回±10回/分 S = 140回±14回/分	③ 色 R = 赤 B = 青 Y = 黄 C = 白 G = 緑
---	--	--

製品リスト

型 式	定格電圧	点滅回数	色	消費電力	質量	価格(税抜き)
LFH-12-R/Y	DC12V	110回/分	赤/黄	6.0W	0.57kg	27,800円
LFH-12-G/B/C	DC12V	110回/分	緑/青/白	6.0W	0.57kg	29,800円
● LFH-24-R/Y	DC24V	110回/分	赤/黄	5.5W	0.57kg	27,800円
LFH-24-G/B/C	DC24V	110回/分	緑/青/白	5.5W	0.57kg	29,800円
LFH-48-R/Y	DC48V	110回/分	赤/黄	7.5W	0.57kg	36,800円
LFH-48-G/B/C	DC48V	110回/分	緑/青/白	7.5W	0.57kg	38,800円
● LFH-M2-R/Y	AC100/120/200/230V	110回/分	赤/黄	6.8W	0.61kg	29,800円
LFH-M2-G/B/C	AC100/120/200/230V	110回/分	緑/青/白	6.8W	0.61kg	31,800円
LFH-12S-R	DC12V	140回/分	赤	6.0W	0.57kg	27,800円
● LFH-12S-Y	DC12V	140回/分	黄	6.0W	0.57kg	27,800円
LFH-12S-G/B/C	DC12V	140回/分	緑/青/白	6.0W	0.57kg	29,800円
LFH-24S-R	DC24V	140回/分	赤	5.5W	0.57kg	27,800円
● LFH-24S-Y	DC24V	140回/分	黄	5.5W	0.57kg	27,800円
LFH-24S-G/B/C	DC24V	140回/分	緑/青/白	5.5W	0.57kg	29,800円
LFH-48S-R	DC48V	140回/分	赤	7.5W	0.57kg	36,800円
● LFH-48S-Y	DC48V	140回/分	黄	7.5W	0.57kg	36,800円
LFH-48S-G/B/C	DC48V	140回/分	緑/青/白	7.5W	0.57kg	38,800円

オプション品

詳細については、p.167~p.172をご覧ください。

製品名	型式	価格(税抜き)
壁面取付けブラケット	●SZ-007型	1,200円

外観図 (単位:mm)

