

タンダレス・インサートサイズ ナイトロニック60



仕様 抗摩耗性・抗摩滅性ステンレス鋼

用途 425°C(800°F) /
ねじのかじり(焼き付き)を防止

使用事例 半導体部品・液晶部品他

径	長さ	製品番号
M3-0.50	1D	TL05032T
	1.5D	TL05033T
	2D	TL05034T
M4-0.70	1D	TL05042T
	1.5D	TL05043T
	2D	TL05044T
M5-0.80	1D	TL05052T
	1.5D	TL05053T
	2D	TL05054T
M6-1.00	1D	TL05062T
	1.5D	TL05063T
	2D	TL05064T

径	長さ	製品番号
M8-1.25	1D	TL05082T
	1.5D	TL05083T
	2D	TL05084T
M10-1.50	1D	TL05102T
	1.5D	TL05103T
	2D	TL05104T
M12-1.75	1D	TL05122T
	1.5D	TL05123T
	2D	TL05124T

タンダレス・インサート インコネルX-750



仕様 ニッケル合金

用途 425~550°C / 高温・耐食向け

使用事例 半導体製造装置部品

径	長さ	製品番号
M3-0.50	1D	TL05032XUP
	1.5D	TL05033XUP
	2D	TL05034XUP
M4-0.70	1D	TL05042XUP
	1.5D	TL05043XUP
	2D	TL05044XUP
M5-0.80	1D	TL05052XUP
	1.5D	TL05053XUP
	2D	TL05054XUP
M6-1.00	1D	TL05062XUP
	1.5D	TL05063XUP
	2D	TL05064XUP