

直角定規

■ 平形直角定規

Precision Flat Square JIS 1st Class. JIS 2nd Class

JIS 1級精度

JIS 2級精度



直角度

$$1\text{級} \pm \left(10 + \frac{L}{20}\right) \mu\text{m}$$

$$2\text{級} \pm \left(20 + \frac{L}{10}\right) \mu\text{m}$$

側面の倒れは直角度の
10倍以下。

JIS1級精度

- 精密な直角度測定にご使用いただけます。
- 使用面には焼入れ加工が施されております。

商品コード	長片×短片×幅×厚さ(mm)	直角度(mm)	重量(kg)	定価
RHS1- 50	50× 40×15× 3	±0.013	0.04	12,000
RHS1- 75	75× 50×18× 3	±0.014	0.05	12,000
RHS1- 100	100× 70×20× 4	±0.015	0.1	15,000
RHS1- 150	150×100×25× 5	±0.018	0.24	18,000
RHS1- 200	200×130×25× 6	±0.02	0.38	24,000
RHS1- 300	300×200×30× 6	±0.025	0.7	39,000
RHS1- 500	500×300×40× 8	±0.035	2	91,500
RHS1- 750	750×400×50×10	±0.048	4.5	176,000
RHS1-1000	1000×550×60×12	±0.06	8.5	337,000

JIS2級精度

- 現場の組み立て等にご使用いただけます。
- 焼入れ加工は施されておりません。

RHS2- 50	50× 38×16× 3	±0.025	0.04	3,600
RHS2- 75	75× 50×18× 3	±0.027	0.05	3,600
RHS2- 100	100× 70×20× 4	±0.03	0.1	4,200
RHS2- 150	150×100×25× 5	±0.035	0.24	5,600
RHS2- 200	200×130×25× 6	±0.04	0.38	6,300
RHS2- 300	300×200×30× 6	±0.05	0.7	10,500
RHS2- 500	500×300×40× 8	±0.07	2	33,600
RHS2- 750	750×400×50×10	±0.095	4.5	75,500
RHS2-1000	1000×550×60×12	±0.12	8.5	133,000

※ご希望により、特別サイズも製作いたします。