

直角定規

■ アイ形直角定規 I-Type Precision Square



商品コード	長片×短片×幅×厚さ(mm)	直角度(mm)	真直度(mm)	重量(kg)	定価
R I S- 75	75× 50×18× 5	±0.0028	±0.0014	0.18	32,000
R I S-100	100× 70×25× 6	±0.003	±0.0015	0.2	36,500
R I S-150	150×100×30× 8	±0.0035	±0.0017	0.4	53,500
R I S-200	200×130×35×10	±0.004	±0.002	0.8	84,000
R I S-300	300×200×40×15	±0.005	±0.0025	2	167,000
R I S-500	500×300×55×20	±0.007	±0.0035	5	410,000

- 直角定規のなかで最高精度の製品です。
- 厚みがあり、安定した測定が可能です。
- 各種測定はもちろん、マスタとしてもご使用いただけます。
- 焼入れ品で、使用面は精密ラップ仕上げとなっております。

■ 刃形スコヤ I形 Knife Edged Squares I-Type



商品コード	長片×短片×幅×厚さ(mm)	直角度(mm)	重量(kg)	定価
R K S- 75	75× 50×16×10	±0.0028	0.15	36,500
R K S-100	100× 70×20×12	±0.003	0.36	47,500
R K S-150	150×100×24×14	±0.0035	0.7	70,500
R K S-200	200×130×28×16	±0.004	1	101,000
R K S-300	300×200×35×20	±0.005	2.8	201,000

- 直角定規のなかで最高精度の製品です。
- 厚みがあり、安定した測定が可能です。
- 長片の外側使用面は小さなRのついたナイフ状の薄刃となっております。
- 使用面をワークに当て、光を透かして測定します。
- 焼入れ後、精密ラップ仕上げを施してあります。

■ 厚形スコヤ Flat Heavy Square



商品コード	長片×短片×幅×厚さ(mm)	直角度(mm)	重量(kg)	定価
R A S- 75	75× 45×18×12	±0.014	0.2	31,500
R A S-100	100× 70×20×15	±0.015	0.4	36,500
R A S-150	150×100×25×20	±0.018	1	53,500
R A S-200	200×130×30×20	±0.02	1.5	67,800
R A S-300	300×170×35×25	±0.025	3.2	154,000

- 平形スコヤ J I S 1 級精度で、焼入れ品です。
- 厚みがあり、立ててご使用いただけます。