

No. 16810 スライド丸のこ盤 SM1850R

カットラインがレーザー光線で照らされる小型で省スペースな卓上型丸鋸盤

小型で省スペース、多機能なレーザー卓上スライド丸鋸盤、板材や角材の切断、角度切断が行えるマイター機能とベベル機能を備えた木工用の丸鋸盤です。クラスM1レーザーを装備し、カットラインの目安が一目でわかります。マイターカッティング機能により水平方向、左右に0～45°の範囲内で任意の角度にヘッドを振れますから、斜めに切断できます。またチルト機能を内蔵しているので頻繁に使用する0°/15°/22.5°/31.6°/45°については簡単に設定できます。さらにベベルカッティング機能を内蔵しているため、ヘッドを垂直方向で左に0～45°の範囲内で任意の角度設定が行えます。もちろん、マイターカッティング機能とベベルカッティング機能を組み合わせた複合的な角度での切断加工も行えます。丸のこ刃の後ろにダストバッグを備えていますので、切断くずの飛散が押さえられています。丸鋸刃には安全対策のプロテクターが装備されています。丸鋸刃の回転スタート・停止はヘッドを昇降させるハンドル部分に備わっていますので、握ってオン、離してオフと木工作業がスムーズに行えます。オリジナルの木工箱や本棚の製作、作業台、椅子造りなどあらゆる木工工作に生かせ、貴方のクリエイティブライフがひろがります。



本体仕様	
回転速度	5,000min ⁻¹ [回転/分]
丸鋸刃仕様	φ185mm×φ15.88mm 標準付属品 φ185mm×φ20.0mm
角度切断	マイターカッティング (水平傾斜) ・左右0°～45° チルト機能 0°/15°/22.5°/31.6°/45° ベベルカッティング (垂直傾斜) ・左0～45°
電源	100V 50/60Hz 1100W
本体寸法	W410×D750×H450mm
自重	10.5kg



価格 24,990 円税込 (23,800)

JAN CODE 4520819168105

No. 16110 小型ボール盤 DP2250R

小型で省スペース、ミニなボール盤、繰り返しの穴あけ加工が便利なディプスケール装備

小型で省スペース、小さいボール盤ですが、鋳鉄製のしっかりした製品に仕上がっています。小さいながらも木工で10mmのドリルが把握できるほか、非鉄金属向け用途6.5mm迄お使いになれます。この廉価にしてディプスケール内蔵の上、ドリルチャック、平バイスまでも標準装備している超お得な小型ボール盤です。



本体仕様	
回転速度	無段変速 3,200～6,200min ⁻¹ [回転/分]
スピンドルターバー	JT-1
チャック間	150mm
テーブルサイズ	W172×D188mm
電源	100V 50/60Hz 200W
本体寸法	W180×D275×H410mm
自重	7kg
ドリルチャック仕様	
ターバー	JT-1
把握径	φ1.5～10.0mm
爪開閉方式	チャックキー
バイス仕様	
口幅	65mm
口開	48mm
口高	15mm
設置面寸法	W140×D128mm
寸法	W140×D162mm



価格 12,600 円税込 (12,000)

JAN CODE 4520819161106