

1 締穴あけ
2 研削
3 磨削
4 かくはん
5 切断
6 切削
7 木工機
8 ウィンチ
9 エアツール
10 溶接
11 給排水
12 ガーデン
13 給排水
14 焼墨接
15 却出着
16 デッキ
17 ツリ
18 モデル

インパクトドライバ

回転と打撃によるスピーディーなネジ締め 別販売品はP14を参照下さい。

真芯打撃で強カインパクト



各種ボルト・ナットの締付、取り外しに。

真芯打撃ハンマー
ポイント打撃による集中打撃で、安定した強い締付けトルクが得られます。

- 見やすい3灯式LEDライト付
- ワンタッチビット装着
- 真芯打撃で強力インパクト
- クラス最軽・最軽量
- 便利なベルトフック付
- サイズ：長さ195×幅72×高さ200mm



最大締付トルク140 N・m



ID-140
(658600A) 608DC

37,000円(税別)

- アルミ製ギヤケースで強度アップ
- サイズ：長さ199×幅60×高さ183mm



最大締付トルク110 N・m



CID-1100
(657100A) 608CV

14,200円(税別)

| 商品名 | モデル | ネジ締め能力 (mm) | トルク (N・m) | 回転数 (min ⁻¹) | 打撃数 (min ⁻¹) | 電源 (V) | 電流 (A) | 消費電力 (W) | 質量 (kg) | コード (m) | 長さ (mm) | 付属品 |
|-----------|----------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------|--------|----------|---------|---------|---------|---|
| インパクトドライバ | ID-140 | 小ネジM4~M10 ボルトM6~M14 高力ボルトM6~M12 | 140 | 0~2,700 | 0~3,300 | 単相100 | 4.2 | 360 | 1.2 | 10 | 195 | ④ドライバビット (No.2×65)・ベルトフック (本体取付)・キャリングケース |
| | CID-1100 | 小ネジM4~M8 ボルトM5~M12 高力ボルトM5~M10 | 110 | 0~2,400 | 0~3,200 | | 2.0 | 180 | 1.0 | 2 | 199 | ④ドライバビット (No.2×65) |

充電式インパクトレンチ

ボルト・ナットの締付け、ゆるめ作業に

- ソケットはピンタイプだけでなく、エアツール用ワンタッチタイプも使用可
- サイズ：長さ165×幅82(電池パック部)×高さ240mm



最大締付トルク175 N・m

14.4V リチウムイオン 充電時間 3,000mAh 27分*



BIW-1470 53,800円(税別)
(657008A) 607DC
ソケット差込口12.7mm (ピンタイプ/ワンタッチ式)

- スーパーゲルグリップ
- 締め付けの部材に応じて、強・弱ワンタッチ切換
- ソケットはピンタイプだけでなく、エアツール用ワンタッチタイプも使用可
- サイズ：長さ151×幅82(電池パック部)×高さ240mm



最大締付トルク175/80 N・m

14.4V リチウムイオン 充電時間 3,000mAh 27分*



BIW-1475 58,000円(税別)
(657005A) 607DC
ソケット差込口12.7mm (ピンタイプ/ワンタッチ式)

| 1充電あたりの作業量(目安)*2 | |
|------------------|----------|
| 品番 | ボルト締め |
| | 高力ボルト |
| BIW-1470 | M12×45mm |
| BIW-1475 | 350本 |

*1 電池の充電状態、周囲の温度などの条件によって異なります。
*2 表中の数値は参考値です。電池パックの電池容量および材質、作業状況、周囲温度などにより数値は異なります。

別販売品はP6~P7、P14を参照下さい。

| 商品名 | モデル | 締付能力 (mm) | 締付トルク (N・m) | | 回転数 (min ⁻¹) | 打撃数 (min ⁻¹) | 電池パック | 充電器 | | 質量 (kg) | 長さ (mm) | 付属品 |
|-------------|----------|--------------|-------------|----|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------|----------|---------|---------|------------------------------------|
| | | | 強 | 弱 | | | | モデル | 入力電源 (V) | | | |
| 充電式インパクトレンチ | BIW-1470 | 普通ボルト：M8~M16 | 175 | | 0~2,500 | 0~3,200 | B-1430L (リチウムイオン) 14.4V・3,000mAh | BC-1400L | 単相100 | 1.6 | 165 | 充電器・電池パック×2・ベルトフック (本体取付)・キャリングケース |
| | BIW-1475 | 高力ボルト：M8~M16 | 175 | 80 | 強 0~2,500 弱 0~1,800 | 強 0~3,200 弱 0~2,400 | | | | 1.5 | | |

インパクトレンチ

ボルト・ナットの締付け、ゆるめ作業に 別販売品はP14を参照下さい。

- 用途に応じて、High/Lowワンタッチ2段階切換
- 薄口ロングタイプソケット (19・21mm) 付
- サイズ：長さ233×幅72.5×高さ205mm



最大締付トルク200/100 N・m



IW-2000 24,200円(税別)
(657200A) 608DC
ソケット差込口12.7mm (ワンタッチ式)

- 最大締付トルク300N・mの強力パワータイプ
- トラスや梁、フォークリフトなど大型ボルトの締付け、ゆるめに
- サイズ：長さ295×幅90×高さ235mm



最大締付トルク300 N・m



IW-3000 27,200円(税別)
(657500A) ソケット差込口12.7mm (ワンタッチ式)

| 商品名 | モデル | 締付能力 (mm) | 締付トルク (N・m) | 回転数 (min ⁻¹) | 打撃数 (min ⁻¹) | 電源 (V) | 電流 (A) | 消費電力 (W) | 質量 (kg) | コード (m) | 長さ (mm) | 付属品 |
|----------|---------|--------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------|--------|----------|---------|---------|---------|---|
| インパクトレンチ | IW-2000 | 普通ボルト：M10~M16 高力ボルト：M10~M16 | 強200 弱100 | 強0~3,100 弱0~2,600 | 強0~3,200 弱0~2,500 | 単相100 | 3.5 | 320 | 1.5 | 5 | 233 | ソケット (薄口ロングタイプ (L=80mm) 19・21mm)・キャリングケース |
| | IW-3000 | 普通ボルト：M12~M22 高力ボルト：M12~M20 | 300 | 2,100 | 2,700 | | 5.5 | 500 | 3.2 | | 295 | キャリングケース |