

1 締穴あけ  
2 研削  
3 かくはん  
4 切断  
5 切削  
6 木工機  
7 集じん風  
8 ウィンチ  
9 エアツール  
10 溶接  
11 切断  
12 ガーデン  
13 給排水  
14 焼墨接  
15 チップソー  
16 デイヤモンド  
17 砥石  
18 エン  
19 トリー  
20 モデル

## 別販売品 ジスクグラインダ・スリムグラインダ用

記載価格に消費税は含まれておりません。

### 3 ジスクフランジ

(取付機種により形状が異なります)

コードNo.	価格 (円)	適用機種	砥石	ダイヤモンド ブレード	ジスク ペーパー
6940272	660	RG-100・RG-100H・※G-104P・※G-104PH・ ※G-104PHS・※G-1080・※G-1080H	—	—	○
6075967	740	G-1060P・G-1060PHS・G-110・G-110H・G-110P・ G-110PH・G-105・G-105H・RG-100・RG-100H・※G-104P・ ※G-104PH・※G-104PHS・※G-1080・※G-1080H G-1010H・G-1030・G-1040・※G-1021	●	●	●
▼6940494	1,320	※G-122P・※G-1200・※G-121A・※G-120	—	○	—
▼6940747	1,540	※GL-125V	—	○	—
▼6940280	1,650	※G-1200・※GL-125V・※G-120・※G-121A ※G-1830CL	●	—	●
6940797	530	G-1260P・G-123・G-153・※G-122P・ ※G-1830CL	●	●	—

### 4 クランプナット

(取付機種により形状が異なります)

コードNo.	価格 (円)	適用機種	砥石	ダイヤモンド ブレード	ジスク ペーパー
6940253 (M10×1.5)	570	砥石径100mm採用機種	—	—	○
6075977 (M10×1.5)	630	砥石径100mm採用機種	●	●	—
▼6940281 (M16×2)	890	※G-121A・※G-120・※G-125	—	—	○
▼6940493 (M16×2)	970	※G-122P・※G-1200・※G-121A・ ※G-120・※G-125	—	○	—
▼6940232	720	※G-1200・※G-121A・※G-120・※G-125	●	—	—
▼6940748	1,650	※G-1200・※GL-125V	—	○	—
6940714	740	G-1260P・G-123・G-153・※G-122P・※G-1830CL	●	●	—
6940719	1,060	G-1260P・G-123・※G-122P・※G-1200・※G-1830CL	—	—	○

### 5 オフセット砥石

(レジンノイド砥石)



ステンレスなど、各種金属の加工に

商品名	外径 (mm)	厚み (mm)	内径 (mm)	粒度	特長	コードNo.	価格 (円)	入数	適用機種
オフセット砥石	100	4.0	15	#24	—	▼6681761	330	1枚	砥石径100mm採用機種
	125	6.0	22	#24		▼6681651	800		砥石径125mm採用機種
	150			#24		6681801	1,000		G-153

### 6 切断砥石



ステンレスなど、各種金属の切断に

商品名	外径 (mm)	厚み (mm)	内径 (mm)	粒度	特長	コードNo.	価格 (円)	入数	適用機種
切断砥石	100	2.4	15	#24	耐久性重視	▼6681771	640	1枚	砥石径100mm採用機種

ダイヤモンドブレード/砥石は、P90~P91も参照下さい。

### 7 ジスクペーパー (5枚1組)

外径×内径 (mm)	粒度 (#)	コードNo.	価格 (円)	適用機種
100×15	16	6610501	1,100	砥石径100mm採用機種
	20	6610511		
	24	6610521		
	30	6610531		
	40	6610581		
	50	6610541		
	60	6610591		
	80	6610551		
	100	6610601		
	120	6610561		
125×22	150	▼6610571	1,300	砥石径125mm採用機種
	16	6611571	1,700	
	24	6611521		
	30	6611581		
	40	6611531		
	60	6611541		
	80	6611551		
	100	6611561		
	120	6611591		

### 8 ダイヤモンドブレード



P90~P91を参照下さい。

### 9 ポリジスク

用途：サビ取り、塗料はがし  
最適回転数6,000~7,000min<sup>-1</sup>

外径×内径 (mm)	コードNo.	価格 (円)	適用機種
115×22	6681971	2,500	G-1260P・G-123・※G-122P・※G-1200・ ※GL-125V・※G-120・※G-121A

### 10 補助ハンドル



コードNo.	価格 (円)	適用機種
6833007	570	G-110P・G-110PH・G-110・G-110H・G-105・G-105H・G-123
6832535		G-1010H・G-1030・G-1040・RG-100・RG-100H・ ※G-104P・※G-104PH・※G-104PHS・※G-1021・ ※G-108HA・※G-1080・※G-1080H

### 集じんホース

コードNo.	価格 (円)	長さ (m)	本体接続側 内径×外径 (mm)	集じん機接続側 内径×外径 (mm)
6081886	5,000	2.5	φ38×φ42	φ34×φ38
6081532	4,000	2.5	φ26×φ30	φ34×φ38



### サンディングパット

外径 (mm)	コードNo.	価格 (円)	適用機種
76	6940474	640	砥石径100mm採用機種
105	6010101	1,800	砥石径125mm採用機種

### サンディングセット

(サンディングパットφ76・ジスクフランジ・クランプナットのセット)

コードNo.	価格 (円)	適用機種
6074291	1,100	砥石径100mm採用機種

### ツヤ出しワックス

	品番	用途	コードNo.	価格 (円)
白	白棒 (G-0)	貴金属の仕上げ磨き用	CK20501	660
赤	赤棒 (R-36)	貴金属の光沢仕上げ磨き用	CK20502	770
青	青棒 (G-800)	鉄・ステンレスの仕上げ磨き用	CK20503	880
ダンジー	ダンジー (D-428)	樹脂・塗装面の中磨き用	CK20504	660

※印は旧型商品です。▼印は在庫僅少品です。