

## ジグソー

- 木材、軟鋼板などの直線、曲線切断に
- 握りやすく、操作性に優れたハンドル形状
- サイズ：長さ185  
×幅67×高さ184mm



4 960673 618994

**MJ-50**

オープン価格

<615911A> 6078F  
木材50mm・軟鋼板3mm

## カンナ

- 切込深さ調節ツマミで0.1mmの切込深さ微調整が可能に
- 安全性を高めたリフトアップ機構
- サイズ：長さ309  
×幅164×高さ163.5mm



4 960673 629983

**ML-83S**

オープン価格

<631600A> 6088M  
刃幅82mm・切込深さ0~1mm

## トリマ

- 面取り作業に対応可能な集じんプレートを標準装備
- ビットが見やすい四角透明ベースプレート付
- サイズ：奥行103  
×幅90×高さ179mm



4 960673 627972

**MTR-41**

オープン価格

<628337A> 608GY1  
取付ビット軸径6mm

商品名	モデル	切断能力 (mm)			ストローク数 (min <sup>-1</sup> )	ストローク (mm)	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	質量 (kg)	コード (m)	長さ (mm)	付属品
		木材	軟鋼板	傾斜切断									
ジグソー	<b>MJ-50</b>	50	3	(左右) 0~45°	3,200	16	単相100	2.5	240	1.3	2	185	ブレード (No.5/木工用)・六角棒レンチ (3mm)
商品名	モデル	カンナ刃仕様	最大切削幅 (mm)	最大切削深さ (mm)	回転数 (min <sup>-1</sup> )	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	質量 (kg)	コード (m)	長さ (mm)	カンナ刃調整方式	付属品
カンナ	<b>ML-83S</b>	替刃式	82	1	16,000	単相100	4.7	450	2.3	2	309	刃高調整方式	82mm替刃式カンナ刃1組 (本体取付)・刃先調節ゲージ・⊕ドライバー・ボックススパナ
商品名	モデル	取付ビット軸径 (mm)	回転数 (min <sup>-1</sup> )	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	質量 (kg)	コード (m)	高さ (mm)	付属品			
トリマ	<b>MTR-41</b>	6	30,000	単相100	5.0	470	1.3	2.5	179	片ロスパンナ (17mm)・両ロスパンナ (9×10mm)・ストレートガイド式・超硬ストレートビットφ6・集じんプレート組立			

### 別販売品

### マイシリーズ用

記載価格に消費税は含まれておりません。

#### 集じんホース



コードNo.	価格 (円)	長さ (m)	本体接続側 内径×外径 (mm)	集じん機接続側 内径×外径 (mm)	適用機種
6081886	5,000	2.5	φ38×φ42	φ34×φ38	MG-11・MTR-41・※MG-10
6081532	4,000	2.5	φ26×φ30	φ34×φ38	MG-11・MJ-50・MS-30・MW-46・MTR-41・※MG-10

集じん機との接続方法はP56~57を参照下さい。

#### ドリル用

##### フレキシブルシャフト

- 小さな細工加工、穴あけ、みがき、バリ取り
- M-1021 (ミニフレキシブルシャフト)・長さ900mm
- セット内容/コレットチャック (1.0・2.4・3.0mm)
- ・L型レンチ・片ロスパンナ

品名	コードNo.	価格 (円)
M-1021	461021	3,000

◆振動回転では、使用しないでください。

##### ドリルセット13本組

- φ1.5、φ2、φ2.5、φ3、φ3.2、φ3.5、φ4、φ4.5、φ4.8、φ5、φ5.5、φ6、φ6.5mm

コードNo.	価格 (円)	適用機種
6076047	1,400	ドライバドリル・充電式ドライバドリル

##### 水平ドリルスタンド

- ドリルの水平固定に

品名	コードNo.	価格 (円)
M-1011	461011	1,900

#### ジスクグラインダ用

##### レジンノイド砥石

(外径100×内径15×厚さ4mm)  
粒度 | コードNo. | 価格 (円)  
#24 | 6681761 | 330  
◆砥石はP88~89も参照下さい。

##### ペーパー用 クランプナット

コードNo. | 価格 (円)  
6940253 | 570

##### サンディングパット

外径 (mm) | コードNo. | 価格 (円)  
76 | 6940474 | 640

##### 集じんカバーセット

外径 (mm) | コードNo. | 価格 (円)  
100 | 6075631 | 2,500

##### ジスクペーパー

(外径100×内径15mm)

粒度	販売単位	コードNo.	価格 (円)	粒度	販売単位	コードNo.	価格 (円)
#16		6610501		#80		6610551	
#20		6610511		#100	5枚	6610601	880
#24		6610521		#120	1組	6610561	
#30	5枚	6610531	1,100	#150		6610571	1,300
#40	1組	6610581					
#50		6610541					
#60		6610591					

##### 切断砥石

外径×厚さ×内径 (mm)	粒度 (#)	コードNo.	価格 (円)
金属用100×2.4×15	24	6681771	640

##### キャリングケース

◆ジスクグラインダ本体・付属品は入っていません。  
コードNo. | 価格 (円) | 適用機種  
6773097 | 2,530 | ※MG-10

##### 補助ハンドル

コードNo.	価格 (円)
6832535	570

#### サンダ用

##### サンディングペーパー (6枚1組)

品名	粒度 (#)	寸法 (mm)	コードNo.	価格 (円)
M-1201	80	93×228	6613597	380
M-1202	100	93×228	6613607	380
M-1203	150	93×228	6613617	380

##### 穴あけパンチ

サンディングペーパーを集じん用穴あけペーパーに加工

コードNo.	価格 (円)
6074927	470

##### 集じんノズル

内径 (mm)	コードNo.	価格 (円)
φ30	6075287	340

##### ポリシングワール (3枚1組)

サイズ (mm)	コードNo.	価格 (円)
93×228	6612411	1,000

#### 丸ノコ用

##### チップソー

外径 (mm)	刃先厚 (mm)	内径 (mm)	刃数	コードNo.	価格 (円)	適用機種
147	1.3	20	24	6653271	2,000	MW-46・※MW-145

##### ノズルセット

サイズ	コードNo.	価格 (円)	適用機種
内径φ30	6075401	920	MW-46・※MW-145

※印は旧型商品です。▼印は在庫僅少品です。

1 締穴あけ  
2 研削  
3 磨削  
4 かくはん  
5 切断  
6 木工機  
7 集じん機  
8 ウィンチ  
9 エアツール  
10 溶接  
11 給排水  
12 ガーデン  
13 焼墨接  
14 却出着  
15 デイスクグラインダ用  
マイシリーズモデル