

創造するよろこびをお手伝いするリョービのパワーツール。

会社概要

商号	リョービ販売株式会社
代表者名	代表取締役社長 鈴木 健二郎
所在地	本社/〒468-8512 名古屋市天白区久方1-145-1
電話	(052) 806-5111
F A X	(052) 806-5141
営業所	全国主要都市48ヶ所(駐在所含)

※全国を網羅した営業所網(営業所一覧)は裏面に記載しています。

本社



カーボンブラシー一覧表

ブラシ番号	コードNo.	希望小売価格(円)	ブラシ番号	コードNo.	希望小売価格(円)	ブラシ番号	コードNo.	希望小売価格(円)
358DC	6542077	400	608GE	6541617	400	609SU	6541167	800
507DC1	6541767	400	608GT1	6541897	400	610SS	6540507	1,000
508AA	6540037	400	608GY1	6541327	400	613GL	6540077	400
508DA4	6540177	400	608KE	6541557	400	613SD	6540817	1,000
607BF	6540657	400	608LT	6541957	400	711KH	6081756	600
607CK	6540467	400	608LY	6541837	400	711SU	6540597	800
608CV	6541247	400	608RM	6541567	400	711SV1	6541367	800
608DC	6541537	400	609AE	6541627	400	716AN	6541707	450
608DC3	6541777	600	609AY	6541887	400	716GL	6540207	600
608DC4	6541797	600	609HV	6541187	400			

カタログの見方

- 特長**
実際に使用するにあたって配慮されている点等、その機種ごとの特筆すべき特長を表しています。
- 機能マーク**
機能をマークで表現しています。
- モデル**
商品固有の形式を表します。発注や修理の際はこのモデルをお知らせください。尚、一部商品(ウィンチ等)についてはモデル以外にもワイヤー長さや刃物サイズ等をお知らせください。
- コードNo.**
- 能力**
刃物、サイズ、能力等を表しています。
- モデル写真**
モデルの形状や色などの外見的特長を見ていただくための写真です。
- JANコード**
- 価格**
希望小売価格(ご参考価格)を表しています。消費税は含まれておりません。
- NEW**
2013年8月以降に発売された新商品に、このマークがついています。
- 在庫僅少品**
この表示の商品については、営業所へ在庫をご確認ください。
- カーボンブラシ**
現行機種のカarbonブラシ型番を表します。カーボンブラシの価格については、上記のカーボンブラシー一覧表を参照ください。

〈表示例〉

1 ●強力トルク160N・mを実現「超真芯打撃」
●振動、衝撃から手を守るスーパーゲルグリップ
●防塵・防滴
■サイズ：長さ138×幅82(電池バック部)×高さ220mm

2 最大締付トルク160 N・m

3 14.4V

4 リチウムイオン 1,500mAh

5 充電時間 27分*

6

7

8 4 960673 666070

9 BID-1460

10 <657601A> 65803

11 45,800円(税別)

*電池の充電状態、周囲の温度などの条件によって異なります。

SI単位について

SI単位とは一量一単位を原則とした一貫性を持つ国際単位系(SI)のことで、本カタログでは下記のようにSI単位を表しています。

使用用語	SI単位	従来単位	換算式
回転数・ストローク数 振動数・打撃数	min ⁻¹	回/分	1min ⁻¹ =1回/分
トルク	N・m	kgf・cm kgf・m	1N・m=10.2kgf・cm 1N・m=0.102kgf・m
速度・風速・周速	m/s cm/s	m/min	1m/s=60m/min 1cm/s=0.6m/min
圧力・空気圧	MPa	kgf/cm ²	1MPa=10.2kgf/cm ²
真空度・風圧	kPa	mmAq mm/水柱	1kPa=102mmAq 1kPa=102mm/水柱
出力	kW	PS	1kW=1.36PS