



AF

※電源コード付です。

フラスコ用マントルヒーター

Heater Mantle

コード	型式	フラスコ容量	電気容量	価格	区分
3-330-0835	AF-2	200mL	180W	¥16,000	CUMH
3-330-0781	AF-3	300mL	200W	¥18,800	CQDH
3-330-0782	AF-5	500mL	250W	¥21,800	CPBH
3-330-0783	AF-10	1000mL	400W	¥25,000	CRGH
3-330-0784	AF-20	2000mL	500W (250W×2) 上下2回路	¥33,000	COEH
3-330-0833	AF-30	3000mL	600W (300W×2) 上下2回路	¥40,000	GOMH
3-330-0834	AF-100	10000mL	1200W (600W×2) 上下2回路	¥78,000	GRBH

●電圧調整器または温度調整器を必ずご使用下さい。



AFR

フラスコ用マントルヒーター (入力調整器付)

Heater Mantle

コード	型式	フラスコ容量	電気容量	価格	区分
3-330-0836	AFR-2	200mL	180W	¥33,500	CP1H
3-330-0785	AFR-3	300mL	200W	¥33,500	CODH
3-330-0786	AFR-5	500mL	250W	¥36,800	CREH
3-330-0787	AFR-10	1000mL	400W	¥40,000	COMH
3-330-0788	AFR-20	2000mL	500W	¥50,500	CPGH

●入力調整器付で、ヒーター入力の20~100%までの幅広い範囲の温度が得られます。

純水機器

恒温器
乾燥器

加熱機器

冷却機器

滅菌・消毒

攪拌器
振とう器

粉碎・分級

遠心分離機

ポンプ

電気炉
マッフル炉

ホットプレート

マントル
ヒーターケーブル
パイプヒーター温度
コントローラー

AFRT

●センサを内蔵したマントルヒーターで、マントルヒーターの表面温度をコントロールします。電圧調整器の併用も可能です。

フラスコ用マントルヒーター (自動温度調節器内蔵)

Heater Mantle

■低温用 (ヒーター温度: 15~120℃)

コード	型式	フラスコ容量	電気容量	価格	区分
3-330-0837	AFRT-2L	200mL	100W	¥40,000	CQFH
3-330-0789	AFRT-3L	300mL		¥40,000	COFH
3-330-0792	AFRT-5L	500mL	150W	¥42,000	CREH
3-330-0795	AFRT-10L	1000mL	200W	¥46,500	CQFH
3-330-0798	AFRT-20L	2000mL	300W	¥55,000	COAH

■中温用 (ヒーター温度: 90~300℃)

コード	型式	フラスコ容量	電気容量	価格	区分
3-330-0838	AFRT-2M	200mL	180W	¥40,000	CQKH
3-330-0790	AFRT-3M	300mL	200W	¥40,000	COGH
3-330-0793	AFRT-5M	500mL	250W	¥42,000	COFH
3-330-0796	AFRT-10M	1000mL	400W	¥46,500	CUEH
3-330-0799	AFRT-20M	2000mL	500W	¥55,000	CRKH

■高温用 (ヒーター温度: 120~450℃)

コード	型式	フラスコ容量	電気容量	価格	区分
3-330-0839	AFRT-2H	200mL	180W	¥70,000	CSBH
3-330-0791	AFRT-3H	300mL	200W	¥70,000	COCH
3-330-0794	AFRT-5H	500mL	250W	¥72,000	CPDH
3-330-0797	AFRT-10H	1000mL	400W	¥74,000	CQFH
3-330-0800	AFRT-20H	2000mL	500W	¥80,600	COFH

フラスコ用スターラー内蔵マントルヒーター

Heater Mantle

コード	型式	フラスコ容量	電気容量	価格	区分
3-330-0960	MS-ES-2	200mL	150W	¥50,000	COBH
3-330-0961	MS-ES-3	300mL	200W	¥52,000	CPFH
3-330-0962	MS-ES-5	500mL	260W	¥58,000	CREH
3-330-0963	MS-ES-10	1000mL	380W	¥60,000	COKH

●スターラーを内蔵したフラスコ用のマントルヒーターです。

(仕様) ●最高温度: 450℃ ●回転数: 100~1500rpm

※常用は400℃以下の設定でご使用下さい。

※デジタル温度調節器・デジタル表示付のモデルもございます。お問い合わせ下さい。

