

## ビーカー用マントルヒーター

Heater Mantle

コード	型式	ビーカー容量	電気容量	価格	区分
3-330-0728	GB-2	200mL	180W	¥16,000	CRLH
3-330-0805	GB-3	300mL	200W	¥18,800	CSFH
3-330-0806	GB-5	500mL	250W	¥21,800	CUCH
3-330-0807	GB-10	1000mL	400W	¥25,000	CRCH
3-330-0808	GB-20	2000mL	500W (250W×2) 上下2回路	¥33,000	CRBH

- 標準的なビーカー用マントルヒーターです。
- 電圧調整器または温度調整器を必ずご使用ください。



GB

※電源コード付です。

## ビーカー用マントルヒーター (入力調整器付)

Heater Mantle

コード	型式	ビーカー容量	電気容量	価格	区分
3-330-0729	GBR-2	200mL	180W	¥33,500	CPNH
3-330-0809	GBR-3	300mL	200W	¥33,500	CSLH
3-330-0810	GBR-5	500mL	250W	¥36,800	COMH
3-330-0811	GBR-10	1000mL	400W	¥40,000	COMH
3-330-0812	GBR-20	2000mL	500W	¥50,500	CUDH

- 入力調整器付ですので、ヒーター入力の20~100%までの幅広い範囲の温度が得られます。



GBR

## ビーカー用マントルヒーター (自動温度調節器内蔵)

Heater Mantle

■低温用 (ヒーター温度: 15~120℃)

コード	型式	ビーカー容量	電気容量	価格	区分
3-330-0897	GBRT-2L	200mL	100W	¥40,000	CUBH
3-330-0813	GBRT-3L	300mL		¥40,000	CQGH
3-330-0816	GBRT-5L	500mL	150W	¥42,000	CRCH
3-330-0819	GBRT-10L	1000mL	200W	¥46,500	CS1H
3-330-0822	GBRT-20L	2000mL	300W	¥55,000	CRKH

■中温用 (ヒーター温度: 90~300℃)

コード	型式	ビーカー容量	電気容量	価格	区分
3-330-0898	GBRT-2M	200mL	180W	¥40,000	CQEH
3-330-0814	GBRT-3M	300mL	200W	¥40,000	CRMH
3-330-0817	GBRT-5M	500mL	250W	¥42,000	COJH
3-330-0820	GBRT-10M	1000mL	400W	¥46,500	COJH
3-330-0823	GBRT-20M	2000mL	500W	¥55,000	CQ1H

■高温用 (ヒーター温度: 120~450℃)

コード	型式	ビーカー容量	電気容量	価格	区分
3-330-0899	GBRT-2H	200mL	180W	¥70,000	CU1H
3-330-0815	GBRT-3H	300mL	200W	¥70,000	CRLH
3-330-0818	GBRT-5H	500mL	250W	¥72,000	CSGH
3-330-0821	GBRT-10H	1000mL	400W	¥74,000	CSGH
3-330-0824	GBRT-20H	2000mL	500W	¥80,600	CPFH



GBRT

- センサを内蔵したマントルヒーターで、マントルヒーターの表面温度をコントロールします。

## ビーカー用スターラー内蔵マントルヒーター

Heater Mantle

コード	型式	ビーカー容量	電気容量	価格	区分
3-330-0964	MS-ESB-2	200mL	150W	¥56,000	CUBH
3-330-0965	MS-ESB-3	300mL	200W	¥58,000	CODH
3-330-0966	MS-ESB-5	500mL	260W	¥62,000	CRFH
3-330-0967	MS-ESB-10	1000mL	380W	¥64,000	CRBH

- スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。

(仕様) ●最高温度: 450℃ ●回転数: 100~1500rpm

※常用は400℃以下の設定でご使用下さい。

※デジタル温調器・デジタル表示付のモデルもございます。お問い合わせ下さい。

