



Rocker 2D ベーシック



Rocker 3D デジタル

KS130 ベーシック  
アタッチメントAS130.1取付例

KS130 コントロール



AS130.2



AS130.3



AS130.4



商品コード	区分	型式	振盪方式	価格(円)
41-1711	7●	RS-301D	レシプロ	128,000
41-1712	7●	RS-303D	ロータリー	148,000

※シェーキングミキサー用のオプションホルダーが共用でお使い頂けます。

## ロッキングシェーカー SHAKER IKA®

### 特長

- 2Dはシーソー振動、3Dは三次元式振動(8の字)によりミキシング。
- アタッチメントの装着により2段式に組換え可能。
- デジタルは1秒~99.9時間のタイマー機能付。
- 滑り止め用マット標準装備。

RoHS  
対応

商品コード	区分	型式	傾斜角度	価格(円)
41-1701	6●	Rocker 2D ベーシック	8°(固定)	97,000
41-1702	6	Rocker 2D デジタル	2.5~15°	108,000
41-1703	6●	Rocker 3D ベーシック	8°(固定)	113,000
41-1704	6●	Rocker 3D デジタル	0~15°	124,000

許容耐荷重	2kg(アタッチメント含む)
回転数	5~80rpm(3D ベーシックのみ30rpm固定)
外寸法・重量	W280×D330×H150(3DはH185)mm・2.2kg
電源	AC100~240V 50/60Hz

RoHS  
対応

### ■アタッチメント

商品コード	区分	品名・規格	価格(円)
41-1705	6	ユニバーサルマット(交換用) RD1	2,600
41-1706	6	固定式マット RD2	2,900
41-1707	6	TB1トレイ 5ml(φ12mm)チューブ28本掛け	4,800
41-1708	6	2段式用アタッチメント A2	8,400

アタッチメントの写真は「SAN-WEB」をご覧ください

## ロータリー式シェーカー SHAKER IKA®

### 特長

- 騒音を抑え、耐久性を高めた小型シェーカー。
- 電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。
- アタッチメントが豊富で、様々なサイズの容器に対応。
- コントロールタイプは回転数、タイマー及び操作モードをデジタル表示。RS232Cインターフェイスによりオプションのソフトを使ってPC制御、記録ができます。

RoHS  
対応

商品コード	区分	型式	回転数(rpm)	価格(円)
41-0691	6	KS130 ベーシック	80~800	200,000
41-0697	6	KS130 コントロール	80~800	300,000

型式	KS130 ベーシック	KS130 コントロール
振盪方式・軌道	ロータリー・4mm	
タイマー	5~50分	0~9時間59分
許容耐荷重	2kg(アタッチメント含む)	
外寸法・重量	W270×D316×H98mm・8.8kg	
電源	AC100~115V 50/60Hz	

RoHS  
対応

### ■アタッチメント

商品コード	区分	型式	品名	価格(円)
41-0692	6	AS130.1	汎用アタッチメント(ロール3本)	42,000
41-0693	6	AS130.2	固定クリップサポート	12,500
41-0694	6	AS130.3	シャーレ用アタッチメント	12,500
41-0695	6	AS130.4	試験管用アタッチメント	31,000
41-0696	6	STICKMAX	固定粘着マット※	6,600

※固定粘着マットは、固定クリップサポートと組合せてお使い下さい。

関連商品 固定クリップAS2.1~2.6はP.620をご覧ください

## バイオシェーカー SHAKER

### 特長

- スロースタート・スローストップ機構を標準装備。
- 振盪速度表示とスピード設定/タイマー設定をデジタル化。
- 2段階のスピード設定、タイマー設定(~99時間59分)、回転数設定(5~500秒間隔)機能付(RS-303Dのみ)。

回転数	10~200rpm
振幅	20mm
許容耐荷重	約1kg
外寸法・重量	W335×D260×H134mm・5kg(RS-303Dは5.5kg)
電源	AC100V 50/60Hz 0.06A

※外寸法Wは突起部含む。

関連商品 シェーキングミキサーはP.499をご覧ください

バイオ  
関連機器

遠心機

濃縮機・  
冷却機・  
循環装置恒温槽・  
ホット  
プレート・  
温度コント  
ローラー攪拌機・  
粉碎機恒温器・  
乾燥器・  
電気炉

ポンプ

顕微鏡・  
ルーペ  
標準作成  
関連製品・  
UV照射装置バイオ  
関連機器