



TX612

テクニクロス

WIPER

特長

- ポリエステルの柔らかさと強度、セルロースの高い吸水性を兼ね備えています。
- 静電気帯電量が低く、かびに強い利点も備えています。
- 強度があり溶解抽出量の低いのが特長です。

商品コード	区分	型式	サイズ(mm)	入数(枚)	価格(円)
25-0576	7	TX604	100×100	1200	5,000
25-0577	7	TX606	150×150	600	5,000
25-0572	7	TX609	230×230	300	3,400
25-0573	7	TX612	310×310	150	3,400

手袋・指サック

ウェア・靴

めがね・マスク・保護具

静電対策用品

洗浄・ワイプ・清掃用品

滅菌

防災用品



ハイエックス®

WIPER

特長

- 超極細繊維「WRAMP®」を使用した不織布ワイパー。油汚れや細かいゴミも拭取ることができ、高い拭取り性を求められる作業でお使い頂けます。
- 超極細繊維特有の毛細管現象により、水・油・溶剤を素早く吸収します。

商品コード	区分	型式	サイズ(mm)	入数(枚×袋)	価格(円)
25-1204	5	HE-503M	200×200	75×24	18,000
25-1205	5	HO-503M	330×340	75×16	30,000



ダストタックル®ワイパー WIPER

特長

- DSは低発塵・高吸液の不織布製ワイピングクロスです。製造時にバインダー等を使用していないので、溶出物が少なく、様々な作業で安心してご使用頂けます。
- DS-653は厚手タイプ。
- XOは吸液性の高いレーヨンを使用したワイピングクロスです。毛羽止め加工を施すことで、ワイピング作業による繊維の脱落を抑えています。凹凸のある孔開きの表面構造で、ペースト汚れ等を効果的にかき取ります。
- XO-1020は厚手タイプ。

XO



商品コード	区分	型式	サイズ(mm)	入数(枚×袋)	価格(円)
25-0144	3	DS-504	300×340	50×18	13,500
25-0145	3	DS-653	300×340	50×18	18,900
25-0544	7	XO-410	350×340	100×12	16,800
25-0546	7	XO-1020	350×340	50×12	16,800



クラクリーン® ワイパー

WIPER

特長

- 繊維強度が強く、繊維間の結合が十分でワイパー自体からの発塵を抑えたクリーンタイプの不織布ワイパーです。
- 吸液性に優れたセルロース系繊維(レーヨン、リヨセル)を使用していますので、保液性や液の拭取り性に優れています。
- 表面がソフトですので、デリケートな面のワイピングに適しています。

FF-390C



LF-33C



商品コード	区分	型式	グレード	構造	サイズ(mm)	入数(枚×包)	価格(円)
25-0549	4	RF-30	スタンダード(高吸液)	フラット	250×250	100×30	16,500
25-0550	4	FF-390C	スタンダード(高吸液)	メッシュ	250×250	100×30	16,500
25-1550	6	DD-390	スタンダード(高吸液)	メッシュ	150×150	120×50	15,600
25-1551	5	SF-30C	スタンダード(低発塵)	メッシュ	250×250	100×30	16,500
25-1557	5	SF-20C	スタンダード(低発塵)	メッシュ	200×250	100×30	12,000
25-1556	4	LF-33C	リントフリー	メッシュ	250×250	100×30	16,500
25-1558	5	LF-20C	リントフリー	メッシュ	200×250	100×30	12,000



グレード	繊維構成
スタンダード(高吸液)	レーヨン
スタンダード(低発塵)	レーヨン+ポリエステル・ポリエチレン複合繊維
リントフリー	リヨセル+レーヨン+ポリプロピレン・ポリエチレン複合繊維

洗浄・ワイプ・清掃用品