

防水リボンヒーター

WATER-RESISTANT RIBBON HEATER

特長

- 発熱体は100%シリコン樹脂により覆われているので湿気による漏電等の心配はありません。大変柔軟で扱いやすく、巻きつけも簡単です。
- テープタイプ(CRW型)とベルトタイプ(CRY型)があります。
- クリーンルーム内及び屋外で使用可能。凍結防止用としても使用できます。

■テープタイプ(CRW型)

商品コード	区分	型式	電気容量(W)	ヒータ部長さ(m)	リード部長さ(m)	価格(円)
44-0621	4	CRW-1	50	1	1	8,000
44-0622	4	CRW-2	100	2	1	11,600
44-0623	4	CRW-3	150	3	1	14,700
44-0624	4	CRW-4	200	4	1	16,800
44-0625	4	CRW-5	250	5	1	18,000
44-0626	4	CRW-7.5	375	7.5	1	29,000

■ベルトタイプ(CRY型)

商品コード	区分	型式	電気容量(W)	ヒータ部長さ(m)	リード部長さ(m)	価格(円)
44-0627	4	CRY-1	50	1	1	13,000
44-0628	4	CRY-2	100	2	1	17,500
44-0629	4	CRY-3	150	3	1	22,500
44-0630	4	CRY-4	200	4	1	27,500
44-0631	4	CRY-5	250	5	1	32,500
44-0632	4	CRY-6	300	6	1	37,500


〈共通仕様〉

耐熱耐寒温度	-60~200℃
絶縁抵抗	水中60分後 DC500Vメガ 100MΩ以上
耐電圧	水中60分後 200V 3秒

※100V仕様です。200V仕様はお問合せ下さい。

※コネクタはご要望に応じてお付けできますのでお問合せ下さい。

※リード線は末端部切端しです。コネクタは付属していません。



防水コードヒーター

WATER-RESISTANT CORD HEATER

特長

- 発熱体は100%シリコン樹脂により覆われているので湿気による漏電等の心配はありません。大変柔軟で扱いやすく、巻きつけも簡単です。
- ベルトヒーターやリボンヒーターでは巻きつけられない細かい部分の加熱に最適。
- クリーンルーム内及び屋外で使用可能。

商品コード	区分	型式	電気容量(W)	ヒータ部長さ(m)	リード部長さ(m)	価格(円)
44-0633	4	CRX-05	15	0.5	1	4,000
44-0634	4	CRX-1	30	1	1	5,000
44-0635	4	CRX-2	60	2	1	7,000
44-0636	4	CRX-3	90	3	1	9,500
44-0637	4	CRX-4	120	4	1	11,000
44-0638	4	CRX-5	150	5	1	12,000

耐熱耐寒温度	-60~200℃(使用温度MAX180℃)
絶縁抵抗	水中60分後 DC500Vメガ 100MΩ以上
耐電圧	水中60分後 200V 3秒

※100V仕様です。200V仕様はお問合せ下さい。

※リード線は末端部切端しです。コネクタは付属していません。



シリコンコードヒーター

SILICON CORD HEATER

特長

- 柔軟性のあるシリコンゴムを使用しており、取付けが容易に行えます。
- 熱応答性(熱伝導性)に優れています。凍結防止用にも最適です。

商品コード	区分	型式	長さ	最高温度	ヒータ外径	電気容量	価格(円)
44-1071	4	MS-2	2m	180℃	φ2.5mm	AC100V 0.6A	7,800
44-1072	4	MS-4	4m	180℃	φ2.5mm	AC100V 1.2A	12,500
44-1073	4	MS-6	6m	180℃	φ2.5mm	AC100V 1.8A	16,200
44-1074	4	MS-8	8m	180℃	φ2.5mm	AC100V 2.4A	19,600
44-1075	4	MS-10	10m	180℃	φ2.5mm	AC100V 3A	25,200

バイオ
関連機器

遠心機

濃縮機・
冷却機・
循環装置恒温槽・
ホット
プレート・
温度コント
ローラー攪拌機・
粉砕機恒温器・
乾燥器・
電気炉

ポンプ

顕微鏡・
ルーペ・
標本作成
関連製品・
UV照射装置恒温槽・
ホットプレート・
温度コントローラー