



オススメ

◎ SANSYO マイクロピペット PIPETTE

特長

- マイクロピペットの入門機で、学生実習向けに最適です。
- コストパフォーマンスに優れています。
- 信頼の高い日本製。
- 軽量で手に負担をかけません。
- Pipetting感最高を目指しました。
- 容量テスト結果付。1年間保証付。
- チップイジェクターは、ワンタッチ脱着方式(PAT.P)。
- オートクレーブ不可。
- O-リング材質:シリコン(SP-20Nのみフッ素ゴム)
- SP-1000Nはセーフティフィルター付。

商品コード	区分	型式	容量範囲(μl)	最小目盛(μl)	価格(円)
71-2352	5●	SP-20N	2~20	0.05	12,000
71-2353	5●	SP-100N	10~100	0.2	12,000
71-2354	5●	SP-200N	20~200	0.5	12,000
71-2355	5●	SP-1000N	200~1000	2	12,000

※チップは下記◎ SANSYO ピペットチップ、またはピペットマンに適合するチップをご使用頂けます。

推奨チップ SP-20N~200N : SYT, SYTR
SP-1000N : SBT, SBTR

※UV照射はピペットの先端部分が徐々に劣化しますので、ご注意ください。

■ スタンド

商品コード	区分	品名	価格(円)
71-2356	5●	回転式スタンド6本掛	8,000

材質: PC

ディスペンサー
マイクロ
ピペット

マイクロ
シリンジ
注射器

ピペット

メスフラスコ
メスシリンジ
ビューレット



オススメ

◎ SANSYO ピペットチップ TIP

特長

- 抜群の液切れ。
- 信頼の高い日本製。
- オートクレーブ可能(121℃・14分)。
- ピペットマン、ニチリョーピペットに対応。
- 材質 チップ:ポリプロピレン、ラック:ポリカーボネート



商品コード	区分	型式	容量(μl)	入数	価格(円)
71-2361	4●	SYT	200	1000本/袋	2,500
71-2362	4●	SYTR	200	96本×10ラック	9,000
71-2363	4●	SBT	1000	1000本/袋	2,900
71-2364	4●	SBTR	1000	96本×10ラック	12,000



M's ITピペット Qシリーズ PIPETTE

特長

- 従来の40倍(メーカー比)ものブローアウト容積があり、微量のサンプルも完全吐出できます。
- UV照射対応。
- ピペットマンタイプの10μlチップがご使用頂けます。
- 容量テスト結果付。1年間保証付。

商品コード	区分	型式	容量(μl)	精度	最小目盛(μl)	価格(円)
71-2331	5●	ITQ-2N	0.2~2	1μl ±5.0%	0.005	18,000
				2μl ±2.5%		
71-2332	5●	ITQ-10N	0.5~10	1μl ±4.0%	0.02	18,000
				10μl ±1.0%		
71-2356	5●	回転式スタンド 6本掛				8,000

関連商品 ▶ チップはP.1123をご覧ください ▶

ディスペンサー・マイクロピペット