



ハミルトン ニューロシリンジ SYRINGE

特長

- 極微細なニードルにより動物に与えるダメージを軽減させる設計。より高い精度での50nℓの少量を注入できます。
- 用途により可変式、固定式のスリーブを選択可能。
- シリンジ、アダプタ、ニードル、スリーブが一体となった形で届きます。
- 7000.5、7001、7002はニードル及びアダプタの交換はできません。パーツごとに分解しないようご注意ください。

商品コード	区分	型式	容量 (μℓ)	針先 ゲージ	針先形状 (°)	価格(円)
72-1201	4	7000.5	0.5	32 ※1	90	88,200
72-1202	4	7001	1.0	32 ※1	90	88,200
72-1203	4	7002	2.0	30	90	88,200
72-1204	4	75RN	5.0	33	90	75,800
72-1205	4	1701RN	10	33	90	70,500
72-1206	4	1702RN	25	33	90	70,500
72-1207	4	1705RN	50	33	90	70,500
72-1208	4	1710RN	100	33	90	70,500

※研究実験用のみの販売です。医療目的の販売はできません。

※1. 操作性の問題で、満量までのご使用はおすすめしておりません。ご利用の容量のひとつ上のサイズをご購入下さい。

ゲージ	外径(mm)	内径(mm)
30	0.31	0.20
32 ※1	0.23	0.10
32 ※1	0.23	0.15
33	0.21	0.11

ディスペンサー
マイクロ
ビベット

マイクロ
シリンジ・
注射器

ビベット

メスプラスコ・
メスシリンダー・
ビューレット

イトーマイクロシリンジ MICRO SYRINGE

特長

- 再現精度、容量精度ともに±1%(MS-01、MS-05のみ容量誤差±2%以内)の高精度なマイクロシリンジ。
- 針のはさみにはゴムの微片がつかまらない、ベント・ポイントを採用。
- シリンダー内面とプランジャーは精密加工により高度な気密性を保持しています。
- 標準液体用シリンジ 固定針型/互換針型
- MS-01、MS-05はプランジャーが針先まで届いておりデッドボリュームがありません。



商品コード	区分	型式	容量(μℓ)	針先(°)	針外径(mm)	針内径(mm)	針長さ(mm)	適応針	価格(円)
72-0001	4●	MS-01	1	12	0.5	0.16	50	固定針	14,200
72-0002	4●	MS-05	5	12	0.56	0.34	75		16,400
72-0009	4●	MS-X05	5	12	0.52	0.13	50		7,500
72-0003	4●	MS-10	10	12	0.52	0.13	50		5,900
72-0004	4●	MS-25	25	12	0.52	0.18	50		7,200
72-0005	4●	MS-50	50	12	0.52	0.18	50		7,800
72-0006	4●	MS-100	100	12	0.52	0.18	50		8,400
72-0007	4●	MS-250	250	12	0.56	0.3	50		10,200
72-0008	4●	MS-500	500	12	0.56	0.3	50		10,400
72-0011	4●	MS-N05	5	12	0.52	0.13	50	F型互換針 (XX-MSF)	11,200
72-0012	4●	MS-N10	10	12	0.52	0.13	50	A型互換針 (XX-MSA)	9,500
72-0013	4●	MS-N25	25	12	0.52	0.18	50		10,400
72-0014	4●	MS-N50	50	12	0.52	0.18	50		11,000
72-0015	4●	MS-N100	100	12	0.52	0.18	50		12,600
72-0016	4●	MS-N250	250	12	0.52	0.18	50		15,500
72-0017	4●	MS-N500	500	12	0.52	0.18	50		16,400

※プランジャーの交換はできません。

標準液体用シリンジ(ガイドバー付) 固定針型/互換針型

- 標準液体用シリンジにガイドバーを取付けたシリンジ。ストッパー付で、定量反復注入が容易に行えます。



商品コード	区分	型式	容量(μℓ)	針先(°)	針外径(mm)	針内径(mm)	針長さ(mm)	適応針	価格(円)
72-0031	4●	MS-G05	5	12	0.52	0.13	50	固定針	13,600
72-0032	4●	MS-G10	10	12	0.52	0.13	50		12,600
72-0033	4●	MS-G25	25	12	0.52	0.18	50		12,600
72-0034	4●	MS-G50	50	12	0.52	0.18	50		13,700
72-0035	4●	MS-G100	100	12	0.52	0.18	50	F型互換針 (XX-MSF)	13,700
72-0036	4●	MS-NG05	5	12	0.52	0.13	50		15,000
72-0037	4●	MS-NG10	10	12	0.52	0.13	50	A型互換針 (XX-MSA)	14,400
72-0038	4●	MS-NG25	25	12	0.52	0.18	50		15,000
72-0039	4●	MS-NG50	50	12	0.52	0.18	50		15,000
72-0040	4●	MS-NG100	100	12	0.52	0.18	50		15,000

※プランジャーの交換はできません。

※研究実験用のみの販売です。医療目的の販売はできません。

マイクロシリンジ・注射器