



スクリーブバイアル瓶(ねじ口瓶) 強化硬質 白キャップ PTFE/ニトリルパッキン付 SCREW VIAL



分析用
試験器具

■無色 Clear



商品コード	区分	セット型式	入数	価格(円)
84-1671	3●	S-06	96	14,112
84-1672	3●	S-07		14,400
84-1673	3●	S-08		15,000
84-1674	3●	S-09A		15,200
84-1675	3●	S-09B		15,300
84-1676	3●	S-1	100	15,500
84-1677	3●	S-2		16,300
84-1678	3●	S-3		18,500
84-1679	3●	S-5		19,200
84-1680	3●	SV-5		17,300
84-1681	3●	SV-8		8,850
84-1682	3●	SV-10		9,950
84-1683	3●	SV-15		10,500
84-1684	3●	SV-20	50	12,000
84-1685	3●	SV-30		15,950
84-1686	3●	SV-50A		21,400
84-1690	3●	SV-50M		17,700
84-1687	3●	SV-100	25	13,700
84-1688	3●	SV-110		15,000
84-1689	3●	SV-150	20	18,500

■茶 Amber



商品コード	区分	セット型式	入数	価格(円)
84-1772	3●	S-07		15,000
84-1773	3●	S-08		15,700
84-1774	3●	S-09A		16,000
84-1775	3●	S-09B		16,100
84-1776	3●	S-1	100	16,300
84-1777	3●	S-2		17,100
84-1778	3●	S-3		19,500
84-1779	3●	S-5		20,200
84-1780	3●	SV-5		18,100
84-1781	3●	SV-8		9,250
84-1782	3●	SV-10		10,350
84-1783	3●	SV-15		11,000
84-1784	3●	SV-20	50	12,500
84-1785	3●	SV-30		16,800
84-1786	3●	SV-50A		22,550
84-1790	3●	SV-50M		18,600
84-1787	3●	SV-100	25	14,525
84-1788	3●	SV-110	20	15,900
84-1789	3●	SV-150		19,600

ピーカー・
プラスコ・
共通指合せ
器具

スライド
グラス・
セル・
ガラス管

バイアル・
試験管

キャップ: ポリプロピレン樹脂 (S-06、S-07、SV-110、SV-150はメラミン樹脂)
※バイアル瓶のサイズは前頁をご覧ください。

瓶・容器類



目盛付バイアル GRADUATED VIAL



特長

- 目盛精度が良く(±3%)使いやすい広口タイプ。
 - 乾熱滅菌およびオートクレーブに対応します。
 - WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。
 - 水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
 - 茶瓶は遮光性がありサンプルの保存に有効です。
- ※精度は規格値です。保証値ではありません。
※標準セット品には、フェノール樹脂黒キャップおよびダブルPTFE/シリコンパッキンが付属します。
(84-2316: WT-150はPTFE/シリコンパッキン付になります。)

■標準セット品 無色



商品コード	区分	型式	容量(mL)	外径×高さ(mm)	口内径(mm)	目盛	入数	価格(円)
84-2311	3●	GV-10	10	24×45	14	1mL間隔	5	1,530
84-2312	3●	GV-15	15	27×55	15.9	1mL間隔	5	1,875
84-2313	3●	GV-25	25	30×65	19.8	1mL間隔	5	2,440
84-2314	3●	GV-50	50	40×75	26.5	5mL間隔	5	3,025
84-2315	3●	WT-110	110	50×90	32.5	5mL間隔	10	10,130
84-2316	3●	WT-150	150	50×125	32.5	25,50,75,100,120,150mL	20	22,060

■瓶のみ 無色



商品コード	区分	型式	入数	価格(円)
84-2321	3	GV-10	50	5,750
84-2322	3	GV-15	50	6,800
84-2323	3	GV-25	50	9,450
84-2324	3	GV-50	50	12,000
84-2325	3●	WT-110	10	4,750
84-2326	3●	WT-150	20	13,000

■標準セット品 茶



商品コード	区分	型式	容量(mL)	外径×高さ(mm)	口内径(mm)	目盛	入数	価格(円)
84-2351	3●	GV-10	10	24×45	14	1mL間隔	5	1,570
84-2352	3●	GV-15	15	27×55	15.9	1mL間隔	5	1,925
84-2353	3●	GV-25	25	30×65	19.8	1mL間隔	5	2,525
84-2354	3●	GV-50	50	40×75	26.5	5mL間隔	5	3,140
84-2355	3●	WT-110	110	50×90	32.5	5mL間隔	10	10,580
84-2356	3●	WT-150	150	50×125	32.5	5mL間隔	20	24,860

■瓶のみ 茶



商品コード	区分	型式	入数	価格(円)
84-2361	3	GV-10	50	6,150
84-2362	3	GV-15	50	7,300
84-2363	3	GV-25	50	10,300
84-2364	3	GV-50	50	13,150
84-2365	3●	WT-110	10	5,200
84-2366	3●	WT-150	20	14,100

■WT用ステンレスコンテナ SC-50



商品コード	区分	穴径(mm)	立数	価格(円)
84-2319	3●	φ53	10	9,800

■ダブルPTFE/シリコンパッキン



商品コード	区分	適用	入数	価格(円)
84-2331	3	GV-10用	50	5,900
84-2332	3	GV-15用	50	7,700
84-2333	3	GV-25用	50	10,400
84-2334	3	GV-50用	50	11,600
84-2335	3	WT-110/150用	10	3,200

■フェノール黒キャップ



商品コード	区分	適用	入数	価格(円)
84-2341	3	GV-10用	50	3,650
84-2342	3	GV-15用	50	4,250
84-2343	3	GV-25用	50	4,550
84-2344	3	GV-50用	50	6,650
84-2345	3●	WT-110/150用	10	2,180

バイアル・
試験管