

分析用
試験器具ビーカー・
フラスコ・
共通摺合せ
器具スライド
ガラス・
セル・
ガラス管バイアル・
試験管

瓶・容器類

瓶・
容器類

SANSYO 共通摺合せ試験瓶 REAGENT BOTTLE, WITH STOPPER

特長

- 耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製。
- 栓は互換性のある共通摺合せ。

■細口

商品コード	区分	容量(mL)	胴外径×高さ(mm)	栓S	価格(円)
85-4821	4●	30	φ38×70	14/20	1,340
85-4822	4●	60	φ45×83	14/20	1,430
85-4823	4●	120	φ55×107	19/22	1,850
85-4824	4●	250	φ65×130	19/22	2,120
85-4825	4●	500	φ85×164	24/30	4,030
85-4826	4●	1000	φ100×200	29/35	5,660



■広口

商品コード	区分	容量(mL)	胴外径×高さ(mm)	栓S	価格(円)
85-4831	4●	30	φ38×63	24/17	1,730
85-4832	4●	60	φ45×78	24/17	1,760
85-4833	4●	120	φ55×101	34/20	2,010
85-4834	4●	250	φ65×125	45/26	2,140
85-4835	4●	500	φ85×164	50/30	4,510
85-4836	4●	1000	φ100×200	60/35	6,580



※高さは栓をのぞく目安値です。



SANSYO 共通摺合せ試験瓶 REAGENT BOTTLE, WITH STOPPER

特長

- ブロー成形品で安定感のある形状です。
- 耐薬品性に優れた一級硬質硝子製。
- 栓は互換性のある共通摺合せで、ころがりにくい八角形です。



商品コード	区分	規格	容量(mL)	胴外径×高さ(mm)	栓S	価格(円)
85-5041	4●	細口	2,000	φ134×249	29/32	6,400
85-5042	4●	細口	5,000	φ182×323	45/40	19,600
85-5045	4●	広口	2,000	φ133×248	60/46	9,000
85-5046	4●	広口	5,000	φ182×358	85/55	24,500

※テーバーはNS規格となります。
※高さは栓をのぞく目安値です。



SANSYO 共通摺合せ試験瓶 茶 REAGENT BOTTLE, WITH STOPPER

特長

- 耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製の瓶の外側のみ茶染しています。
- 栓は互換性のある共通摺合せ。

■細口

商品コード	区分	容量(mL)	胴外径×高さ(mm)	栓S	価格(円)
85-4841	4●	30	φ38×70	14/20	1,900
85-4842	4●	60	φ45×83	14/20	2,330
85-4843	4●	120	φ55×107	19/22	3,010
85-4844	4●	250	φ65×130	19/22	3,780
85-4845	4●	500	φ85×164	24/30	5,670
85-4846	4●	1000	φ100×200	29/35	8,200



■広口

商品コード	区分	容量(mL)	胴外径×高さ(mm)	栓S	価格(円)
85-4851	4●	30	φ38×63	24/17	2,340
85-4852	4●	60	φ45×78	24/17	2,650
85-4853	4●	120	φ55×101	34/20	3,250
85-4854	4●	250	φ65×125	45/26	3,880
85-4855	4●	500	φ85×164	50/30	6,270
85-4856	4●	1000	φ100×200	60/35	9,180



※高さは栓をのぞく目安値です。